



DECLARATIE DE CONFORMITATE EC

Noi, SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA
Str. Dinu Vintila nr.11, sector 2
021101, Bucuresti
reprezentand pe urmatorul fabricant

fabricant	: SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
adresa	: Joseph Monier, F – 92500 Rueil-Malmaison, FRANTA

declaram in cele ce urmeaza ca produsul(produsele)

identificare produs	gama iEM3000 – vezi anexe
---------------------	----------------------------------

care constituie obiectul montajului, mentenantei si utilizarii conform scopului in care a(au) fost produs(e), al reglementarilor si standardelor aplicabile, al instructiunilor furnizorului si al practicilor specifice acceptate, **se conformeaza prevederilor urmatoarelor directive europene:**
(inclusiv toate amendamentele aplicabile ale acestora)

referinta nr.	titlu
2006/95/CE H 457/2003	Directiva de Joasa Tensiune (LVD)
2004/108/CE H 982/2007	Directiva de compatibilitate electromagnetica (EMCD)
2004/22/EC	Directiva privind mijloacele de masurare (MID)

Marcajul CE de pe produse si de pe ambalajul acestora insemna ca Schneider Electric detine dosarele tehnice de produs pe care le pune la dispozitia autoritatilor Uniunii Europene.

Bucuresti, 18 August 2014

Semnatura autorizata (1)

Nume: Florentina TOTTH
Functie: Director General
Semnatura :



(1) Nume si functie a semnatarului imputernicit sa faca legatura fabricantului cu reprezentantul sau autorizat

Anexa 1 (EMCD & LVD)

Gama	Referinte comerciale	Anul aplicarii marcajului CE	Standarde aplicabile
iEM3100 iEM3150 iEM3200 iEM3250	A9MEM3100 A9MEM3150 A9MEM3200 A9MEM3250	2012	• SR EN 61557-12:2008 • SR EN 61326-1:2013 • SR EN 61010-1:2010 • SR EN 61010-2-030:2010
iEM3300 iEM3350	A9MEM3300 A9MEM3350	2014	• SR EN 62052-11:2004 • SR EN 62053-21:2004/ SR EN 62053-22:2004

Anexa 2 (EMCD , LVD & MID)

Gama	Referinte comerciale	Anul aplicarii marcajului CE	Standarde aplicabile
iEM3110 iEM3115 iEM3210 iEM3215	A9MEM3110 A9MEM3115 A9MEM3210 A9MEM3215	2012	• SR EN 61557-12:2008 • SR EN 61326-1:2013 • SR EN 61010-1:2010 • SR EN 61010-2-030:2010
iEM3310	A9MEM3310	2014	• SR EN 62052-11:2004 • SR EN 62053-21:2004/ SR EN 62053-22:2004 MID: • SR EN 50470-1:2006 • SR EN 50470-3:2006
iEM3135 iEM3155 iEM3165 iEM3175 iEM3235 iEM3255 iEM3265 iEM3275	A9MEM3135 A9MEM3155 A9MEM3165 A9MEM3175 A9MEM3235 A9MEM3255 A9MEM3265 A9MEM3275	2012	• SR EN 61557-12:2008 • SR EN 61326-1:2013 • SR EN 61010-1:2010 • SR EN 61010-2-030:2010
iEM3310	A9MEM3310	2014	• SR EN 62052-11:2004 • SR EN 62053-21:2004/ SR EN 62053-22:2004 MID: • SR EN 50470-1:2006 • SR EN 50470-3:2006