



Easy Styl

Aparataj ultraterminal modular elegant și practic

Broșură 2022

Gama de aparataj ultraterminal modular Easy Styl are un design elegant și include întrerupătoare, prize, variatoare de tensiune și prize media, funcții ce îmbunătățesc aspectul și cresc utilitatea locuinței.

Easy Styl vă ajută să găsiți soluția potrivită fiecărui tip de spațiu și să îndepliniți nevoile clienților dumneavoastră în materie de instalații electrice, oferindu-le în același timp modele care să se potrivească stilului lor specific.



se.com/ro

Life Is On

Schneider
Electric

O gamă largă de funcționalități, potrivită oricărui spațiu

Gama Easy Styl îmbină frumusețea formelor cu funcționalitatea, oferind soluții de calitate accesibile

Designul modular al gamei Easy Styl acoperă o gamă largă de aplicații și funcții, oferind posibilitatea instalării a până la șapte module într-o ramă. De la case la birouri, gama Easy Styl vă ajută să găsiți soluția potrivită fiecărui tip de spațiu.



Priză 2P+E



Priză 2P



Variator rotativ
universal de tensiune



Întreprător (disponibil
și în versiunea cu lampă
de localizare)



Întreprător simplu, cu simbol sonerie sau
cu simbol cheie. Disponibil și în versiunea cu
lampă de localizare



Întreprător
pentru jaluzele/
storuri



Întreprător cap
scară (disponibil și în
versiunea cu lampă
de localizare)

Funcționalități convenabile



Priză audio



Priză de încărcare
USB



Priză SAT



Priză TV-SAT



Priză de telefon
RJ11



Priză de date RJ45



Priză HDMI



Priză de date USB



Obturator

Disponibile în 4 culori



Negru



Crem



Alb



Argintiu

Notă: Anumite funcții nu sunt disponibile în toate versiunile coloristice.

O gamă cu aspect modern și elegant

Atemporale și robuste, ramele decorative din plastic se potrivesc perfect tuturor spațiilor. Puteți alege dintr-o selecție de 6 culori și 2 stiluri de design diferite.

Puteți completa estetica celor mai îndrăznețe proiecte selectând dintr-o paletă mai largă, cu finisaje rafinate precum sticlă, inox sau lemn.

Rame decorative din plastic

Plate



Alb



Crem



Negru metalic



Gri fumuriu



Argintiu



Bej metalic

Curbate



Alb



Crem



Negru metalic



Gri fumuriu



Argintiu



Bej metalic

Rame decorative din materiale naturale

Inox



Bronz / crom



Argintiu / crom



Argintiu / negru




Negru / crom

Sticlă



Alb / crom



Alb / negru



Albastru / crom



Maro deschis / crom



Negru / crom

Lemn



Alună / crom



Alună / bej metalic



Bambus / crom



Bambus / bej metalic



Wenge / crom



Wenge / bej metalic

Un design intuitiv pentru o instalare mai ușoară

Gama Easy Styl este proiectată pentru a fi simplă de instalat și fixată. Ramele decorative se instalează rapid, prin apăsarea acestora pe mecanisme.

Dimensiunile mari ale bornelor de intrare facilitează montarea cablurilor rigide și flexibile de 2,5 mm².

- Montajul mecanismelor se realizează printr-un simplu clic.
- Ramele decorative se instalează rapid, doar apăsându-le pe mecanisme.
- Pentru toate funcțiile se utilizează același tip de borne conice.
- Diagrame clare de cablare electrică pe produse.
- Sunt posibile două arhitecturi de instalare

Instalare modulară, în doze de montaj dreptunghiulare

Doze de instalare dreptunghiulare

- 3M, 4M și 7M


Mecanisme de 1M sau 2M

Rame decorative

- 3M, 4M, 7M
- În diferite culori, forme și materiale

Suporturi de fixare dreptunghiulare din plastic

- 3M, 4M și 7M



Instalare universală, în doze rotunde CE60


Doze CE60

Suporturi de fixare din plastic 2M cu și fără gheare

Mecanism 2M

Rame decorative

- 2M
- În diferite culori, forme și materiale



Mecanisme

Înterupătoare – Înterupătoare pentru jaluzele/storuri

Înterupătoare – 16 AX – 250 V c.a.

	Simple	Cap scară
1 modul		
☐ alb	LMR0100001	LMR0104001
☐ crem	LMR0100002	LMR0104002
☐ negru	LMR0100003	LMR0104003
☐ argintiu	LMR0100004	LMR0104004
2 module		
☐ alb	LMR0200001	LMR0124001
☐ crem	LMR0200002	-
☐ negru	LMR0200003	LMR0124003
☐ argintiu	LMR0200004	LMR0124004

Înterupătoare cu lampă de localizare albastră 16 AX – 250 V c.a.

	Simple	Cap scară
1 modul		
☐ alb	LMR1401001	LMR1404001
☐ crem	LMR1401002	-
☐ negru	LMR1401003	LMR1404003
☐ argintiu	LMR1401004	LMR1404004
2 module		
☐ alb	LMR1412001	LMR1422001
☐ crem	LMR1412002	-
☐ negru	LMR1412003	LMR1422003
☐ argintiu	LMR1412004	LMR1422004

Lampa albastră de localizare este aprinsă atunci când sarcina nu este alimentată (când întrerupătorul este oprit).

Înterupătoare pentru jaluzele/storuri
10 A – 250 V c.a.





	Cu 3 poziții
1 modul	
☐ alb	LMR0711001
☐ negru	LMR0711003
☐ argintiu	LMR0711004
2 module	
☐ alb	LMR0712001
☐ negru	LMR0712003
☐ argintiu	LMR0712004

Înterupător cu 3 poziții, cu poziția de mijloc OPRIT.

Mecanisme

Înterupătoare cu revenire



Înterupătoare cu revenire – 10 A – 250 V c.a.

	Simple	Simple cu simbol sonerie	Simple cu simbol cheie
			
1 modul			
			
☐ alb	LMR0120001	LMR0130001	LMR0140001
☒ negru	LMR0120003	LMR0130003	LMR0140003
☐ argintiu	LMR0120004	LMR0130004	LMR0140004

2 module



		
☐ alb	LMR0220001	LMR0230001
☐ crem	LMR0220002	-
☒ negru	LMR0220003	LMR0230003
☐ argintiu	LMR0220004	-

Înterupătoare cu lampă de localizare albastră
10 A – 250 V c.a.

	Simple	Simple cu simbol sonerie	Simple cu simbol cheie
			
1 modul			
			
☐ alb	LMR1121001	LMR1490001	LMR1140001
2 module			
			
☐ alb	LMR1403001	-	
☒ negru	LMR1220003	LMR1432003	
☐ argintiu	LMR1220004	LMR1432004	

Lampa de localizare albastră este aprinsă atunci când sarcina nu este alimentată (când întrerupătorul este oprit).

Înterupătoare cu lampă de
localizare albastră – 10 - 12V c.a.

	Simple cu simbol sonerie
	
2 module	
	
☐ alb	LMR1402001


Lampa albastră de localizare este aprinsă atunci când sarcina nu este alimentată (când întrerupătorul este oprit).

Mecanisme

Variatoare rotative de tensiune

Variatoare rotative universale de tensiune



Proiectate pentru a porni/opri și a diminua sarcinile ohmice, inductive sau capacitive.

		5-200 W
2 modules		
		
☐ alb		LMR9341001
☐ crem		LMR9341002
☐ negru		LMR9341003
☐ argintiu		LMR9341004
Sarcini		
Lampă cu LED 230 V		RC ⁽¹⁾ : 5...100 VA RL ⁽²⁾ : 5...20 VA
Lampă cu incandescentă 230 V		5...200 W
Lampă cu halogen 230 V		5...150 W
Lampă LV cu halogen 12 V	transformator electronic 	5...150 VA
	transformator feromagnetic 	5...150 VA
Caracteristici		
• Detectarea automată a sarcinii • Pot fi comandate printr-un număr nelimitat de întrerupătoare cu revenire • Funcție de memorie a luminozității • Setări de luminozitate minimă și maximă • Conectarea cablurilor fără neutru • Protecție automată la suprasarcină, protecție la supraîncălzire, protecție la scurtcircuit		
(1) RC = Sarcini rezistive și capacitive.		
(2) RL = Sarcini rezistive și inductive.		

Prize

Prize și prize de încărcare USB

Prize 2P+E – 16 A – 250 V c.a.

	Simplă cu obturatoare	Simplă cu obturatoare și capac IP20
2 module		
		
☐ alb	LMR5210001	LMR5310001
☐ crem	LMR5210002	LMR5310002
☐ negru	LMR5210003	LMR5310003
☐ argintiu	LMR5210004	LMR5310004

Prize 2P – 16 A – 250 V c.a.

	Simplă
1 modul	
	
☐ alb	LMR5510001
☐ crem	LMR5510002
☐ negru	LMR5510003
☐ argintiu	LMR5510004

Prize de încărcare USB

	Tip A + A
2 module	
	
☐ alb	LMR9910001
☐ crem	LMR9910002
☐ negru	LMR9910003
☐ argintiu	LMR9910004
Caracteristici	
• Tensiune nominală de alimentare: 100-240 V c.a. • Tensiune de ieșire USB: 5 V c.c. • Curent nominal de ieșire: 1 x 2.1 A sau 2 x 1.05 A (pentru 2 ieșiri)	

Prize pentru date – prize de comunicație – prize pentru antenă

Prize pentru date și comunicație

	Priză telefon RJ11 Cat. 3	Priză date RJ45 Cat. 5e UTP	Priză date RJ45 Cat. 6 UTP	Priză HDMI	Priză date USB Tip A
1 modul					
					
☐ alb	LMR6231001	LMR6232001	LMR6233001	LMR6234001	LMR9810001
☐ crem	-	-	-	-	LMR9810002
☐ negru	-	LMR6232003	LMR6233003	LMR6234003	LMR9810003
☐ argintiu	-	-	-	LMR6234004	LMR9810004

UTP = Cabluri torsadate neecranate


Prize pentru antenă

	TV/SAT	SAT - tip F
1 modul		
		
☐ alb	LMR6138001	LMR6128001
☐ crem	-	LMR6128002
☐ negru	LMR6138003	LMR6128003
☐ argintiu	-	LMR6128004

Prize audio

	Dublă
1 modul	
	
☐ alb	LMR6342001



Obturatoare

	1 modul
	
Alb	LMR6020001

Rame decorative

Plastic – Curbate și plate

Rame decorative curbate IP20

		2 module	3 module	4 module	7 module
					
Alb		LMR7262001	LMR7263001	LMR7364001	LMR7367001
Crem		LMR7362002	LMR7263002	LMR7364002	LMR7367002
Negru metalic		LMR7362005	LMR7263003	LMR7364005	LMR7367005
Argintiu		LMR7362004	LMR7263005	LMR7364004	LMR7367004
Gri fumuriu		LMR7362006	LMR7263006	LMR7364006	LMR7367006
Bej metalic		LMR7362007	LMR7263008	LMR7364007	LMR7367007

Rame decorative plate IP20


		2 module	3 module	4 module	7 module
					
Alb		LMR7252001	LMR7253001	LMR7254001	LMR7257001
Crem		LMR7262002	LMR7253002	LMR7264002	LMR7267002
Negru metalic		LMR7262005	LMR7253005	LMR7264005	LMR7267005
Argintiu		LMR7262004	LMR7263004	LMR7264004	LMR7267004
Gri fumuriu		LMR7262006	LMR7253006	LMR7264006	LMR7267006
Bej metalic		LMR7262007	LMR7263007	LMR7264007	LMR7267007

Notă: Ramele plate modulare din plastic nu pot fi instalate în dozele modulare pentru montaj încadrat în gips!

Rame decorative

Materiale naturale – sticlă, inox și lemn

Rame decorative din sticlă IP20

		2 module	3 module	4 module	7 module
					
Albastru / Crom		LMR7912038	LMR7913038	LMR7914038	LMR7917038
Negru / Crom		LMR7932038	LMR7933038	LMR7934038	LMR7937038
Alb / Crom		LMR7962038	LMR7963038	LMR7964038	LMR7967038
Alb / Negru		LMR7962031	LMR7963031	LMR7964031	LMR7967031
Maro deschis / Crom		LMR7922038	LMR7923038	LMR7924038	LMR7927038

Rame decorative din inox IP20

		2 module	3 module	4 module	7 module
					
Argintiu / Crom		LMR7762038	LMR7763038	LMR7664038	LMR7667038
Argintiu / Negru		LMR7762031	LMR7663035	LMR7664031	LMR7667031
Bronz / Crom		LMR7722038	LMR7723038	LMR7724038	LMR7727038
Negru / Crom		LMR7732038	LMR7733038	LMR7734038	LMR7737038

Rame decorative & Accesorii



Materiale naturale – sticlă, inox și lemn (continuare)

Rame decorative din lemn IP20

		2 module	3 module	4 module	7 module
					
Nuc / Crom		LMR7822038	LMR7823038	LMR7824038	LMR7827038
Nuc / Bej metalic		LMR7822039	LMR7823039	LMR7824039	LMR7827039
Bambus / Crom		LMR7832038	LMR7833038	LMR7834038	LMR7837038
Bambus / Bej metalic		LMR7832039	LMR7833039	LMR7834039	LMR7837039
Wenge / Crom		LMR7842038	LMR7843038	LMR7844038	LMR7847038
Wenge / Bej metalic		LMR7842039	LMR7843039	LMR7844039	LMR7847039

Suporturi de fixare și doze de instalare

Suporturi de fixare

	2 module	3 module	4 module	7 module
				
Fără gheare	LMR7062003	LMR7063003	LMR7064003	LMR7067003
Cu gheare	LMR7162003	-	-	-

Doze de instalare pentru montaj încastat in tencuială

	2 module	3 module	4 module	7 module
				
Verde / Alb	LMR8162003	LMR8163003	LMR8164003	LMR8167003


Doze de instalare pentru montaj încastat in rigips

	2 module	3 module	4 module	7 module
				
Galben	IMT35915	LMR8263003	LMR8264003	LMR8267003


Informații tehnice

Înterupătoare și întrerupătoare cu revenire


Exemple de conectare



Înterupător simplu (cu sau fără lampă de localizare)



Două întrerupătoare cap scară (cu sau fără lampă de localizare)




Înterupător pentru storuri/jaluzele

Informații tehnice

Prize de încărcare USB - Prize pentru antenă TV/SAT

Utilizare




Conexiune USB tip A

Conectare

- Tensiune nominală de alimentare: 100-240 V c.a.
- Tensiune de ieșire USB: 5 V c.c.
- Curent nominal de ieșire: 1 x 2.1 A sau 2 x 1.05 A (pentru 2 ieșiri)

Instalare

Aplicații TV - Instalare individuală / paralelă priză de capăt 1 dB



Aplicații SAT - Instalare individuală priză de capăt 1 dB




Informații tehnice


Dimensiunile ramelor decorative

Dimensiunile ramelor decorative (mm)


Rame decorative plate, din plastic



Rame decorative curbate, din plastic



Rame decorative din sticlă / inox / lemn



Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric România SRL
Str. Gara Herăstrău nr. 4,
Clădirea Green Court-A, Etaj 2,
Sector 2, București, România

© 2022 Schneider Electric. Marcă înregistrată.

