



Ref. Certif. No.

HU-001335

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES  
(IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
ProduitName and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> pageRatings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principalesTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais  
constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be  
reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire,  
peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> pageA sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. Which forms  
part of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce CertificatThis CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

AC Contactors

Schneider Electric Industries SAS  
35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison  
FranceSchneider Electric a.s.  
Cizovska 447 - 39701 Pisek  
Czech RepublicSchneider Electric a.s.  
Cizovska 447 - 39701 Pisek  
Czech RepublicMain circuit: Ith= 250A; Ui= 1000V; Uimp= 8kV  
Auxiliary circuit: Ith= 10A, Ui= 690V, Uimp= 6kV,  
AC-15: 120V/6A, 690V/1,04A,  
DC-13: 125V/0,55A, 600V/0,1A  
(see page 2 of this Certificate and Test Report for  
other ratings)

Schneider Electric


---

LC1... series, LC2... series,  
(for details see page 2 of this Certificate)

---

IEC 60947-4-1:2009 (ed.3)+A1  
IEC 60947-5-1:2003 (ed.3)+A1  
IEC 60947-1:2007 (ed.5)+A1

28222796 001



Date: 2014-06-26

TÜV Rheinland InterCert Kft., Division MEEJ  
H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B  
[www.tuv.hu](http://www.tuv.hu)

Signature:

  
Gabor Kassai

## Type explanation:

LC1    D115    6        M7  
I.        II.        III.        IV.

## Possible values:

- I. Basic product type:  
LC1 – AC or DC coil single contactor (1)  
LC2 – AC or DC coil reversing contactor (1)
- II. Size:  
D115 (3 poles)  
D115004 (4 poles)  
D150 (3 poles)
- III. Type of connection:  
Blank – screw connection  
6 – Ring lug connection
- IV. Coil codes: see CB test report

## Notes:

(1) : "DC coil" only for 3 poles contactors

## Main circuit ratings:

Reference	Ith = AC1	Ue Ie Utilization category	230V	400V	440V	500V	690V	1000V
			LC1D115 LC2D115, LC1D115004 LC2D115004	250A	Ie (AC-3)	96A	97A	115A
		Ie (AC-4)	80A	80,84A	95,84A	88,34A	68,61A	38,34A
LC1D150, LC2D150	250A	Ie (AC-3)	123,1A	132A	150A	128A	103A	53A
		Ie (AC-4)	102,6A	110A	125A	106,7A	85,84A	44,17A

Additional information (if necessary)  
Information complémentaire (si nécessaire)