



1	2000 W	100 W, 125 µF	1500 VA	2000 VA
	R 3680 W	C 6 AX, max. 70 µF	L 16 A, cos φ = 0.6	(M) 1600 VA, max 7 A



Getting to know the product

With the Connected single socket outlet 16A you can remotely control and monitor the power consumption of the plugged-in load.

HINT
- Do not connect any devices that depend on a permanent power supply. - Do not mix different load types in the controlled socket. - Do not use multi-sockets in the controlled socket. - Do not use for EV charging.

The device is equipped with a temperature protection mechanism. When the device is used with a high load over a long time, the mechanism can switch the socket off.

- 1 Check nominal power rating for load type
- 2 Wiring diagrams and electrical connections

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks.
- Connecting several electrical devices.
- Laying electric cables.
- Safety standards, local wiring rules and regulations.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

- 3 Install the product
 - 4 Read the full Device User Guide online
- Scan the QR code and choose your language for complete information about the device, including operation, configuration and using the product with a Wiser system.

Technical data	
Nominal voltage:	AC 230 V~, 50 Hz
Standby:	max 0.4 W
Fuse protection:	16 A miniature circuit breaker
Connecting terminals:	Terminals for max. 2x2.5 mm²
Operating frequency:	2405-2480 MHz
Max. radio-frequency power transmitted:	< 10 mW
Protection:	IP20
Measuring accuracy:	± 1 % for loads > 25 W
Communication protocol:	Zigbee 3.0 certified

- Trademarks**
- Wiser™ is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
 - Zigbee® is a registered trademark of the Zigbee Alliance.
- Other brands and registered trademarks are the property of the relevant owners.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can be downloaded on: se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country. se.com/contact

Über dieses Produkt

Mit der Connected SCHUKO-Steckdose 16A können Sie die angeschlossene Last fernsteuern und den Stromverbrauch überwachen.

HINWEIS
- Schließen Sie keine Geräte an, die von einer permanenten Stromversorgung abhängen. - Vermischen Sie keine unterschiedlichen Lasttypen an der gesteuerten Steckdose. - Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen an der gesteuerten Steckdose. - Nicht zum Aufladen von Elektrofahrzeugen verwenden.

Das Gerät ist mit einem Temperaturschutzmechanismus ausgestattet. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum mit einer hohen Last verwendet wird, kann der Mechanismus die Steckdose ausschalten.

- 1 Nennleistung für Lasttyp prüfen
- 2 Schaltplan und elektische Anschlüsse

⚠ ⚠ GEFAHR

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

Die sichere Elektroinstallation darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln

Bei Missachtung dieser Anweisungen besteht schwerwiegende Verletzungs- und Lebensgefahr.

- 3 Produkt einbauen
- 4 Lesen Sie das komplette Gerätebenutzerhandbuch online

Scannen Sie den QR-Code und wählen Sie Ihre Sprache, um vollständige Informationen über das Gerät zu erhalten, einschließlich Betrieb, Konfiguration und Verwendung des Produkts mit einem Wiser-System.

Technische Daten	
Nennspannung:	AC230 V~, 50 Hz
Standby:	max 0,4 W
Absicherung:	16 A-Leitungsschutzschalter
Anschlussklemmen:	Klemmen für max. 2x2,5 mm²
Sendefrequenz:	2405-2480 MHz
Max. Sendeleistung:	< 10 mW
Schutz:	IP20
Messgenauigkeit:	± 1 % bei Lasten > 25 W
Kommunikationsprotokoll:	Zigbee 3.0 zertifiziert

- Trademarks**
- Wiser™ ist eine Marke und Eigentum von Schneider Electric SE, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.
 - Zigbee® ist eine eingetragene Marke der Zigbee Alliance
- Andere Marken und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

EU-Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen sowie anderen relevanten Bestimmungen der FUNKANLAGENRICHTLINIE 2014/53/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: se.com/docs

Schneider Electric Industries SAS

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Center in Ihrem Land. se.com/contact.

