

# System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A

## Benutzerhandbuch des Geräts

Informationen zu den Merkmalen und Funktionen des Geräts.

02/2025

**merten**<sup>™</sup>



# Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen umfassen allgemeine Beschreibungen, technische Merkmale und Kenndaten und/oder Empfehlungen in Bezug auf Produkte/Lösungen.

Dieses Dokument ersetzt keinesfalls eine detaillierte Analyse bzw. einen betriebs- und standortspezifischen Entwicklungs- oder Schemaplan. Es darf nicht zur Ermittlung der Eignung oder Zuverlässigkeit von Produkten/Lösungen für spezifische Benutzeranwendungen verwendet werden. Es liegt im Verantwortungsbereich eines jeden Benutzers, selbst eine angemessene und umfassende Risikoanalyse, Risikobewertung und Testreihe für die Produkte/Lösungen in Übereinstimmung mit der jeweils spezifischen Anwendung bzw. Nutzung durchzuführen bzw. von entsprechendem Fachpersonal (Integrator, Spezifikateur oder ähnliche Fachkraft) durchführen zu lassen.

Die Marke Schneider Electric sowie alle anderen in diesem Dokument enthaltenen Markenzeichen von Schneider Electric SE und seinen Tochtergesellschaften sind das Eigentum von Schneider Electric SE oder seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Dieses Dokument und seine Inhalte sind durch geltende Urheberrechtsgesetze geschützt und werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Schneider Electric darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderweitig) zu irgendeinem Zweck vervielfältigt oder übertragen werden.

Schneider Electric gewährt keine Rechte oder Lizenzen für die kommerzielle Nutzung des Dokuments oder dessen Inhalts, mit Ausnahme einer nicht-exklusiven und persönlichen Lizenz, es „wie besehen“ zu konsultieren.

Schneider Electric behält sich das Recht vor, jederzeit ohne entsprechende schriftliche Vorankündigung Änderungen oder Aktualisierungen mit Bezug auf den Inhalt bzw. am Inhalt dieses Dokuments oder dessen Format vorzunehmen.

**Soweit nach geltendem Recht zulässig, übernehmen Schneider Electric und seine Tochtergesellschaften keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Auslassungen im Informationsgehalt dieses Dokuments oder für Folgen, die aus oder infolge der sachgemäßen oder missbräuchlichen Verwendung der herein enthaltenen Informationen entstehen.**

---

# Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	4
System m und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16	
A .....	5
Zu Ihrer Sicherheit .....	5
Über das Gerät.....	6
Installieren des Geräts .....	6
Quick Home Connect.....	7
Funktaster mit SCHUKO-Steckdose koppelnSteckdose.....	8
Bedienung einer Steckdose .....	8
Gerät in Quick Home Connect zurücksetzen .....	9
LED-Anzeigen in Quick Home Connect .....	9
Fehlerbehebung in Quick Home Connect.....	9
Gerät mit Wiser Hub koppeln.....	10
Konfigurieren des Geräts .....	12
Umbenennen des Geräts.....	12
Ändern des Symbols .....	13
Einstellen der Geräteplatzierung .....	14
Identifizierung des Geräts.....	15
Anti-Tripping-Management .....	16
Verwenden des Geräts.....	20
Manueller Schaltvorgang .....	20
Schaltvorgang mit der App.....	21
Einrichten eines Zeitplans.....	21
Überwachung des Energieverbrauchs .....	23
Momente.....	24
Automatisierung.....	27
Entfernen des Geräts aus dem System .....	34
Zurücksetzen des Gerätes .....	35
LED-Anzeigen.....	36
Fehlerbehebung.....	37
Technische Daten.....	38
Konformität.....	39
Produktumweltdaten.....	39
Konformitätserklärung.....	40
Markennamen .....	41

# Sicherheitshinweise

## Wichtige Informationen

Lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es installieren, betreiben, instandhalten oder warten. Die folgenden speziellen Hinweise können in diesem Handbuch oder auf dem Gerät erscheinen, um vor potenziellen Gefahren zu warnen oder die Aufmerksamkeit auf Informationen zu lenken, die ein Verfahren erklären oder vereinfachen.



Die Ergänzung eines Sicherheitsetiketts („Gefahr“ bzw. „Warnung“) um eines dieser Symbole weist auf eine elektrische Gefahr hin, die bei Missachtung der jeweiligen Anweisungen zu Verletzungen führen wird.



Hierbei handelt es sich um das Sicherheitswarnsymbol. Dieses weist Sie auf potenzielle Verletzungsgefahren hin. Befolgen Sie alle Sicherheitsmeldungen, die neben diesem Symbol aufgeführt werden, um der potenziellen Verletzungs- bzw. Lebensgefahr vorzubeugen.

### **GEFAHR**

**GEFAHR** weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tode **führt**, wenn sie nicht vermieden wird.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.**

### **WARNUNG**

**WARNUNG** weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tode **führen kann**, wenn sie nicht vermieden wird.

### **VORSICHT**

**VORSICHT** weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder mäßigen Verletzungen **führen kann**, wenn sie nicht vermieden wird.

### **HINWEIS**

Ein HINWEIS weist auf Vorgänge ohne Verletzungsgefahr hin.

## System m und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A



MEG2380-0xxx (System m)



MEG2380-60xx (System Design)

### Zu Ihrer Sicherheit

#### **⚠ GEFAHR**

##### **GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN**

Die sichere Elektroinstallation darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:

- Anschluss an Installationsnetze.
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte.
- Verlegung von Elektroleitungen.
- Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.**

## Über das Gerät

Die Connected SCHUKO-Steckdose 16 A (nachfolgend **Steckdose** genannt) ist eine vernetzte Steckdose, die für die praktische und effiziente Verwaltung und Steuerung elektrischer Geräte entwickelt wurde.

Die Steckdose ist wie folgt ausgestattet:

- **Temperaturschutzmechanismus:** Wenn der Steckdose über einen längeren Zeitraum mit einer hohen Last verwendet wird, kann der Mechanismus die Steckdose ausschalten und so den Überhitzungsschutz gewährleisten.
- **Überlastschutzmechanismus:** Wenn die Steckdose mit einer hohen Last (~18 A oder höher) verwendet wird, kann die Steckdose durch den Mechanismus abgeschaltet werden, was den Überlastschutz gewährleistet.

**Merkmale einer Steckdose:**


- **Fernzugriff:** Zusätzlich zur Ein/Aus-Taste am Gerät selbst können die Steckdose über die App, über einen Connected Funk-Taster oder über die Sprachsteuerung (Google Home, Amazon Alexa, Siri) ein-/ausschalten.
- **Leistungsaufnahme:** Sie können den Stromverbrauch (W) mit der App überwachen.
- **Einfache Installation:** Die Steckdose kann in bestehende Wanddosen (40 mm) eingebaut werden, ohne dass eine separate Wanddose erforderlich ist.
- **Einfache Planung:** Sie können einen Zeitplan für die verschiedenen Gerätefunktionen erstellen, der Ihren spezifischen Anforderungen bezüglich Komfort und Bequemlichkeit entspricht.
- **Hohe Sicherheit:** Der integrierte Überlast- und Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass die Steckdose jederzeit sicher ist.

**HINWEIS:**

- Das Gerät darf keine sicherheitsrelevanten Anwendungen steuern
- Vermischen Sie keine unterschiedlichen Lasttypen an der gesteuerten Steckdose
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen an der gesteuerten Steckdose
- Nicht zum Aufladen von Elektrofahrzeugen verwenden

## Darstellung des Bedienelements

A. Drucktaster mit Status-LED



## Installieren des Geräts

Siehe Installationsanleitung (mit diesem Produkt mitgeliefert).

## Quick Home Connect

Quick Home Connect ist eine drahtlose Konnektivitätslösung für Zigbee-Geräte, ohne dass eine Hub/Gateway- oder Smartphone-Anwendung erforderlich ist. Quick Home Connect ist Ihr Ausgangspunkt für die drahtlose Heimautomatisierung. Es führt Funktionen wie Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung mit dem Connected-Funk-Taster (nachfolgend Funkschalter genannt) über ein Zigbee-Netzwerk aus.

Die **Drahtlos Schalter** ist ein batteriebetriebener drahtloser Drucktaster, der zur Steuerung von Zigbee-Geräten (wie Dimmer, Jalousie, Schalter und Steckdose) innerhalb desselben Zigbee-Netzwerks verwendet wird.


## Einschränkungen

- Quick Home Connect dient nur als Raumsteuerungslösung.
- Mit einem Funktaster 1fach können Sie Beleuchtung und Jalousiesteuerung nicht kombinieren. Mit einem Funktaster 2fach können Sie jedoch eine Reihe zum Dimmen/Schalten und die andere für die Jalousiesteuerung zuweisen oder umgekehrt.
- Die Lösung unterstützt keine Fernsteuerung, Smartphone-App-Nutzung oder Zeitplanfunktionen.

## Funktaster mit SCHUKO-Steckdose koppeln/Steckdose


1. Drücken Sie den oberen Drucktaster 5-mal kurz hintereinander am Funktaster.

Die Status-LED blinkt grün.



2. Drücken Sie den Drucktaster der Steckdose 5-mal kurz hintereinander.

Die Status-LED blinkt grün.




Nach der erfolgreichen Kopplung hört die grüne LED am Funktaster und an der Steckdose auf zu blinken.

## Bedienung einer Steckdose

Drücken Sie kurz (<math>< 0,5 \text{ s}</math>) oben oder unten auf den Funktaster, um die Steckdose ein- oder auszuschalten.

Die LED blinkt rot und zeigt an, dass die Steckdose eingeschaltet ist.



## Gerät in Quick Home Connect zurücksetzen

In den folgenden Szenarien müssen die Geräte zurückgesetzt werden:



- Gerät in Quick Home Connect entkoppeln:
- Siehe
  - Zurücksetzen des Funktasters
  - Zurücksetzen der Steckdose

Wenn der Reset erfolgreich durchgeführt wurde. Der Funktaster und das Gerät kehren zu den Werkseinstellungen zurück.

- Integration in Wiser System
  - Wenn Sie die Geräte in das Wiser System integrieren möchten, setzen Sie alle Geräte in Quick Home Connect zurück und beachten Sie „Gerät mit Wiser Hub/Gateway koppeln“.

## LED-Anzeigen in Quick Home Connect

### Gerät in Quick Home Connect koppeln

Benutzeraktion	LED-Anzeige	Status
Drücken Sie die Taste 5-mal kurz hintereinander.	Die LED blinkt einmal pro Sekunde grün. 	Der Kopplungsmodus ist 60 Sekunden lang aktiv. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, hört die LED auf zu blinken. 



## Fehlerbehebung in Quick Home Connect


Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die LED leuchtet gelb auf dem Gerät.	Kopplung nicht abgeschlossen und Rücksetzung auf Werkseinstellung.	Koppeln Sie den Funktaster und das Gerät erneut. Siehe • Steckdose, Seite 8
Der Funktaster kann das Gerät nicht zuverlässig steuern.	Der Funktaster und das Gerät sind zu weit voneinander entfernt.	Positionieren Sie den Funktaster näher am Gerät.
	Die Kopplung des Funktasters wurde unterbrochen.	Koppeln Sie das Gerät erneut. Siehe • Steckdose, Seite 8
	Die Batterie des Funktasters ist entladen.	Batterie des Funktasters austauschen

Szenario	Verfahren
Mehrere Geräte mit einem Funktaster steuern.	Um mehrere Geräte mit einem einzelnen Funktaster zu steuern, koppeln Sie ihn zunächst mit einem Gerät. Verwenden Sie dann denselben Funktaster, um zusätzliche Geräte zu koppeln. <b>HINWEIS:</b> Sie können bis zu 7 Geräte mit einem einzelnen Funktaster koppeln.
1fach FLS mit Geräten (Relaisschalter, Dimmer, Jalousiesteuerung oder Steckdose).	Koppeln Sie den Funktaster mit einem der Geräte (Relaisschalter, Dimmer, Jalousiesteuerung oder Steckdose).
2fach FLS mit Geräten (Relaisschalter, Dimmer, Jalousiesteuerung oder Steckdose).	Koppeln Sie den linken oder rechten Funktaster mit einem der Geräte (Relaisschalter, Dimmer, Jalousiesteuerung oder Steckdose). Sie können auch eine weitere Wippe des Funktasters mit einem anderen Gerät koppeln.

## Gerät mit Wiser Hub koppeln

Koppeln Sie Ihr Gerät mithilfe der Wis Home App mit dem **Wiser Hub** um auf das Gerät zuzugreifen und es zu steuern.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Abzweig **Geräte** >  > **Geräte** > **Connected Socket**.

**VORSCHLAG:** Sie können auch durch Tippen auf **Steuerung** >  > **Geräte** > **Connected Socket**.


3. Tippen Sie auf **QR-Code scannen** und erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.

**HINWEIS:** Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf **Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden**, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.




Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung **Falscher QR-Code gescannt** angezeigt. Tippen Sie auf **Ich kann den QR-Code nicht scannen** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:


- **(A):** Geben Sie die **Mac-Adresse/EUI-64** und den **Installationscode** ein und tippen Sie auf **Verbinden**. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.
- **(B):** Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.



4. Abzweig **Weiterdrücken** Sie die Taste 3 Mal kurz und achten Sie darauf, dass die LED gelb blinkt.




Warten Sie einige Sekunden, bis die LED grün leuchtet und die App bestätigt, dass das Gerät verbunden ist.



5. Wenn das Gerät verbunden ist, tippen Sie auf  (A) und wählen Sie ein für Ihre Last geeignetes Symbol und tippen Sie auf **Speichern**.

**HINWEIS:** Das Symbol für den elektrischen Stecker wird standardmäßig zugewiesen.

6. Abzweig  (B), um den Gerätenamen einzugeben.



7. Abzweig **Weiter** und weisen Sie die Steckdose einem neuen oder einem vorhandenen Raum zu, und tippen Sie auf **Senden**.


**WICHTIG:** Der nächste Bildschirm zeigt die Seite **Geräteeinstellungen**, auf der Sie die Einstellungen während des Kopplungsprozesses oder zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren können. Wenn Sie später konfigurieren möchten, tippen Sie auf **Eingeben**. Weitere Informationen zu den Geräteeinstellungen finden Sie im Abschnitt Konfigurieren des Geräts, Seite 12.

## Konfigurieren des Geräts

### Umbenennen des Geräts



Mit der Wiser Home App können Sie Ihre Steckdose umbenennen. So benennen Sie die Steckdose um:

1. Tippen Sie in der Übersicht auf .
2. Abzweig **Geräte** > **Connected Socket** > **Gerätename (A)**, um die Steckdose umzubeneden.




## Ändern des Symbols

Sie können das Symbol des Geräts ändern.



1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Geräte** > **Connected Steckdose**.
2. Tippen Sie auf  **Symbol**, wählen Sie ein Symbol Ihrer Wahl (A) und tippen Sie auf **Speichern** (B).


**WICHTIG:** Wenn Sie eine Steckdose und PowerTag installiert haben, werden durch Ändern des Symbols in eine andere Kategorie alle historischen Daten gelöscht. Siehe Energieansicht der einzelnen Geräte.



## Einstellen der Geräteplatzierung

Mit der Wiser Home App können Sie Ihren Funktaster zu einem beliebigen Raum hinzufügen (z. B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer usw.).

1. Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
2. Abzweig **Gerätewählen** Sie das Gerät aus der Liste, dessen Standort Sie ändern möchten.
3. Tippen Sie auf **Platzierung** , um den Setup-Bildschirm zu öffnen.
4. Auf dem Bildschirm **Geräteeinstellungen** können Sie **Neuer Raumname** (A) eingeben oder einen vorhandenen Raum (B) auswählen.



**VORSCHLAG:** Wenn das Gerät bereits zugewiesen wurde, können Sie es aus dem vorhandenen Raum entfernen. Tippen Sie auf **Aus Raum entfernen** (C).

5. Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf **Senden** (D).


## Identifizierung des Geräts

Mit der Wiser Home App können Sie eine Steckdose aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren.  
So identifizieren Sie die Steckdose:

1. Tippen Sie in der Übersicht auf .
2. Abzweig **Geräte > Connected Socket > Identifizieren (A)**

### HINWEIS:

- Mit dieser Funktion blinkt die Steckdosen-LED, so dass Sie das tatsächliche Gerät identifizieren können. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Gerät startet und die Steckdosen-LED blinkt.
- Die Steckdosen-LED blinkt weiter, bis Sie auf **OK** tippen.



## Anti-Tripping-Management

Das Anti-Auslösemanagement verhindert ein Auslösen des Leistungsschalters durch Abschalten der Last (z. Warmwasserbereiter, Schneider Charge) oder die Leistung der Last zu reduzieren. Dadurch bleibt der Gesamtverbrauch des Systems unter einem definierten Grenzwert. Der Grenzwert wird durch Ihre Vertragslaufzeit festgelegt, siehe Einstellen des Tarifs – Spitzen-/Nebenwert. Geräte, für die eine Berechtigung besteht, werden automatisch zum Anti-Tripping-Management hinzugefügt.

**WICHTIG:** Wenn ein Gerät vom Anti-Tripping-Management verwaltet wird, werden die Zeitpläne, Momente und Automatisierungen für dieses Gerät nicht ausgeführt.

**HINWEIS:** Es können maximal 8 Geräte hinzugefügt werden.

### Unterstützte Geräte:

- Lastaktor (Warmwasserbereiter)
- EV-Steckdose
- Smart Plug
- Smarte Steckdosen
- EVlink Home Smart
- Schneider Charge

### Voraussetzung:

- Konfigurieren Sie einen Ihrer PowerTags als Netz. Siehe Haupt-PowerTag koppeln.
- Legen Sie die Vertragslaufzeit fest.  
Eine Standard-Vertragslaufzeit wird automatisch eingestellt, wenn das Haupt-**PowerTag** als **Netz** gekoppelt wird. Sie können die Vertragslaufzeit zu einem späteren Zeitpunkt ändern, wenn der während der Installation des PowerTags eingestellte Netzwert nicht mit dem Tarif übereinstimmt. Siehe dazu Einstellung – Spitzen-/Nebenwert.
- Koppeln Sie die unterstützten Geräte. Siehe Kopplung des Geräts (je nachdem, welche Geräte Sie installiert haben) - Unterputz-Energiemodul, Steckdose für Elektrofahrzeuge, Smart Plug, Intelligente SteckdoseEVlink Home Smart, Schneider Charge.

**WICHTIG:** Für die WLAN-Kopplung® Geräte wie das Schneider Charge und EVlink Home Smart stellen Sie sicher, dass das Gerät und der Hub mit demselben WLAN verbunden sind.® Netzwerk.

**HINWEIS:** Für das Auslösemanagement von Schneider Charge und EVlink Home Smart Informationen zum Verwenden des Moduls zur Verhinderung der Auslösung finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts.

## Anti-Tripping-Management aktivieren

Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Benutzer darüber informiert, dass diese Funktion verfügbar ist. Der **Anti-Tripping**-Bildschirm erscheint auf dem **Startbildschirm**.




1. Lesen Sie das Funktions-Update und wischen Sie, um zum nächsten Bildschirm zu navigieren.
2. Tippen Sie auf **X**, um das Overlay-Fenster zu schließen.
  - Die unterstützten Geräte werden automatisch registriert.

## Anti-Tripping-Management deaktivieren


Die Funktion Anti-Tripping-Management für die unterstützten Geräte kann jederzeit deaktiviert werden.

1. Tippen Sie im **Startbildschirm** auf  > **Energiemanagement > Anti-Tripping-Management**.


2. Tippen Sie auf den Schalter (A) für die Geräte, die Sie deaktivieren möchten.






Wenn das Gerät derzeit verwendet wird, werden Sie mit einer Benachrichtigung darüber informiert, dass die Deaktivierung dieser Funktion zu einer Stromauslösung führen kann. Tippen Sie zum Deaktivieren auf **Fortsetzen**.



## Aktivierungsstatus



Auf der Registerkarte „Steuerung“ und im Gerätesteuerungsbildschirm gibt  (A) den Status des Anti-Tripping-Management an.

- Die Geräte werden normalerweise für bis zu 10 Minuten ausgeschaltet. Er erfolgt ein automatischer Neustart, sobald Strom zur Verfügung steht.
- Wenn Sie das Gerät auf der Registerkarte „Steuerung“ oder im Gerätesteuerungsbildschirm aktivieren möchten, zeigt ein Fenster mit der Meldung **Achtung** an, dass das Gerät aktiv verwaltet wird. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf **Zu Einstellungen wechseln** und deaktivieren Sie den Schalter, um das Gerät aus dem Anti-Tripping-Management zu entfernen.




## Live-Status

Wenn die Anti-Tripping-Funktion für ein Gerät aktiviert ist, wird der Lastabwurf (A) auf der **Live**-Registerkarte angezeigt.




## Problembehandlung

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
 <b>Der Algorithmus ist derzeit nicht verfügbar</b> wird auf der <b>Live</b> -Registerkarte angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät ist offline.</li> <li>System/Hub kann keine Daten vom Gerät empfangen.</li> <li>Technisches Problem.</li> </ul>	Starten Sie Ihren Hub neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an die Person, die Ihre Anlage installiert hat oder besuchen Sie <a href="#">Hilfe und Support</a> und wählen Sie Ihr Land aus.

## Verwenden des Geräts

### Manueller Schaltvorgang


Sie können die Steckdose manuell ein-/ausschalten, indem Sie den Drucktaster drücken. Die LED leuchtet rot (Standardeinstellungen), was darauf hinweist, dass der Ausgangsstrom aus der Steckdose eingeschaltet ist.




## Schaltvorgang mit der App

Mit der Wiser Home App können Sie die Steckdose per Fernzugriff ein-/ausschalten.



Ein-/Ausschalten der Steckdose:

1. Gehen Sie zur Hauptseite und tippen Sie auf **Alle** Geräte oder auf eine Raum-Registerkarte, wo sich die Steckdose befindet.
2. Tippen Sie auf  (A), um den Steckdose ein-/auszuschalten.




## Einrichten eines Zeitplans

Mit der Wiser Home App können Sie einen Zeitplan erstellen oder der Steckdose zuweisen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Wechseln Sie zur Registerkarte **Zeitplan**, und tippen Sie auf .
3. Geben Sie den Namen des Zeitplans ein, und wählen Sie **Geräte** aus dem Menü **TYP**.




4. Wählen Sie die **Smarte Steckdose** aus dem Menü **ANWENDEN FÜR**, und tippen Sie auf **Erstellen**.

Der nächste Bildschirm zeigt standardmäßig ein Ereignis für die Woche an, das geändert werden kann.

5. Tippen Sie , um ein Ereignis hinzuzufügen, z. B. **STATE** (ein/aus) und **WHEN** (Sonnenaufgang/Sonnenuntergang oder bestimmter Zeitbereich).

6. Tippen Sie auf **Einstellung**, um den Zeitplan zu speichern.


**VORSCHLAG:**

- Je nach Bedarf können Sie mehrere Zeitpläne hinzufügen. Wählen Sie die Tage aus, tippen Sie auf , stellen Sie den Ein-/Aus-Status und die Uhrzeit ein.
- Sie können den bestehenden Zeitplan in einen anderen Zeitplan oder die Tage Ihrer Wahl kopieren. Tippen Sie auf .
  - Tippen Sie auf **Zeitplan**, wählen Sie einen bestehenden Zeitplan aus und tippen Sie auf **Kopieren**.
  - Tippen Sie auf **Tag**, wählen Sie die Tage aus, die Sie zuweisen möchten, und tippen Sie auf **Kopieren**.
- Tippen Sie auf dem Bildschirm oben rechts auf  und wählen **Zeitplan verwenden** Umschalter zum Ein-/Ausschalten des Zeitplans.
- Wenn der Zeitplan beginnt, sehen Sie die **bis zur Uhrzeit** auf den folgenden Bildschirmen:
  - Bildschirm zur Gerätesteuerung.
  - Registerkarte Kontrolle unter dem Gerätenamen.
  - Abschnitt Favorisierte Geräte auf dem Startbildschirm.

## Überwachung des Energieverbrauchs

Mit der Wiser Home App können Sie den Energieverbrauch der an das Gerät angeschlossenen Last überwachen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte **Steuerung** auf **Alle > Connected Steckdose**.
2. Beim Einschalten der Steckdose wird der Stromverbrauch in Watt (W) angegeben.






**VORSCHLAG:** Die Leistungsaufnahme variiert je nach der an die Steckdose angeschlossenen Last.

## Momente

Mit Moment können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweise gemeinsam ausgeführt werden. Mit der Wiser Home App können Sie Momente auf der Grundlage Ihrer Anforderungen erstellen.


### Einen Moment erstellen

Mit Moment können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweise gemeinsam ausgeführt werden. Mit der Wiser Home App können Sie Momente auf der Grundlage Ihrer Anforderungen erstellen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Gehen Sie zu **Momente** > , um einen Moment zu schaffen.
3. Geben Sie den Namen des Moments ein (A).  
**TIPP:** Sie können das Abdeckbild auswählen, das Ihrem Augenblick am besten entspricht, indem Sie auf  tippen.
4. Tippen Sie auf **Aktionen hinzufügen** (B), um die Geräteliste auszuwählen.





5. Im Menü **Aktionen hinzufügen** können Sie die Geräte auswählen (C).



6. Wenn Sie alle Geräte ausgewählt haben, tippen Sie auf **Fertig**.

7. Tippen Sie auf der Seite **Moment-Einstellungen** auf das Gerät, um die Bedingung festzulegen. Wählen Sie beispielsweise die Connected Steckdose aus.


- Tippen Sie zum Einschalten auf  (D).



Tippen Sie bei der Festlegung der gewünschten Bedingung auf **Einstellung**.



8. Wenn alle Bedingungen festgelegt sind, tippen Sie auf **Speichern**.

#### VORSCHLAG:




- Wenn Sie die Momente auf der **Startseite** Bildschirm, gehen Sie zu **Startseite** >  > **Startbildschirm** > **Momente** und aktivieren Sie **Momente** Kippschalter.
- Sie können die Momente auch durch Tippen auf **Bearbeiten** über die Registerkarte Momente auf dem Startbildschirm oder durch Tippen auf **Automatisierung** > **Momente** > **Neu ordnen** neu anordnen.


Sobald Sie den Moment gespeichert haben, wird er auf der Registerkarte **Momente** angezeigt. Sie können auf den Moment tippen, um ihn zu aktivieren.

## Einen Moment bearbeiten

1. Auf dem **Startseite** Bildschirm, tippen **Automatisierung** .
2. Gehen Sie zu **Momente**, suchen Sie den Moment, den Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie auf .



3. Auf dem Bildschirm **Details zum Moment** können Sie folgende Änderungen vornehmen:


- Das Symbol ändern .
- Benennt den Moment um.
- Tippen Sie auf jede Aktion, um die Einstellungen zu ändern.
  - Um eine Aktion zu entfernen, schieben Sie sie nach links und tippen Sie dann auf  (A), um sie zu löschen.
  - Tippen Sie auf  **Aktionen hinzufügen** (B), um eine neue Aktion hinzuzufügen.



4. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

## Einen Moment löschen



1. Auf dem **Startseite** Bildschirm, tippen **Automatisierung** .
2. Gehen Sie zu **Momente**, suchen Sie den Moment, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Details zum Moment** auf **Löschen** (A) und dann auf **OK** (B).





## Automatisierung

Eine Automatisierung ermöglicht es, eine Aktion automatisch oder zu geplanten Zeiten auszulösen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Mit der Wiser Home App können Sie auf der Grundlage Ihrer Anforderungen Automatisierungen erstellen. Dieses Beispiel zeigt, wie ein Gerät funktioniert, wenn die Bedingung erfüllt ist.



### Eine Automatisierung erstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Gehen Sie zu **Automatisierung** und tippen Sie dann auf , um eine Automatisierung zu erstellen.
3. Geben Sie einen Namen für die Automatisierung (A) ein und wählen Sie aus, welche der folgenden Bedingungen eine Automatisierung auslösen soll.
  - **Alle Bedingungen:** Alle Bedingungen müssen erfüllt sein, um eine Automatisierung auszulösen.
  - **Beliebige Bedingung:** Eine beliebige Bedingung muss erfüllt sein, um eine Automatisierung auszulösen.

**TIPP:** Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf  tippen.




4. Tippen Sie auf **Bedingungen hinzufügen** (B) und wählen Sie eine der folgenden Optionen (C):
- **Änderung des Gerätestatus** (Das Gerät auswählen): Eine Automatisierung wird basierend auf einem Gerätestatus ausgelöst, z. B. Öffnen einer Jalousie oder Erfassung einer Bewegung durch einen Bewegungssensor.
  - **Abwesenheitsmodus** (Aktivieren oder Deaktivieren): Der Abwesend-Betrieb kann auch eine Automatisierung zum Einschalten der Beleuchtung, Schließen der Jalousie usw. auslösen. Weitere Informationen zum **Abwesenheitsmodus** finden Sie im Systemhandbuch.
- HINWEIS:** Es können maximal 10 Bedingungen hinzugefügt werden.




5. Um einen bestimmten Startzeitpunkt für Ihre Automatisierung festzulegen, tippen Sie auf **Wann > Zeit hinzufügen** und wählen Sie eine der folgenden Optionen (D):

**HINWEIS:** Es können maximal 10 Zeiteinträge hinzugefügt werden.

- **Bestimmte Tageszeit** - Die Automatisierung wird zu einer bestimmten Tageszeit ausgelöst, z. B. bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder um 8:00 Uhr.
- **Zeitraum** - Die Automatisierung wird während Zeiträumen wie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang oder von 8:00 bis 17:00 Uhr ausgelöst.



- a. In diesem Beispiel wählen wir **Spezifische Uhrzeit** und wählen Sie dann **Sonnenuntergang** als Startzeit für die Automatisierung.





- b. Tippen Sie nach der Auswahl der Automatisierungsstartzeit auf **Einstellen** in der oberen rechten Ecke.

6. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf **Dann > Hinzufügen einer Aktion** und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus (E):



**HINWEIS:** Es können maximal 10 Aktionen hinzugefügt werden.

- **Ein Gerät steuern** - Wählen Sie das Gerät aus und stellen Sie den gewünschten Gerätezustand ein.
- **Benachrichtigung senden** - Sie werden benachrichtigt, wenn die Bedingung erfüllt ist.
- **Einen Moment aktivieren** - Wählen Sie einen Moment aus, der während der Automatisierung aktiviert werden soll.
- **Warten** – Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1 Stunde und 1 Minute bis zu maximal 24 Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.



- a. In diesem Beispiel wird zunächst Folgendes ausgewählt: **Steuerung eines Geräts** und wählen **Intelligente Steckdose (F)** als das Gerät, das eine Aktion auslöst, wählen wir später für die **Warten** um eine Verzögerung in der Automatisierung hinzuzufügen.


**WICHTIG:** Sie können nicht dasselbe Gerät auswählen, das Sie für **Bedingungen hinzufügen** in Schritt 4 gewählt haben. Das Gerät sollte anders sein.



- b. Hiermit legen Sie den Status fest, z. B. den Ein/Aus-Status des Smart Sockets. Tippen Sie dann oben rechts auf **Einstellung**.




- c. Nochmals tippen **Aktion hinzufügen** und wählen **Warten** -Option.  
d. Scrollen Sie durch die Minuten und stellen Sie die Wartezeit auf 1 Minute ein. Tippen Sie dann oben rechts auf **Einstellung**.




7. Tippen Sie auf **Speichern**.




Die gespeicherte Automatisierung wird auf der Seite **Automatisierung** angezeigt. Tippen Sie auf den Umschalter (G) auf der Seite Automatisierung, um die Automatisierung zu aktivieren/deaktivieren.




## Eine Automatisierung bearbeiten

1. Auf dem **Startseite** Bildschirm, tippen **Automatisierung** .
2. Wechseln Sie zu **Automatisierung**, tippen Sie auf die Automatisierung, die Sie bearbeiten möchten.


3. Auf dem Bildschirm **Automatisierung bearbeiten** können Sie die folgenden Änderungen vornehmen:

- Das Symbol ändern .
- Benennen Sie die Automatisierung um.
- Tippen Sie auf jede Bedingung, um die Einstellungen zu ändern.
  - Um eine Bedingung zu entfernen, schieben Sie sie nach links, und tippen Sie dann auf  (A), um sie zu löschen.
  - Tippen Sie auf  **Bedingungen hinzufügen** (B), um eine neue Bedingung hinzuzufügen.
- Um die Reihenfolge der Aktionen zu ändern, tippen Sie auf **Dann** und halten Sie eine Aktion gedrückt. Ziehen Sie dann mit der Maus an die gewünschte Position.




4. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

## Eine Automatisierung löschen

1. Auf dem **Startseite** Bildschirm, tippen **Automatisierung** .
2. Gehen Sie zu **Automatisierung** und tippen Sie auf die Automatisierung, die Sie löschen möchten.

3. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Automatisierung bearbeiten** auf **Automatisierung löschen** (A), lesen Sie die Bestätigungsmeldung und tippen Sie dann auf **OK** (B).




## Entfernen des Geräts aus dem System

Mit der Wisir Home App können Sie die Steckdose aus dem Wisir-System entfernen.

So entfernen Sie die Steckdose:

1. Tippen Sie in der Übersicht auf .
2. Tippen Sie auf > **GeräteVerbundener** > **SocketLöschen** (A).



## Zurücksetzen des Gerätes


Sie können die Steckdose auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Sie kann jederzeit manuell zurückgesetzt werden, z. B. wenn der Hub ausgetauscht wird.

1. Drücken Sie den Drucktaster dreimal kurz und halten Sie ihn 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf den werkseitigen Standardmodus zurückzusetzen.
2. Nach 10 Sekunden beginnt die LED rot zu blinken und lässt dann den Drucktaster los.

Die LED hört auf zu blinken, sobald das Gerät erfolgreich zurückgesetzt wurde.



Der Plug startet neu und blinkt einige Sekunden lang grün.

**HINWEIS:** Alle Konfigurationsdaten, Benutzerdaten und Netzwerkdaten werden gelöscht.





## LED-Anzeigen



### Gerät koppeln

Benutzeraktion	LED-Anzeige	Status
Drücken Sie den Drucktaster dreimal.	Die LED blinkt einmal pro Sekunde gelb. 	Der Verbindungsmodus bleibt 30 Sekunden lang aktiv. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die LED eine Zeit lang permanent grün auf, bevor sie sich ausschaltet.  


### Gerät zurücksetzen

Benutzeraktion	LED-Anzeige	Status
Drücken Sie den Drucktaster dreimal und halten Sie ihn einmal für > 10 s gedrückt.	Nach 10 s beginnt die LED rot zu blinken. 	Das Gerät ist im Zurücksetzungsmodus. Es wird nach 10 Sekunden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Gerät startet dann neu und die LED leuchtet dauerhaft orange.  





### Einstellung (Standardzustand)

Status	LED-Anzeige	Beschreibung
	Die rote LED leuchtet.	Die rote LED leuchtet, wenn der Ausgang eingeschaltet wird.
	Alle LEDs sind AUS.	Die LEDs sind AUS, wenn der Ausgang AUS ist.

### Alarmer

Status	LED-Anzeige	Beschreibung
	Rot: schnelles Blinken	Wenn ein Überlast- oder Übertemperaturalarm ausgelöst und das Gerät abgeschaltet wird.





### LED-Anzeigemodus/Hintergrundbeleuchtungsmodus

Laststatus	EIN	AUS
Umkehr mit Last	Keine LED	
Konsistent mit Last		Keine LED
Immer aus	Keine LED	Keine LED
Immer ein		

## Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Steckdose schaltet sich nicht ein.	Die Steckdose ist beschädigt, oder es kann ein Alarm auftreten, wenn die LED rot blinkt.	Schalten Sie zunächst die Steckdose aus und wieder ein und prüfen Sie, ob sie danach funktioniert. Wenn die Steckdose noch nicht funktioniert, können Sie sie austauschen.
Der Benutzer kann den Ausgang weder lokal noch aus der Ferne einschalten, bis der Alarm gelöscht wurde.  LED blinkt schnell ROT.	Löschen Sie die Alarmer der Steckdose.	Um den Alarm zu löschen, halten Sie den Taster 4 Sekunden lang gedrückt. Nach 4 Sekunden hört das Blinken auf und der Alarm wird gelöscht. Sie können die Steckdose erneut verwenden.  <b>HINWEIS:</b> Vor dem Löschen des Alarms sollten Sie die Ursachen für die Überlast/Überhitzung beheben.

## Technische Daten

Nennleistung für die Lastart			
 2000 W	 100 W, 125 µF	 1500 VA	 2000 VA
<b>R</b> 3680 W	<b>C</b> 6 AX, max. 70 µF	<b>L</b> 16 A, cos $\varphi$ = 0,6	<b>M</b> 1600 VA, max. 7 A

Nennspannung:	230 V AC, 50 Hz
Standby:	max. 0.4 W
Sicherungsschutz:	16 A-Miniaturleistungsschalter
Anschlussklemmen:	Klemmen für max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Betriebsfrequenz:	2405-2480 MHz
Max. Hochfrequenzleistung übertragen:	<10 mW
Schutz	IP20
Messgenauigkeit:	± 1 % für Lasten > 25 W
Kommunikationsprotokoll:	Zigbee-3.0-zertifiziert

# Konformität

## Produktumweltdaten

Finden Sie umfassende Umweltdaten zu Ihren Produkten, einschließlich RoHS-Konformitätserklärungen und REACH-Deklarationen sowie Produktumweltprofil (PEP), End-of-Life-Hinweise (EOL) und vieles mehr zum Herunterladen.

<https://www.se.com/myschneider>



## Allgemeine Informationen über das Schneider Environmental Data Program

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um mehr über das Environmental Data Program von Schneider Electric zu erfahren.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



# Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries SAS erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der FUNKANLAGEN-RICHTLINIE 2014/53/EU sowie der UK-Funkanlagen-Richtlinie SI 2017 Nr. 1206 erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter:

- <https://www.go2se.com/ref=WDE002348>
- <https://www.go2se.com/ref=WDE002961>
- <https://www.go2se.com/ref=WDE002960>
- <https://www.go2se.com/ref=WDE002906>
- <https://www.go2se.com/ref=WDE002924>
- <https://www.go2se.com/ref=545D0103>
- <https://www.go2se.com/ref=545D6103>
- <https://www.go2se.com/ref=S920567>
- <https://www.go2se.com/ref=S520530W>
- <https://www.go2se.com/ref=S920530>
- <https://www.go2se.com/ref=S920531>
- <https://www.go2se.com/ref=S520619>
- <https://www.go2se.com/ref=S920502>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT599501>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT599502>
- <https://www.go2se.com/ref=S520522W>
- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6100>
- <https://www.go2se.com/ref=WV704R0A0902>
- <https://www.go2se.com/ref=Evh4S03N2/routedFrom=QRCode>
- <https://www.go2se.com/ref=Evh4S03N400F/routedFrom=QRCode>
- <https://www.go2se.com/ref=HY5K1EU1>
- <https://www.go2se.com/ref=HY8K3EU1>
- <https://www.go2se.com/ref=BATPMEU2>
- <https://www.go2se.com/ref=BATB3KEU3>
- <https://www.go2se.com/ref=S320530W>
- <https://www.go2se.com/ref=NU553818>
- <https://www.go2se.com/ref=NU353718>
- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6730>
- <https://www.go2se.com/ref=WB704H1A0902>
- [https://www.go2se.com/ref=THG\\_CCTFR6710](https://www.go2se.com/ref=THG_CCTFR6710)
- <https://www.go2se.com/ref=CCT5010-0002W>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT5010-0002>
- <https://www.go2se.com/ref=A9XMC1D3>
- <https://www.go2se.com/ref=MUR36014>
- <https://www.go2se.com/ref=MUR36015>
- <https://www.go2se.com/ref=MUR36016>
- <https://www.go2se.com/ref=Evh5A22N2S>
- <https://www.go2se.com/ref=Evh5A11N2C5>
- <https://www.go2se.com/ref=S520513W>
- <https://www.go2se.com/ref=S320522W>
- <https://www.go2se.com/ref=NU351518W>

- <https://www.go2se.com/ref=NU351818>
- <https://www.go2se.com/ref=R9M22>
- <https://www.go2se.com/ref=A9MEM1520>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT599001>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT599002>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT593012>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT593011>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT592012>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT592011>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT591012>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT591011>
- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6700>
- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6400>
- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6600>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT564119>
- <https://www.go2se.com/ref=WDE002384>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT595012>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT595011>

## Markennamen

In diesem Handbuch wird auf System- und Markennamen der jeweiligen Eigentümer verwiesen.

- Zigbee® ist eine eingetragene Marke der Connectivity Standards Alliance.
- Apple® und App Store® sind Markennamen oder eingetragene Marken von Apple Inc.
- Google Play™ Store und Android™ sind Markennamen oder eingetragene Marken von Google Inc.
- Wi-Fi® ist ein eingetragener Markenname der Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ ist eine Marke und das Eigentum von Schneider Electric, seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.
- Amazon Alexa™ ist eine Marke von AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ ist eine Marke von Google INC.
- Airzone ist eine Marke der Firma CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA S. L.
- Aidoo ist eine Marke der Firma CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA S.L.

Andere Marken und eingetragene Markennamen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison  
Frankreich

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

[www.se.com](http://www.se.com)

Da Normen, Spezifikationen und Bauweisen sich von Zeit zu Zeit ändern, sollten Sie um Bestätigung der in dieser Veröffentlichung gegebenen Informationen nachsuchen.

© 2021 – 2025 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

DUG\_SysM/SysD SSO\_WH-06