


**DALI insert**

Operating instructions



Art. no. MTN5185-0000

**Getting to know the DALI insert**

You can use the DALI insert (referred to below as **insert**) to control up to 15 DALI EBs (Electronic Ballasts).

You can connect up to 6 inserts to one DALI line. However the maximum number of 64 DALI EBs and a cable length of 300 m must not be exceeded.

The insert also comes with a **PlusLink** input, with which you can control the insert from another location. The insert, completed with a module (see the function overview), is the receiving device and is controlled via **PlusLink (PL)** by the sending device.


Sending devices are, for instance:

- Central unit inserts (completed with corresponding modules)
- Side controller Plus, 1-gang/2-gang
- Mechanical push-button
- External sensors

To be able to use the PlusLink, you require a separate core in your installation.

**i** The total length of cable sections in a PL line is not allowed to exceed 100 m (when a 3-core cable is used).

The memory function with on/off function (see the module manual for instructions on operation) allows the insert to memorise the most recently set brightness value and recall it.


**CAUTION**  
**The insert can become damaged.**

- Always operate the insert in compliance with the specified technical data.
- Only connect DALI EBs to the DALI outputs.
- The DALI output (D+, D-) does not have surge protection. Connecting AC 220/230 V will destroy the insert.
- Make sure the polarity of the DALI outputs (+, -) is correct.
- Operate the insert only on a sinusoidal mains voltage.

**i** Observe the specific limitations of the insert:
 

- The insert may only be used with category-I-control units with a DALI line, which do not cause frequent telegram collisions. A combination of max. 6 DALI control inserts (art. no. MTN5185-0000) is permitted.
- max. 15 DALI EBs per insert
- max. 64 DALI EBs per DALI line
- max. 300 m DALI cable length

**DANGER**
**Risk of serious damage to property and personal injury, e.g. from fire or electric shock, due to incorrect electrical installation.**

Safe electrical installation can only be ensured if the person in question can prove basic knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables

These skills and experience are normally only possessed by skilled professionals who are trained in the field of electrical installation technology. If these minimum requirements are not met or are disregarded in any way, you will be solely liable for any damage to property or personal injury.

**DANGER**
**Risk of death from electric shock.**

The PlusLink carries an electrical current even when the device is switched off. Before working on the device, always disconnect it from the supply by means of the fuse in the incoming circuit. If one or more PlusLink lines are separately fused in your installation then they are not electrically isolated from one another. In this case, you should use the PlusLink Expander.

**CAUTION**
**The device can become damaged.**


The voltage difference between different phases can damage the device.

Connect all connected devices of one or several PlusLink lines to the same phase or use a PlusLink terminal for cross-phase installation.


**Function overview of the insert completed with corresponding modules**

Module:	Function:
Push-button module Basic, 1-gang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• switching on/off</li> <li>• Dimming</li> </ul>
Push-button module Basic, 2-gang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switching on/off</li> <li>• Dimming</li> <li>• Calling up and saving lightscenes</li> </ul>
Push-button module Comfort, 1-gang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• switching on/off</li> <li>• Dimming</li> <li>• Staircase lighting function</li> </ul>
Push-button module Comfort, 2-gang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• switching on/off</li> <li>• Dimming</li> <li>• Calling up and saving lightscenes</li> <li>• Staircase lighting function</li> </ul>
Connected push-button module, 1-gang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• switching on/off</li> <li>• Dimming</li> <li>• Additional app functions<sup>1</sup></li> </ul>
Connected push-button module, 2-gang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• switching on/off</li> <li>• Dimming</li> <li>• Calling up and saving lightscenes</li> <li>• Additional app functions<sup>1</sup></li> </ul>
ARGUS 180 flush-mounted sensor module	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brightness dependent staircase lighting function</li> </ul>
ARGUS 180 flush-mounted sensor module with switch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brightness dependent staircase lighting function</li> <li>• Permanently switching staircase lighting on/off</li> </ul>
Display timer module	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switching and dimming manually</li> <li>• Time-controlled switching</li> <li>• Evaluating DCF timer</li> </ul>


<sup>1</sup> For more information about the app and the app functions, please read the instructions for the corresponding module.

**Installing the insert**
**Wiring the insert for the application required**
**Insert as stand-alone device**



(A) DALI insert  
(B) DALI EB

**Insert with mechanical push-button via PlusLink**


(A) DALI insert  
(B) DALI EB  
(C) Mechanical push-button (toggle mode)

**Insert in combination with transmitting device via PlusLink (here shown with side controller Plus)**




(A) DALI insert  
(B) DALI EB  
(C) Side controller Plus, 1-gang / 2-gang (transmitting device)

**Installing the device**


(A) DALI insert  
(B) Frame  
(C) Module (see function overview)  
(D) Rockers for module

**Operating the insert**


**i** The insert is shown here in operation in combination with a push-button module. More details on how to operate the various modules can be found in the relevant operating instructions.

**Switching load on/off**

**Dimming the load**

**Calling up lightscenes**

(only for push-button module, 2-gang)

**Standard scenes**

All devices are delivered from the factory with presettings for a lightscene.



S1: Light on (100%)  
S2: Light off


**Controlling loads from another location with transmitting devices via PlusLink. For example:**

- Central unit insert with module
- Side controller Plus, 1-gang/2-gang
- Mechanical push-button
- External sensor


**Example operation 1:**

When the push-button module on the central unit insert is pressed, all loads in the PL lines are controlled together:

- Short push-button action (< 0.5 s): turn on/off
- Long push-button action (> 0.5 s): dimming



(A) DALI insert in PL line 1  
(B) Central unit insert with module

**Example operation 2:**

**Technical data**

Nominal voltage:	AC 220/230 V ~, 50/60 Hz
Type:	Category I Control device
Load type:	max. 15 controllable DALI EBs
DALI output current:	max. 30 mA
DALI output voltage:	15 V DC (base insulation, no SELV)
Neutral conductor:	required
Outputs:	DALI (D+, D-)
Connecting terminals:	Screw terminals for max. 2x 2.5 mm <sup>2</sup> or 2x 1.5 mm <sup>2</sup>
Protection:	16 A circuit breaker
Features:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Short-circuit-proof</li> <li>• overload-proof</li> <li>• memory function</li> </ul>

Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

**Schneider Electric Industries SAS**

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.  
[se.com/contact](http://se.com/contact)








**Unidad DALI**

Instrucciones de uso



Ref. MTN5185-0000

**Información sobre la unidad Dali**

Puede utilizar la unidad Dali (en lo sucesivo denominada **unidad**) para controlar hasta 15 EB (Electronic Ballasts, balastos electrónicos) de Dali.

En una línea Dali se pueden conectar hasta 6 unidades. Sin embargo, no debe sobrepasarse el número máximo de 64 EB Dali y una longitud de cable de 300 m.

La unidad viene acompañada de una entrada PlusLink, con la que puede controlarla desde otro lugar. La unidad, completada con un módulo (ver el resumen de funcionamiento), es el dispositivo receptor y se controla con el dispositivo emisor a través de PlusLink (PL).

Los dispositivos emisores son, por ejemplo:

- Unidades centrales (completos con los módulos correspondientes)
- Controlador secundario Plus, 1 elemento/2 elementos
- Pulsador mecánico
- Sensores externos

Para poder utilizar el PlusLink, necesita un conductor separado en su instalación.

**i** La longitud total de secciones de cable en una línea PL no debe exceder los 100 m (cuando se utiliza un cable de 3 conductores).

La función de memoria con función de encendido/apagado (consulte el manual del módulo para obtener instrucciones de funcionamiento) permite a la unidad memorizar y activar el valor de luminosidad ajustado más reciente.

**PRECAUCIÓN**
**La unidad puede sufrir daños.**

- Ponga siempre la unidad en funcionamiento conforme a los datos técnicos especificados.
- Conecte únicamente balastos electrónicos Dali a las salidas Dali.
- La salida Dali (D+, D-) no tiene protección contra sobretensiones. Una conexión a 220/230 V CA destruirá el dispositivo.
- Asegúrese de que la polaridad de las salidas Dali (+, -) es correcta.
- Ponga la unidad en funcionamiento únicamente con una tensión de red sinusoidal.

Cumpla los límites específicos del mecanismo:

- En una línea Dali, el mecanismo solamente puede usarse con unidades de control de categoría I, ya que estas no causan frecuentes colisiones de telegramas. Se permite una combinación de 6 mecanismos de control Dali (art. n.º MTN5185-0000) como máximo.
- máx. 15 balastos electrónicos Dali por mecanismo
- máx. 64 balastos electrónicos Dali por línea Dali
- longitud máx. cable Dali 300 m

Estos conocimientos y esta experiencia solo la poseen por lo general profesionales experimentados formados en el campo de la tecnología de instalaciones eléctricas. Si no cumple estos requisitos mínimos o si no se tiene en cuenta alguno de ellos, la responsabilidad de los daños o lesiones recaerá exclusivamente sobre usted.

**PELIGRO**
**Peligro de daños materiales o lesiones graves, p. ej., por fuego o por descarga eléctrica debidos a una instalación eléctrica incorrecta.**

Una instalación eléctrica segura solo se puede garantizar si la persona en cuestión puede demostrar que tiene nociones en los siguientes campos:

- Conexión a redes de instalación
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos

Estos conocimientos y esta experiencia solo la poseen por lo general profesionales experimentados formados en el campo de la tecnología de instalaciones eléctricas. Si no cumple estos requisitos mínimos o si no se tiene en cuenta alguno de ellos, la responsabilidad de los daños o lesiones recaerá exclusivamente sobre usted.

**PELIGRO**
**Peligro de muerte por descarga eléctrica.**

PlusLink conduce corriente eléctrica incluso cuando el dispositivo está desconectado. Antes de trabajar en el dispositivo, desconéctelo siempre de la alimentación utilizando el fusible del circuito entrante. Si en su instalación hay una o más líneas PlusLink con fusibles separados, dichos fusibles no están aislados eléctricamente unos de otros. En ese caso, debe usted utilizar PlusLink Expander.

**PRECAUCIÓN**
**El dispositivo puede dañarse.**


La diferencia de tensión entre diferentes fases puede provocar daños en el aparato.

Conecte todos los dispositivos de una o varias líneas PlusLink a la misma fase o use un terminal PlusLink para la instalación en distintas fases.


**Resumen de funcionamiento del mecanismo, completo con los módulos correspondientes**
**Módulo:**

Módulo:	Funcionamiento:
Módulo para pulsador Basic, 1 elemento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• conexión/desconexión</li> <li>• Atenuación</li> </ul>
Módulo para pulsador Basic, 2 elemento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexión/desconexión</li> <li>• Atenuación</li> <li>• Activar y guardar escenas de iluminación</li> </ul>
Módulo para pulsador Confort, 1 elemento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• conexión/desconexión</li> <li>• Atenuación</li> <li>• Función de luz de escalera</li> </ul>
Módulo para pulsador Confort, 2 elemento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• conexión/desconexión</li> <li>• Atenuación</li> <li>• Activar y guardar escenas de iluminación</li> <li>• Función de luz de escalera</li> </ul>
Módulo soporte de tecla simple conectado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• conexión/desconexión</li> <li>• Atenuación</li> <li>• Funciones adicionales de aplicación<sup>1</sup></li> </ul>
Módulo soporte de tecla doble conectado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• conexión/desconexión</li> <li>• Atenuación</li> <li>• Activar y guardar escenas de iluminación</li> <li>• Funciones adicionales de aplicación<sup>1</sup></li> </ul>
Módulo sensor empotrado ARGUS 180	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Función de iluminación de la escalera en función de la luminosidad</li> </ul>
Módulo sensor empotrado ARGUS 180 con interruptor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Función de iluminación de la escalera en función de la luminosidad</li> <li>• Encender/apagar permanentemente la luz de la escalera</li> </ul>
Indicador del módulo temporizador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comutación y atenuación manuales</li> <li>• Comutación temporizada</li> <li>• Evaluación de temporizador DCF</li> </ul>

<sup>1</sup> Para obtener más información sobre la aplicación y sus funciones, lea las instrucciones del dispositivo correspondiente.

**Montaje de tapa adaptadora**
**Conexión del mecanismo requerida para la aplicación**
**Unidad como aparato único**




(A) Unidad Dali  
(B) Balasto electrónico Dali

**Mecanismo con pulsador mecánico a través de PlusLink**


(A) Unidad Dali  
(B) Balasto electrónico Dali  
(C) Pulsador mecánico (modo de comutación)

**Funcionamiento del dispositivo**

**i** El mecanismo se muestra aquí operando en combinación con un módulo para pulsador. Puede encontrar más información sobre cómo operar los diversos módulos en las instrucciones de funcionamiento relevantes.


**Conexión/desconexión de la carga**

**Ejemplo de operación 2:**

**Datos técnicos**

Tensión nominal:	220/230 V CA ~, 50/60 Hz
Tipo:	Dispositivo de regulación de categoría I
Tipo de carga:	máx. 15 balastos electrónicos Dali regulables
Intensidad de salida Dali:	máx. 30 mA
Tensión de salida Dali:	15 V CC (aislamiento base, sin SELV)
Conductor neutro:	requerido
Salidas:	Dali (D+, D-)
Bornes de conexión:	Bornes a tornillo para máx. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> o 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Protección	Interruptor automático de 16 A
Características:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protegido contra cortocircuitos</li> <li>• Protegido contra sobrecarga</li> <li>• Función de memoria</li> </ul>

Elimine el dispositivo separado de la basura doméstica en los puntos de recogida oficiales. El reciclado profesional protege a las personas y al medio ambiente de posibles efectos negativos.

**Schneider Electric Industries SAS**

Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención comercial de su país.  
[se.com/contact](http://se.com/contact)


**Instalación del dispositivo**


(A) Unidad Dali  
(B) Marco  
(C) Módulo (ver resumen de funcionamiento)  
(D) Teclas basculantes para módulo

**Ejemplo de operación 1:**

Cuando está pulsado el módulo para pulsador de la unidad central, todas las cargas de las líneas PL se controlan juntas:

- Pulsación corta (< 0.5 s): encender/apagar
- Pulsación larga (> 0.5 s): atenuar




(A) Unidad Dali en línea PL 1

(B) Unidad central con módulo

## Mecanismo DALI

Manual de instruções



Art.º n.º MTN5185-0000


## Acessórios necessários

- A completar com:
- módulos correspondentes (ver a descrição geral da função).

## Acessórios

- Extensor PlusLink (Art.º n.º CCTDT5130)
- Distribuidor PlusLink (3 ciclos) (Art.º n.º MTN5130-0001)

## Para a sua segurança




**PERIGO**  
Perigo de danos graves ou lesões, p. ex. devido a incêndio ou choque eléctrico causados por uma instalação eléctrica incorrecta.

Uma instalação eléctrica segura só pode ser garantida se a pessoa em questão possuir conhecimentos básicos nas seguintes áreas:


- Ligação a redes de instalação
- Ligação de vários aparelhos eléctricos
- Instalação de cabos eléctricos

Normalmente, só profissionais especializados em instalações eléctricas possuem experiência e conhecimento neste tipo instalações. Se estes requisitos mínimos não forem cumpridos ou repetidos de alguma forma, será da sua inteira responsabilidade a causa de quaisquer danos materiais ou pessoais.



**PERIGO**  
Perigo de morte por electrocussão.

As PlusLink transportam corrente eléctrica mesmo com o dispositivo desligado. Desligar sempre o dispositivo da alimentação através do fusível do circuito de entrada antes de realizar trabalhos nele. Se uma ou mais linhas PlusLink estiverem ligadas a fusíveis separados na sua instalação, isto significa que não estão isoladas electricamente umas das outras. Neste caso, deve utilizar o extensor PlusLink.



**CUIDADO**  
O dispositivo pode danificar-se.

A diferença de tensão entre fases diferentes pode danificar o dispositivo.

Ligue todos os dispositivos ligados de uma ou mais linhas PlusLink à mesma fase ou utilize um terminal PlusLink para a instalação multifásica.

## Conhecer o mecanismo DALI

Pode utilizar o mecanismo DALI (adiante designado **mecanismo**) para controlar até 15 BE (balastros eletrónicos) DALI.

Pode ligar até 6 mecanismos a uma linha DALI. No entanto, não deve ser excedido o número máximo de 64 BE DALI e um cabo com 300 m de comprimento.

O mecanismo está ainda dotado de uma entrada **PlusLink** que serve para controlar o mecanismo a partir de outro local. O mecanismo, complementado com um módulo (ver a descrição geral da função) constitui o dispositivo receptor e é controlado via **PlusLink (PL)** pelo dispositivo emissor.


Os dispositivos emissores são, por exemplo:

- Mecanismos de unidade central (complementados com módulos correspondentes)
- Controlador central Plus, simples/duplo
- Botão de pressão mecânico
- Sensores externos

Para poder usar a PlusLink, na sua instalação é necessário um fio condutor adicional

**i** O comprimento total das secções de cabos numa linha PL não pode exceder 100 m (quando é utilizado um cabo de 3 fios condutores).

A função de memória com a função ligar/desligar (consultar o manual do módulo para obter instruções sobre o funcionamento) permite ao mecanismo memorizar e recuperar o nível de luminosidade definido mais recentemente.



**CUIDADO**  
O mecanismo pode danificar-se.

- Operar o mecanismo sempre de acordo com os dados técnicos especificados.
- Apenas ligue as cargas electrónicas DALI às saídas DALI.
- A saída DALI (D+, D-) não possui protecção contra sobrecargas. A ligação AC 220/230 V danificará o mecanismo.
- Certifique-se de que a polaridade das saídas DALI (+, -) está correcta.
- Utilize o mecanismo exclusivamente com tensões de rede sinusoidais.

**i** Respeitar as limitações específicas do mecanismo:

- O mecanismo apenas pode ser utilizado com unidades de controlo de categoria I com uma linha DALI, que não causam colisões de telegrama frequentes. É permitida uma combinação no máx. de 6 mecanismos de controlo DALI (art. n.º MTN5185-0000).
- máx. 15 CE DALI por mecanismo
- máx. 64 CE DALI por linha DALI
- comprimento máx. do cabo DALI: 300 m

## Descrição geral da função do mecanismo complementado com os módulos correspondentes

### Módulo: Função:

- |   |   |
|---|---|
| Módulo de botão de pressão Basic, simples   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligar/desligar</li> <li>• Reduzir a intensidade de luz</li> </ul>  |
| Módulo de botão de pressão Basic, duplo     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligar/desligar</li> <li>• Reduzir a intensidade de luz</li> <li>• Acionar e guardar cenários</li> </ul>  |
| Módulo de botão de pressão Comfort, simples | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligar/desligar</li> <li>• Reduzir a intensidade de luz</li> <li>• Função de iluminação de escadas</li> </ul>                                       |
| Módulo de botão de pressão Comfort, duplo   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligar/desligar</li> <li>• Reduzir a intensidade de luz</li> <li>• Acionar e guardar cenários</li> <li>• Função de iluminação de escadas</li> </ul> |

- |  |   |
|--|---|
| Módulo de botão de pressão ligado, simples | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligar/desligar</li> <li>• Reduzir a intensidade de luz</li> <li>• Funções adicionais da aplicação<sup>1</sup></li> </ul> |
|--|---|

- |  |   |
|--|---|
| Módulo de botão de pressão ligado, duplo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligar/desligar</li> <li>• Reduzir a intensidade de luz</li> <li>• Acionar e guardar cenários</li> <li>• Funções adicionais da aplicação<sup>1</sup></li> </ul> |
|--|---|

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Módulo de sensor embutido ARGUS 180 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Função de iluminação de escadas dependente da luminosidade</li> </ul> |
|-------------------------------------|--|

- |   |  |
|---|--|
| Módulo de sensor embutido ARGUS 180 com interruptor | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Função de iluminação de escadas dependente da luminosidade</li> <li>• Ligar/desligar a iluminação de escadas de comutação permanente</li> </ul> |
|---|--|


- |  |   |
|--|---|
| Módulo do temporizador de visualização | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligar/desligar e regular a intensidade de luz manualmente</li> <li>• Ligar/desligar controlado pelo tempo</li> <li>• Avaliar o temporizador DCF</li> </ul> |
|--|---|

<sup>1</sup> Para mais informações sobre a aplicação e as suas funções, leia as instruções do módulo correspondente.

## Instalar o mecanismo


### É necessário ligar o mecanismo para a aplicação

#### Ligar como mecanismo autónomo



(A) Mecanismo DALI  
(B) CE DALI

## Instalação do dispositivo




(A) Mecanismo DALI  
(B) Quadro  
(C) Módulo (ver descrição geral da função)  
(D) Botões de duas posições para módulo


## Exemplo de operação 1:

Quando o módulo do botão de pressão no mecanismo de unidade central é pressionado, todas as cargas nas linhas PL são controladas em conjunto:

- Ação curta do botão de pressão (< 0,5 s): ligar/desligar
- Ação longa do botão de pressão (> 0,5 s): regular a intensidade de luz




## Exemplo de operação 2:




## Operar o mecanismo

**i** O mecanismo é mostrado aqui a operar em conjunto com um módulo de botão de pressão. Para mais informações sobre como operar os vários módulos, consultar as instruções de funcionamento relevantes.

### Ligar/desligar carga



### Regular a intensidade de luz




### Acionar cenários de luz

(apenas para módulo de botão de pressão, duplo)

#### Cenários padrão

Todos os dispositivos são fornecidos de fábrica com predefinições para um cenário.



S1: Luz ligada (100%)  
S2: Luz desligada

## Informação técnica

Alimentação:	AC 220/230 V ~, 50/60 Hz
Tipo:	Dispositivo de comando de categoria I
Tipo de carga:	máx. 15 CE DALI controláveis
Corrente de saída DALI:	máx. 30 mA
Voltagem de saída DALI:	15 V DC (isolamento básico, sem SELV)
Condutor neutro:	necessário
Saídas:	DALI (D+, D-)
Terminais de ligação:	Terminais de parafuso para, no máx., 2x 2,5 mm <sup>2</sup> ou 2x 1,5 mm <sup>2</sup>
Protecção:	disjuntor de 16 A
Características:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• À prova de curto-circuito</li> <li>• À prova de sobrecarga</li> <li>• Função de memória</li> </ul>

Separar o dispositivo do resto lixo doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o ambiente e as pessoas de possíveis efeitos prejudiciais.

## Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.  
se.com/contact