


Life Is On

Schneider
Electric

Strålkastare och arbetslampor Mureva LED



En perfekt kombination av funktion,
design, energieffektivitet och säkerhet



se.com/se



Mureva LED strålkastare

Beskrivning

Mureva LED strålkastare har utformats för att erbjuda fler funktioner för olika användningsområden. Alla produkter i sortimentet är utrustade med den senaste LED-tekniken för att erbjuda större energieffektivitet, bättre ljuskvalitet och en längre livslängd. Strålkastarna levereras utan stickpropp.

Användningsområden

Tack vare den höga IP-klassificeringen är strålkastarna lämpliga för installation i alla typer av miljöer, både inomhus och utomhus.

Med Mureva LED strålkastare erhålls en kostnadseffektiv och överlägsen ljuskvalitet som följer de effektivitets- och tillförlitlighetsstandarder som krävs för moderna belysningsinstallationer, kan användas i både kommersiella byggnader och bostäder.

Teknisk information:

Spridningsvinkel: 110°


CRI (Color Rendering Index): 80

Livslängd: 50 000 timmar

Användningstemperatur: -30°C till +45°C

+ Fördelar

- Fästets placering gör installationen enkel
- Kan hängas och monteras i alla typer av väggar eller användas på stativ
- Kan användas i tuffa miljöer både utom- och inomhus (IP44, IP65)
- Energieffektiv LED-teknologi: 100 lm/W = låg strömförbrukning
- Lång livslängd: 50 000 timmar
- Liten brandrisk: lampan blir inte varm



Strålkastarna monteras enkelt i alla typer av miljöer, utom- och inomhus.

	Beskrivning	IP	Färg-temperatur	Stickpropp	Volt	Ljusflöde	Kabel-längd	Vikt	Art.nr	E-nr
Strålkastare										
Mureva LED										
	LED strålkastare 20W	IP65	4000 K	Nej	230V	2000 lm	0,5 m	530 g	IMT47208	77 659 39
	LED strålkastare 30W	IP65	4000 K	Nej	230V	3000 lm	0,5 m	780 g	IMT47210	77 659 99
	LED strålkastare 50W	IP65	4000 K	Nej	230V	5000 lm	0,5 m	1020 g	IMT47212	77 660 00
	LED strålkastare 100W	IP65	4000 K	Nej	230V	10000 lm	0,5 m	1950 g	IMT47214	77 660 01
	LED strålkastare 20W IR*	IP44	4000 K	Nej	230V	2000 lm	0,5 m	570 g	IMT47216	77 660 02
	LED strålkastare 30W IR*	IP44	4000 K	Nej	230V	3000 lm	0,5 m	820 g	IMT47218	77 660 03
	LED strålkastare 50W IR*	IP44	4000 K	Nej	230V	5000 lm	0,5 m	1060 g	IMT47220	77 660 04
* med rörelsesensor										
	LED strålkastare 150W	IP65	6500 K	Nej	230V	15000 lm	0,5 m	4050 g	IMT47222	77 660 11
	LED strålkastare 200W	IP65	6500 K	Nej	230V	20000 lm	0,5 m	4900 g	IMT47223	77 660 23
	LED strålkastare 300W	IP65	6500 K	Nej	230V	30000 lm	0,5 m	7640 g	IMT47224	77 660 29



Mureva LED arbetslampor

Beskrivning

Mureva LED arbetslampor erbjuder en enkel och kostnadseffektiv lösning för arbetsplatser eller områden där tillfällig belysning krävs. Lamporna levereras med stickpropp. Alla produkter i sortimentet är utrustade med den senaste LED-tekniken för att erbjuda större energieffektivitet, bättre ljus kvalitet och en längre livslängd.

Användningsområden

Tack vare den höga IP-klassificeringen är arbetslamporna lämpliga för installation i alla typer av miljöer, både inomhus och utomhus. Perfekt för olika typer av arbetsplatser såväl som för privat bruk, t ex camping, utomhusaktiviteter och liknande. Mureva LED arbetslampor kan användas var som helst, när som helst.

Teknisk information:

Spridningsvinkel: 110°
 CRI (Color Rendering Index): 80
 Livslängd: 50 000 timmar
 Användningstemperatur: -30°C till +45°C



Minimal risk för skadade kablar vid transport och förvaring.

+ Fördelar

- Multifunktionell och flexibel: kan användas stående eller upphängd
- Ergonomisk design: enkel att förvara, transportera och bära
- Ramens utformning minskar risken för skadade kablar vid förvaring
- Kan användas i tuffa miljöer både utom- och inomhus (IP65)
- Energieffektiv LED-teknologi: 100 lm/W = låg strömförbrukning
- Lång livslängd: 50 000 timmar
- Liten brandrisk: lampan blir inte varm



Vår miljöinformation är
 "Eko-designad"

Läs mer om PEP (Product Environmental Profile) på vår hemsida: www.schneider-electric.com

Arbetslampan




Beskrivning	IP	Färg-temperatur	Stickpropp	Volt	Ljusflöde	Kabel-längd	Vikt	Art.nr	E-nr
Mureva LED									
LED arbetslampan 20W	IP65	4000 K	Ja	230V	2000 lm	3,2 m	850 g	IMT47225	75 062 42
LED arbetslampan 30W	IP65	4000 K	Ja	230V	3000 lm	3,5 m	980 g	IMT47226	75 062 43



Liten handlampa som är tålig, kraftfull och praktisk



Försedd med krok



Kraftfullt sken



Lampan kan fästas i bältet eller i fickan med integrerad klämma



Stark magnet



USB-laddning



Greppvänlig




Smidig, lätt att förvara

+ Fördelar

- Multifunktionell och flexibel
- Kompakt och lätt att förvara
- Stark magnet för säkert fäste mot metallytor
- Energieffektiv LED-teknologi ger låg strömförbrukning
- Lång driftstid, driftsalternativ i 2 steg (upp till 8 timmar)

Teknisk information:

Litium batteri 3,7V: 1500 mAh
 Användningstemperatur: -10°C till +40°C
 Laddningstid: 3 timmar
 Driftstid steg 1/steg 2: 8 timmar/3,15 timmar

	Beskrivning	Färg-temperatur	Laddning	Watt	Ljus-flöde	Kabel	IP	Vikt	Art.nr	E-nr
Handlampa	LED uppladdningsbar handlampa									
	Handlampa	6000-7000 K	USB	3W	280 lm	USB 1 m	IP20	175 g	IMT47238	94 517 57



Pannlampan gör det möjligt att arbeta obehindrat med båda händerna



Justerbara band för huvud...



...och hjälm



Justerbart lampfäste



Rörelsesensor

+ Fördelar

- Multifunktionell och flexibel
- Justerbar lampa för belysning i olika vinklar
- Kan användas vid tuffa väderförhållanden och i tuffa miljöer (IP54)
- Rörelsesensor sparar energi och tid
- Justerbara band ger komfortabel passform för både huvud och hjälm
- Energieffektiv LED-teknologi ger låg strömförbrukning
- Lång drifttid, driftsalternativ i 2 steg (upp till 5 timmar)

Teknisk information:


Litium batteri 3,7V/ 1600 mAh
 Användningstemperatur: -10°C till +40°C
 Laddningstid: 4 timmar
 Drifttid steg 1/steg 2: 5 timmar/3 timmar

Beskrivning	Färgtemperatur	Laddning	Watt	Ljusflöde	Kabel	IP	Vikt	Art.nr	E-nr
Pannlampa									
LED uppladdningsbar pannlampa									
Pannlampa med rörelsesensor	6000-7000 K	USB	3W	250 lm	USB 1 m	IP54	155 g	IMT47239	94 517 58



LED strålkastare	E-nr	Art.nr	Benämning	W	V	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	IP
	77 659 39	IMT47208	Strålkastare 20 W IP65	20	230	2000	4000	IP65
	77 659 99	IMT47210	Strålkastare 30 W IP65	30	230	3000	4000	IP65
	77 660 00	IMT47212	Strålkastare 50 W IP65	50	230	5000	4000	IP65
	77 660 01	IMT47214	Strålkastare 100 W IP65	100	230	10000	4000	IP65
	77 660 02	IMT47216	Strålkastare 20 W IP44, IR	20	230	2000	4000	IP44
	77 660 03	IMT47218	Strålkastare 30 W IP44, IR	30	230	3000	4000	IP44
	77 660 04	IMT47220	Strålkastare 50 W IP44, IR	50	230	5000	4000	IP44
	77 660 11	IMT47222	Strålkastare 150 W, IP65	150	230	15000	6500	IP65
	77 660 23	IMT47223	Strålkastare 200 W, IP65	200	230	20000	6500	IP65
	77 660 29	IMT47224	Strålkastare 300 W, IP65	300	230	30000	6500	IP65
LED arbetslampor	E-nr	Art.nr	Benämning	W	V	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	IP
	75 062 42	IMT47225	Arbetslampa 20 W, IP65	20	230	2000	4000	IP65
	75 062 43	IMT47226	Arbetslampa 30 W, IP65	30	230	3000	4000	IP65

LED uppladdningsbara arbetslampor	E-nr	Art.nr	Benämning	W	V	Ljusflöde (lm) Steg 1/Steg 2	Ljusstyrka (lux) Steg 1/Steg 2	Färgtemperatur (K)	IP
	94 517 57	IMT47238	Handlampa 280 lm	3	3,7	280/100	230/85 vid 50 cm	6000-7000	IP20
	94 517 58	IMT47239	Pannlampa 250 lm	3	3,7	125/250	80/190 vid 50 cm	6000-7000	IP54




Ladda ned broschyren

IK	Stickpropp	Användningstemperatur (°C)	CRI*	Effektfaktor (Cos fi)	Spridningsvinkel	Livslängd (tim)	Kabel-längd (m)	Vikt (g)	Dimensioner (mm)	Energi-klass
IK05	Nej	-30 till +45	80	>0,9	110°	50 000	0,5	530	163,4x121,4x26	A+
IK05	Nej	-30 till +45	80	>0,9	110°	50 000	0,5	780	189,4x141,4x26,5	A+
IK05	Nej	-30 till +45	80	>0,9	110°	50 000	0,5	1020	215,4x161,4x31	A+
IK05	Nej	-30 till +45	80	>0,9	110°	50 000	0,5	1950	288,4x216,4x39,3	A+
IK05	Nej	-30 till +45	80	>0,9	110°	50 000	0,5	570	163,4x181,4x26	A+
IK05	Nej	-30 till +45	80	>0,9	110°	50 000	0,5	820	215,4x221,4x31	A+
IK05	Nej	-30 till +45	80	>0,9	110°	50 000	0,5	1060	189,4x201,4x26,5	A+
IK05	Nej	-30 till +45	80	>0,9	110°	50 000	0,5	4050	342x278x61	A+
IK05	Nej	-30 till +45	80	>0,9	110°	50 000	0,5	4900	363x293x66	A+
IK05	Nej	-30 till +45	80	>0,9	110°	50 000	0,5	7640	439x339x71	A+
IK	Stickpropp	Användningstemperatur (°C)	CRI*	Effektfaktor (Cos fi)	Spridningsvinkel	Livslängd (tim)	Kabel-längd (m)	Vikt (g)	Dimensioner (mm)	Energi-klass
IK05	Ja	-30 till +45	80	>0,9	110°	50 000	3,2	850	229,5x204,5x40	A+
IK05	Ja	-30 till +45	80	>0,9	110°	50 000	3,5	980	254,5x231x20	A+

*CRI (Color Rendering Index) är ett index för färgåtergivning, även kallat Ra.

IK	Laddning	Rörelse-sensor	Användningstemperatur (°C)	CRI*	Driftstid (tim)	Laddningstid (tim)	Kabel-längd (m)	Batterityp	Vikt (g)	Dimensioner (mm)	Energi-klass
IK07	USB	Nej	-10 till +40	80	8/3,15	3	1	3,7 V/1500 mAh litiumbatteri	175	125x65x35	A
IK07	USB	Ja	-10 till +40	80	5/3	4	1	3,7 V/1600 mAh litiumbatteri	155	100x50x40	A

Life Is n

Schneider
 Electric™



Kundanpassade tjänster dygnet runt
– **mySchneider App**
Produktkatalog – Support – FAQ – Dokumentation



Vi ger dig nyheter du inte vill missa
– **få vårt nyhetsbrev**

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna
Tel: 010 - 478 20 00
kundcenter.se@se.com

se.com/se