

ШВИДКОЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ EVLINK

потужністю 24 кВт постійного струму (ПС) з декількома роз'ємами

Технічний опис продукції

Артикули

EVD2S24THB / EVD2S24THB2 / EVP1DB2LG

Основні переваги



Швидка зарядка



Висока потужність
22/24 кВт для всіх типів
електромобілей



Економічно
вигідне рішення
в порівнянні
з 50 кВт
станціями



Відсутній
повітряний
фільтр



Зручне
керування

www.se.com/ua

Переваги швидкозарядних станцій EVLINK 24 кВт ПС

Завдяки вихідній потужності у 24 кВт ПС швидкозарядна станція EVlink, як правило, заряджає електромобіль менш ніж за 1 годину.

Простий та компактний дизайн дозволяє встановити зарядну станцію на стіну або монтажну колону менш ніж за 2 години.

Система охолодження станції не потребує повітряного фільтра, як наслідок, різке зниження витрат на обслуговування.

Надійна конструкція станції робить її оптимальним рішенням для використання у вуличних умовах (IP54 / IK10).

Двоканальний модем окремо обробляє операційні та сервісні команди, що значно підвищує надійність роботи станції.

Швидкозарядні станції EVlink – це ідеальне рішення для автомобільних дилерів, сервісних центрів, служб доставки, парків службових автомобілів підприємств та операторів мереж зарядних станцій.

ШВИДКОЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ EVLINK ПОТУЖНІСТЮ 24 кВт ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ДЕКІЛЬКОМА РОЗ'ЄМАМИ

Модифікація для
монтажу на стіну з
двома типами
роз'ємів



Модифікація для
монтажу на стіну з
трьома типами
роз'ємів



Модифікація для
монтажу на
підлогу з двома
типами роз'ємів



Модифікація для
монтажу на
підлогу з трьома
типами роз'ємів



Основні характеристики

Лінійка	EVlink
Назва продукту	Швидкозарядні станції EVlink
Тип продукту	Зарядна станція

Артикули та технічні характеристики

EVD2S24THB	Станція 24 кВт ПС з 2 кабелями (роз'єми CHAdeMO і Combo CCS 2)
EVD2S24THB2	Станція 22/24 кВт ЗС/ПС з 2 кабелями (роз'єми CHAdeMO і Combo CCS) + розетка AC T2
EVP1DB2LG	Колона для монтажу на підлогу станції 24 кВт ПС з двома типами роз'ємів
Тип установки	Монтаж на стіну або підлогу (за допомогою спеціальної колони)
Тип роз'єму	CHAdeMO, Combo CCS (тип 2) та AC T2
Довжина кабеля	3,25 м
Потужність	24 кВт



Combo CCS



CHAdeMO



AC Type 2 (22 kW)

Вхідні характеристики

Напруга живлення	380 – 480 В 3С
Частота живлення	50 – 60 Гц
Система живлення	3Ф+Н+Земля
Номінальний вхідний струм	37А

Вихідні характеристики

Напруга	150 – 530 В ПС
Струм	1,5 – 65 А
Максимальна вихідна потужність	24 кВт

Характеристики оточуючого середовища

IP	IP54
IK	IK10
ККД	95%
Коефіцієнт потужності	0.99
Робоча температура	-25°C – 50°C (зниження характеристик понад 35°C)
Температура зберігання	-25°C – 45°C
Висота над рівнем моря	максимально 2000 м
Відносна вологість	10 % – 95%

Додаткова інформація

Електричні захисти	Вихідних ланцюгів від КЗ та перевантаження, ПЗВ по вихідній стороні ПС
Температурні захисти	Захист від перегріву та регулювання температури

Комунікаційний протокол	OCPP 1.6, LAN/TCP-IP
Тип приєднання до мережі	Бездротовий, 3G
Контроль доступу, керування	RFID зчитувач (сумісний з RFID 14443 типу А та В) 7-ми дюймовий сенсорний екран

Вага	66кг / 117кг з монтажною колоною
Розміри	В 860 x Ш 507 x Г 250 мм В 1 533 x Ш 536 x Г 321 мм з монтажною колоною

Відповідність стандартам	
Електромагнітна сумісність (ЕМС)	Клас А
EN 61000-6-2:	вересень 2015 (несприйнятливість для промислового середовища)
EN 61000-6-4: 2007 + A1:	2011 (випромінювання для промислового середовища)
Стандарт для електромобілів	EN 61851 Ed.2

Зарядні станції для електромобілів EVlink

Life Is On

Schneider
Electric

Артикул	Опис	Вигляд
EVlink Wallbox		
EVH2S7P02K	EVlink Wallbox настінна пластикова T2 32A 1-фазна	
EVH2S22P02K	EVlink Wallbox настінна пластикова T2 32A 3-фазна	
EVH2S3P0AK	EVlink Wallbox настінна пластикова T1 16A 1-фазна з кабелем	
EVH2S7P0AK	EVlink Wallbox настінна пластикова T1 32A 1-фазна з кабелем	
EVH2S11P0CK	EVlink Wallbox настінна пластикова T1 16A 3-фазна з кабелем	
EVH2S22P0CK	EVlink Wallbox настінна пластикова T1 32A 3-фазна з кабелем	
EVlink Parking підлогова		
EVF2S7P02	EVlink Parking підлогова металева 1xT2 1-фазна 7.4 кВт	
EVF2S22P02	EVlink Parking підлогова металева 1xT2 3-фазна 22 кВт	
EVF2S7P22	EVlink Parking підлогова металева 2xT2 1-фазна 7.4 кВт	
EVF2S22P22	EVlink Parking підлогова металева 2xT2 3-фазна 22 кВт	
EVF2S7P02R	EVlink Parking підлогова металева 1xT2 1-фазна 7.4 кВт RFID	
EVF2S22P02R	EVlink Parking підлогова металева 1xT2 3-фазна 22 кВт RFID	
EVF2S7P22R	EVlink Parking підлогова металева 2xT2 1-фазна 7.4 кВт RFID	
EVF2S22P22R	EVlink Parking підлогова металева 2xT2 3-фазна 22 кВт RFID	
EVlink Parking настінна		
EVW2S7P02	EVlink Parking настінна металева 1xT2 1-фазна 7.4 кВт	
EVW2S22P02	EVlink Parking настінна металева 1xT2 3-фазна 22 кВт	
EVW2S7P22	EVlink Parking настінна металева 2xT2 1-фазна 7.4 кВт	
EVW2S22P22	EVlink Parking настінна металева 2xT2 3-фазна 22 кВт	
EVW2S7P02R	EVlink Parking настінна металева 1xT2 1-фазна 7.4 кВт RFID	
EVW2S22P02R	EVlink Parking настінна металева 1xT2 3-фазна 22 кВт RFID	
EVW2S7P22R	EVlink Parking настінна металева 2xT2 1-фазна 7.4 кВт RFID	
EVW2S22P22R	EVlink Parking настінна металева 2xT2 3-фазна 22 кВт RFID	
Кабель до зарядної станції EVlink		
EVP1CNS32322	Кабель до зарядної станції EVlink 32A 3-фазний T2-T2	
EVP1CNS32121	Кабель до зарядної станції EVlink 32A 1-фазний T2-T1	

Для захисту зарядної станції автомобіля та оператора рекомендуємо використовувати автоматичні вимикачі диференційного струму з уставкою 30 мА (ПЗВ) виробництва Schneider Electric.

Для більш детальної інформації звертайтеся до Компаній-партнерів, а також до Служби підтримки за номером **0 800 211 722**

(безкоштовно по всій Україні) ua.ccc@schneider-electric.com

Оскільки стандарти, специфікації і схеми можуть з часом змінюватися, будь ласка, запитуйте підтвердження інформації, наведеної в даному документі.

ТОВ «Шнейдер Електрік Україна»

Київ, 04073
пр. Степана Бандери, 13-В,
літера «А»
Тел. 044 538 14 70
Факс 044 538 14 71

Миколаїв, 54030
вул. Нікольська, 25
Бізнес-центр «Александровський»,
офіс 5
Тел. 0512 58 24 67
Факс 0512 58 24 68

Дніпро, 49000
вул. Глинка, 17,
поверх 4
Тел. 056 79 00 888
Факс 056 79 00 999

Львів,
79015
вул. Героїв УПА 72,
корп. 1
Тел. 032 298 85 85
Факс 032 298 85 85

Інформація, представлена в цій документації, містить загальні описи і / або технічні характеристики зазначених продуктів. Будь-який користувач або інтегратор зобов'язаний виконати належний і повний аналіз ризиків, оцінку і тестування продуктів щодо їх конкретного застосування або використання. Ні Schneider Electric Industries SAS, ні будь-хто з його філій або дочірніх компаній не несуть відповідальності за неналежне використання інформації, що міститься в цьому документі.