

**JQA**

JQA 受付番号: 1340055831

JQA アイリング番号: 289-80160

電気用品安全法に基づく適合性検査

適合性検査合格書

Certificate of Conformity Assessment

Dongguan ENG Electronics Co., Ltd. 様

合格書複本番号: JQE11557-5

Duplicate No.

複本発行日: April 1, 2009

Issued Date

合格書交付年月日: January 22, 2007

Certificate date

有効期限: January 22, 2007

The period of effective to January 21, 2012

東京都世田谷区砧1丁目21番25号

1-21-25, Kinuta, Setagaya-Ku, Tokyo, Japan

財団法人 日本品質保証機構

Japan Quality Assurance Organization

総合製品安全部門

部門長 松野 勉

Tsutomu Matsuno

Executive Officer, Product Safety



貴社お申込の下記の特定電気用品及び製造工場は、電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び法第9条第2項の経済産業省令で定める基準に適合していることを証明します。

This is to certify that the following Specified Electrical Appliances and Materials and the factory which you applied for has been complied with the technical requirements stipulated in Article 8, Paragraph 1 and the requirements in accordance with METI Ordinance stipulated in Article 9, Paragraph 2 on the Electrical Appliances and Materials Safety Law.

記

description

申請者の名称 : Dongguan ENG Electronics Co., Ltd.

Applicant name

申請者の住所 : No.5 Xi-Fa Rd. Lin Village, Xi-Hu Industrial Area, Tang Xia Town,
address Dong-Guan City, Guang-Dong Province, China.

製造工場の名称 : Dongguan ENG Electronics Co., Ltd.

Factory name

製造工場の住所 : No.5 Xi-Fa Rd. Lin Village, Xi-Hu Industrial Area, Tang Xia Town,
address Dong-Guan City, Guang-Dong Province, China.

特定電気用品名 : 直流電源装置

Name of Specified Electrical Appliances and Materials: DC power supply units

製品の型式の区分: 別紙参照

Type classification of product: Refer to the attached.

検査の方法 : 経済産業省令第15条及び技術基準(第1項、別表第8)による。

The method of Inspection:

The technical requirements stipulated in Paragraph 1, appendix 8 and Article 15 stipulated in the METI Ordinance are applied.

以上

end



合格書複本番号: JQE11557-5

Duplicate No.

製品の型式の区分 (直流電源装置)

Type classification of product (DC power supply units)

型式の区分 (Type Classification)	
要素 (Factor)	区分 (Classification)
定格入力電圧 Rated input voltage	(1) 125V以下のもの (1) 125 V or less
入力側の定格容量 Rated capacity on input side	(4) 30VAを超え 40VA以下のもの (4) Exceeding 30 VA, and less than or equal to 40 VA
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) Rated frequency (it has power transformer only)	(1) 50Hzのもの (2) 60Hzのもの (1) 50Hz (2) 60Hz
交流用端子 AC Terminal	(2) ないもの (2) Without A.C. Terminal
直流定格電圧 Rated DC voltage	(2) 15Vを超え 30V以下のもの (2) Exceeding 15 V, and less than or equal to 30 V
変圧器 Transformer	(1) あるもの (1) With transformer
変圧器の巻線の絶縁の種類 Transformer winding insulation class	(2) E種のもの (2) Class E
直流電圧の調整装置 DC voltage adjusting mechanism	(2) ないもの (2) Without adjusting mechanism
回路の保護機構 Circuit protection device	(1) あるもの (1) With circuit protection device
器体スイッチ Body switch	(2) ないもの (2) Without body switch
器体スイッチの操作の方式 Switching operation of body switch	—
器体スイッチの接点の材料 Body switch contact material	—
外郭の材料 Outer case material	(2) 合成樹脂のもの (2) Plastic
用途 Application	(1) 電池充電用のもの (4) その他のもの (1) For battery charging (4) Others
電源電線と器体との接続の方式 Method of attaching cord	(2) 接続器利用のもの (2) Coupling device
二重絶縁 Double insulation	(2) 施していないもの (2) Without double insulation

◎ 区分の組合せはありません。

There is no combination of classification.