



Lampi de lucru compacte cu LED

Descriere

Gama Thorsman de lampi de lucru cu LED a fost proiectata sa ofere solutii simple si accesibile in orice spatiu de lucru sau oriunde este necesara o solutie temporara de iluminat.

Produsele din aceasta gama sunt echipate cu tehnologie LED de ultima generatie, pentru a oferi eficienta energetica, calitate ridicata a luminii si durata de viata mare. Lampile sunt echipate cu prize schuko.

Aplicatii

Datorita gradului mare de protectie IP, lampile de lucru compacte cu LED din gama Thorsman sunt potrivite pentru instalare la interior sau la exterior si ofera protectie in toate tipurile de conditii meteo.

Sunt potrivite pentru utilizare in diverse locuri, precum: sali de sport, garaje, spitale campinguri, la petreceri in aer liber, etc.

Date tehnice

- Unghi fascicul: 110°
- Indice de redare a culorilor (CRI): 80
- Durata de viata: 50,000 ore
- Temperatura de lucru: -30°C la +45°C.

+ Beneficii

- Design ergonomic: usor de transportat.
- Multifunctionale si flexibile: se pot utiliza agatate sau asezate la sol.
- Compacte si usor de depozitat.
- Suport special pentru infasurarea cablului: pentru a preveni deteriorarea acestuia la depozitare.
- Potrivite pentru utilizare in conditii meteo dure, la interior sau la exterior.
- Tehnologie cu LED eficienta: 100 lm/W.
- Performanta ridicata a cip-ului LED: durata de viata 50,000 ore
- Nu se supraincalzesc.



Certificate

Lampi de lucru compacte Thorsman

Thorsman WL, 230 V	Tip	Temperatura rece	Priza	Putere	Lumeni	Cablu	Grad IP	Greutate	Referinta
	Thorsman WL 20 W	4000 K	Da	20 W	2,000 lm	3 m H05RN-F 3G1.0	IP65	850 g	IMT47225
	Thorsman WL 30 W	4000 K	Da	30 W	3,000 lm	3 m H05RN-F 3G1.0	IP65	980 g	IMT47226



Lanternă rezistentă și ușor de manevrat



Lampă de cap asigură libertate de mișcare



Încărcare USB



Se poate agăța



Lumina puternică



Flux luminos reglabil



Miscăți mână prin fața senzorului, iar lampa se va aprinde sau stinge. Nu este necesară atingerea



Magnet foarte puternic



Carlig de agățare



Lumina puternică



Flux luminos reglabil

+ Beneficii

- Multifuncționale și flexibile: pot fi folosite în diferite aplicații.
- Ajustabile: pot fi folosite în diferite unghiuri.
- Compacte și ușor de depozitat.
- Pot fi folosite în condiții meteo dure, în exterior (IMT47239) sau interior.
- Senzor de mișcare pentru economie de energie (IMT47239).
- Curea ajustabilă, ce poate fi atășată și pe casca.
- Magnet puternic ce asigură prinderea pe toate suprafețele metalice (IMT47238).
- Tehnologie cu LED eficientă.
- Tip de funcționare îndelungat, de până la 8 ore.
- Nu se supraîncălzesc.

Date tehnice

- Baterie litiu 3.7 V:
IMT47238: 1500 mAh
IMT47239: 1600 mAh
- Temperatura de lucru: -10°C la +40°C
- Timp de încărcare:
IMT47238: 3 h
IMT47239: 4 h
- Timp de funcționare:
IMT47238: 8 h/4 h
IMT47239: 5 h/3 h



Lampi de lucru Thorsman

Lampi reincarcabile	Tip	Temperatura Priza rece	Putere	Lumeni	Cablu	IP	Greutate	Referinta	
 P1484720.eps	Lanternă	6000-7000 K	USB	3 W	280 lm	1 m USB	IP20	175 g	IMT47238
 P148448-16.eps	Lampă frontală cu senzor de mișcare	6000-7000 K	USB	3 W	250 lm	1 m USB	IP54	155 g	IMT47239