



Zuverlässiges Laden für effiziente Gebäude

EVlink Pro AC Metal

Flexibles Laden für Mehrfamilienhäuser und Gebäude der Zukunft.

Die EVlink Pro AC ist die nächste Generation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Sie zeichnet sich durch eine besonders hohe Benutzerfreundlichkeit für Installateure, Betreiber und Fahrer aus – von der Installation und Inbetriebnahme bis zur täglich Anwendung.

- Verlässlich, sicher und robust
- 100% getestet und zertifiziert
- Flexibel, skalierbar und modular
- Einfach in Wartung und Reparatur
- Nachhaltiges Green Premium Produkt
- Mobile Apps für die Inbetriebnahme
- Fernüberwachung
- Intelligentes Laden
- OCPP 1.6 Json und Modbus




se.com/de/evlink

Life Is  On

Schneider
Electric

EVlink Pro AC Metal



Die EVlink Pro AC Metal Ladestation wird als Kit verkauft und ist erhältlich als:

- Wandmontiert 1 Ladepunkt
- Auf dem Boden stehend 1 Ladepunkt
- Auf dem Boden stehend 2 Ladepunkte

Für den Zusammenbau des EVlink Pro AC Metal sind folgende Komponenten erforderlich:

1. Ein Metallgehäuse für den Bausatz:
 - Wandmontage 1 Ladepunkt oder
 - Bodenaufstellung 1 Ladepunkt oder
 - Bodenaufstellung 2 Ladepunkte
2. EVlink Pro AC Ladestation, die im Metallgehäuse installiert wird
3. Optional: Kaedra-Gehäuse und/oder Thalassa-Gehäuse, die innerhalb des Metallgehäuses montiert werden, um die elektrischen Schutzvorrichtungen unterzubringen

Produktdaten	
Produktserie	EVlink
Produktname	EVlink Pro AC Metal
Produkttyp	AC Ladestation
Produktkürzel	EVB3
Stromversorgung	3P + N
Montageart	Wand Boden
Anzahl Ladepunkte	1 für die Version Wandmontage 1 oder 2 für die Version Bodenmontage
Ladekupplung	Typ 2 Steckdose mit versilberten Kontakten und mit Shuttern als zusätzlicher Berührungsschutz angeschlagenes Typ 2 Ladekabel mit 5 m Länge TF-SCHUKO-Steckdose
EVlink Pro AC	Alle EVlink Pro AC Ladestation können in jeder Art von Metal Kit montiert werden

Merkmale der ergänzenden Geräte zur Ladestation	
Kaedra Gehäuse	Mini-Kaedra für modulare Geräte – 1 x 12 Module
Thalassa-Gehäuse für Bodenmontage, 2 Ladepunkte, 1 Kabeleinführung 25mm ² oder 35mm ²	PLS Box 1 Polyester Rückseite Transparente PC-Abdeckung IP66 27 x 27 x 18cm

EVlink Pro AC Metal

Technische Daten	
Normen und Standards	IEC/EN 61851-1 Ed 3.0 IEC/EN 62196-1 Ed 2.0 - IEC/EN 62196-2 Ed 1.0 IEC 60884-1 und NF-C 61314 EN 61000-6-2: 2019 EN 61000-6-3:2007 - A1:2011
Metal Kit	IEC/EN 62208
Produkt-Zertifizierungen	CE EV Ready
IP-Schutzart EVlink Pro AC	IP55 mit T2S-Steckdose IP55 mit angeschlagenem Kabel IP54 mit Schuko-Steckdose
IP-Schutzgrad von Gehäusen gemäß IEC 60529	IP3X Metallgehäuse IP65 Kaedra-Gehäuse IP66 Thalassa-Gehäuse
IK-Schutzgrad	IK10
Umgebungstemperatur für den Betrieb	-30...50°C
Umgebungstemperatur für die Lagerung	-40...80°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Pro AC Metal Material	Elektrolytisch verzinkter Stahl der Klasse C4M
Pro AC Metal Höhe	
Wandmontage 1 Ladepunkt	783 mm
Bodenmontage 1 Ladepunkt	1.360 mm
Bodenmontage 2 Ladepunkte	1.360 mm
Pro AC Metal Breite	390 mm
Pro AC Metal Tiefe	
Wandmontage 1 Ladepunkt	180,3 mm
Bodenmontage 1 Ladepunkt	180,3 mm
Bodenmontage 2 Ladepunkte	355,6 mm
Pro AC Metal Gewicht	
Wandmontage 1 Ladepunkt	36 kg
Bodenmontage 1 Ladepunkt	60 kg
Bodenmontage 2 Ladepunkte	80 kg
Pro AC Metal Farbe: Front- und Rückplatte	Weiß RAL 9003
Pro AC Metal Farbe: Seitenabdeckung Metall	Alu grau RAL 9022
Korrosivitätskategorie nach ISO12944-2	C4M

EVlink Pro AC Artikelnummer

Artikelnummer	Ladekupplung	max. Ladeleistung kW	max. Ladestrom	Anzahl Phasen	mitgelieferte Schutzgeräte	Integrierter Energiezähler
EVB3S22N40MR*	T2S	22	32A	3PH	RCD Typ B EV + MNx	MID 3PH

* Bei der Leistungsmessung wird nur der Verbrauch des Elektrofahrzeugs berücksichtigt.

HINWEIS: Alle EVlink Pro AC Ladestationen können in jedem Metal Kit montiert werden.
Weitere Informationen zu den Artikelnummern finden Sie im EVlink Pro AC-Datenblatt.

EVlink Pro AC Metal

Metal Kit Artikelnummern

Artikelnummer	Beschreibung
EVA1RWKS1	EVlink Metal Kit für EVlink Pro AC Wandmontage 1 Ladepunkt
EVA1RFS1	EVlink Metal Kit für EVlink Pro AC Bodenmontage 1 Ladepunkt
EVA1RFS2	EVlink Metal Kit für EVlink Pro AC Bodenmontage 2 Ladepunkte

EVlink Pro AC Metal Zubehör

Zubehör	Artikelnummern
4G Modem*	EVA1MM
Wifi Module*	EVA1MW
Kabelhalter	EVA1FWHS12
ISO15118 Module*	EVA1M8
10 RFID Badges	EVP1BNS
* Um die Verfügbarkeit zu prüfen, wenden Sie sich bitte an Schneider Electric.	

HINWEIS: Gemeinsames Zubehör für EVlink Pro AC finden Sie im EVlink Pro AC-Datenblatt.

Green Premium™



Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeits-Status des Produkts	Green Premium Produkt
EU RoHS Richtlinie	Konform
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zur RoHS-Ausnahme	Ja
Offenlegung von Umweltinformationen	Produkt-Umwelt-Profil
Zirkularitätsprofil	End Of Life Information
REACH Konformität	Ja

se.com/de/evlink

Life Is On

Schneider
Electric