



Estado comercial

Aviso de fim de venda : AGO 31, 2023

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas
------------------	--

Principal

Tensão de entrada	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 2P + E
Número de unidade de bastidor	42U
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Kit de Conduta de Saída de Ar Manual de instalação Manual de Serviço e Manutenção

Geral

Tipo de compressor	Rotativo
Padrões da libertação de ar	Horizontal
Entrada de ar	Retorno para trás
Carga de Arrefecimento	1,36 Kg
Fluxo de ar	566,34 L/S
Corrente de irrupção	65 A
Capacidade da Bomba de Condensação	0,00 M3/H

Físico

Cor	Preto
Altura	199,1 Cm
Largura	30 Cm
Profundidade	106,9 Cm
Peso líquido	165,92 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Potência de entrada	2390 W
Frequência da rede	50 Hz +/- 3 Hz

Conformidade

Certificações de produtos	BSMI[RETURN]C-Tick[RETURN]CE[RETURN]GOST[RETURN]UL na lista[RETURN]VDE[RETURN]VCCI
Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A ICES-003

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para armazenamento	0...40 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...4572,00 M
Nível acústico	80 dBA

Comunicações e Gestão

Função de alarme	LCD multifunções, estado e consola de controlo
------------------	--

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	215,6 Cm
Package 1 Width	113,8 Cm
Package 1 Length	76,2 Cm
Package 1 Weight	273,18 Kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
---------------------	---

Garantia contratual

Garantia	1 ano (apenas peças), 1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica
----------	--

Product Life Status : **Post commercialisation**