

AP8659EU3

PDU de Bastidor 2G, Com Medição por Saída
com Comutação, Zero U, 16A, 230V, (21) C13
& (3) C19



Geral

Equipamento fornecido	Dispositivo Terminal para Porta CAN Manual de instalação Cabo de alimentação de entrada com bloqueio Dispositivos de disjunção de montagem rack Guia de segurança Cabo de configuração série
-----------------------	---

Físico

Comprimento do cabo	3,00 M
Cor	Preto
Profundidade	5,1 Cm
Altura	182,9 Cm
Peso do Produto	6,77 Kg
Largura	5,6 Cm

Entrada

Acceptable Input Voltage	100...240 V
Input current limits	16 A
Load Capacity	3700 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 16 A 2P + E
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

Saída

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------



Conformidades

Certificações do produto	PSE UL na lista VCCI Classe A VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Parte 15 classe A ICES-003

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**