

AP8653

PDU de Bastidor 2G, Com Medição por Saída com Comutação, Zero U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19



Price*: 2528.69 EUR



Visão geral

Apresentação

Unidades de Distribuição de Alimentação (PDU) Comutadas em Bastidor com medição na saída da APC permitem um controlo de alimentação avançado e personalizável, bem como uma medição individual da potência de saída. Os controlos de nível de saída remotos permitem ligar/desligar a funcionalidade para encerrar e reiniciar, para reiniciar equipamento bloqueado e evitar a utilização não autorizada de saídas individuais. A temporização da sequenciação de alimentação permite aos utilizadores definir a ordem de activação ou desactivação do equipamento ligado. Evita a sobrecarga do circuito durante a recuperação da energia e prolonga o tempo de actividade de equipamento crítico, dando prioridade à separação da carga. A medição de corrente fornece uma monitorização remota em tempo real das cargas ligadas. As PDU Comutadas em Bastidor incluem monitorização da potência activa, uma porta de sensor da humidade/temperatura e tomadas IEC com fecho. Os alarmes definidos pelo utilizador avisam a existência de potenciais sobrecargas do circuito antes de ocorrerem falhas críticas de TI. Os utilizadores podem aceder, configurar e controlar as PDU Comutadas em Bastidor através de interfaces Web, SNMP ou Telnet seguras, complementadas pelas plataformas de gestão centralizada da APC utilizando InfraStruxure-Central, Capacity Manager e Change Manager.

Prazo de entrega

Normalmente em stock

Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Metered outlet
Comprimento do cabo	3,00 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Dispositivo Terminal para Porta CAN Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Guia de segurança Cabo de configuração série

Complementar

Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V
Altura	182,9 Cm
Largura	5,6 Cm
Output voltage	230 V
Profundidade	5,1 Cm
Peso líquido	8,23 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2P + E
Modo de montagem	Montado em bastidor
Número de unidade de bastidor	0U
USB compatible	No
Posição de montagem	Vertical
Acceptable Input Voltage	220...240 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load Capacity	7400 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19

Ambiente

Certificações de produtos	VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	203,8 Cm
Package 1 Width	16,2 Cm
Package 1 Length	11,8 Cm
Package 1 Weight	10,5 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status :	Comercializado
-----------------------	-----------------------