



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tensão de entrada	230 V
Output voltage	230 V
Potência nominal em W	300 W
Potência nominal em VA	500 VA
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Comprimento do cabo	1,50 M
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Manual do utilizador

Pilhas e tempo de funcionamento

Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	8 H
Battery voltage	12 V
Capacidade da bateria	4,5 Ah
Duração da bateria	3...5 Ano(S)
Extendable Run Time	0

Geral

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Físico

Cor	Preto
Altura	9,25 Cm
Largura	16,05 Cm
Profundidade	30,5 Cm
Peso líquido	3,9 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Limites da tensão de entrada	170...280 V

Saída

Potência máxima configurável (Watts)	300 W
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50/60 Hz +/- 1 Hz não sincronizada
Topologia	Linha Interactiva
Wave type	Onda pseudo-sinusoidal
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	500 VA
Duração da transferência	Normal 6ms : máximo de 10ms

Conformidade

Certificações de produtos	CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...90 %
Altitude de funcionamento	0...6667 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20...50 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...90 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M
Nível acústico	40 dBA
Grau de proteção IP	IP20

Comunicações e Gestão

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	156 J
------------------------------	-------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,7 Cm
Package 1 Width	37,3 Cm
Package 1 Length	14,3 Cm

Package 1 Weight	4,2 Kg
SCC14	10731304338267

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de exceção
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status :	Comercializado
-----------------------	-----------------------