

# Product data sheet

## Characteristics

# BVX700LI-GR

Easy UPS APC, BVX 700VA, 230V, AVR, tomada 2P+T



by Schneider Electric

Price\*: 110.03 EUR



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Tensão de entrada	230 V AC monofásico
Output voltage	230 V AC monofásico
Potência nominal em W	360 W
Potência nominal em VA	700 VA
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko
Output connection type	2 Schuko
Comprimento do cabo	1,2 M
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Manual do utilizador

### Pilhas e tempo de funcionamento

Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	8 H
Battery voltage	12 V
Capacidade da bateria	7,0 Ah
Duração da bateria	2...3 Ano(S)
Extendable Run Time	0

### Geral

Max runtime	120 Min
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

## Físico

Cor	Preto
Altura	13,8 Cm
Largura	9,8 Cm
Profundidade	31 Cm
Peso líquido	4,2 Kg
Suporte de montagem	Piso
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz +/- 5 Hz detecção automática
Limites da tensão de entrada	140...300 V 230 V AC
Cos phi	0,51

## Saída

Potência máxima configurável (Watts)	360 W
Frequência de saída   ( sincronizada com a rede)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada com a rede
Topologia	Linha Interactiva
Wave type	Onda pseudo-sinusoidal
Full load runtime	00:00:01 360 W
Graph display	1
Half load runtime	00:06:00 180 W
Maximum configurable power in VA	700 VA
Duração da transferência	Normal 6ms : máximo de 10ms

## Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]CB
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : 50000 Euros

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de armazenamento	0...3000 M
Nível acústico	40 dBA
Grau de protecção IP	IP20

## Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	273 J
------------------------------	-------

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,2 Cm
Package 1 Width	34,6 Cm
Package 1 Length	14,2 Cm
Package 1 Weight	4,5 Kg
SCC14	10731304404580

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

### Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**