



Price*: 185.69 EUR



Visão geral

| | |
|------------------|----------------------|
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |
|------------------|----------------------|

Principal

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Tensão de entrada | 230 V |
| Potência nominal em W | 650 W |
| Potência nominal em VA | 1200 VA |
| Tipo de produto ou componente | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
| Output connection type | 4 Schuko |
| Comprimento do cabo | 1,2 M |
| Número de cabos | 1 |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |

Pilhas e tempo de funcionamento

| | |
|---------------------------|--|
| Baterias pré-instaladas | 0 |
| Ranuras da bateria vazias | 0 |
| Tempo normal de recarga | 8 H |
| Battery voltage | 12 V |
| Capacidade da bateria | 9,0 Ah |
| Duração da bateria | 3...5 Ano(S) |
| Battery graph comments | Adequação da curva aos dados de tempo de funcionamento medidos. Todas as medidas tomadas com baterias novas, completamente carregadas, em condições ambientais típicas sem consumo eléctrico e saída de carga resistiva. |
| Extendable Run Time | 0 |

Geral

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Equipamento fornecido | Manual do utilizador |
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |

Físico

| | |
|---------------------|--------------------|
| Cor | Preto |
| Altura | 19 Cm |
| Largura | 14 Cm |
| Profundidade | 39 Cm |
| Peso líquido | 7,6 Kg |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |

Entrada

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Frequência da rede | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
| Limites da tensão de entrada | 140...300 V |
| Cos phi | 0,54 |

Saída

| | |
|---|---|
| Potência máxima configurável (Watts) | 650 W |
| Frequência de saída (sincronizada com a rede) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada com a rede |
| Topologia | Linha Interactiva |
| Wave type | Onda pseudo-sinusoidal |
| Full load runtime | 00:01:00 650 W |
| Half load runtime | 00:05:00 300 W |
| Maximum configurable power in VA | 1200 VA |
| Duração da transferência | Normal 6ms : máximo de 10ms |

Conformidade

| | |
|------------------------------------|--|
| Certificações de produtos | CE[RETURN]CB[RETURN]EAC |
| Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Normas de protecção do equipamento | Vida útil : 50000 Euros |

Ambiental

| | |
|---|--------------------------|
| Temperatura do ar ambiente para operação | 0...40 °C |
| Humidade relativa | 0...95 % não-condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15...40 °C |
| Armazenamento Humidade relativa | 0...95 % não-condensação |
| Altitude de armazenamento | 0...3000 M |
| Nível acústico | 40 dBA |
| Grau de protecção IP | IP20 |

Comunicações e Gestão

| | |
|------------------|--|
| Função de alarme | Display led de estado com on line : em bateria |
|------------------|--|

Protecção contra sobretensões e filtragem

| | |
|------------------------------|-------|
| Absorção de Energia (Joules) | 273 J |
|------------------------------|-------|

Unidades de Embalagem

| | |
|------------------------------|----------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 29,7 Cm |
| Package 1 Width | 49,5 Cm |
| Package 1 Length | 23,5 Cm |
| Package 1 Weight | 8,6 Kg |
| SCC14 | 10731304410864 |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declarção REACH |
| REACH sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declarção RoHS Da EU |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declarção RoHS China |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Perfil de Circularidade | Informação Sobre O Fim Da Vida Útil |

Garantia contratual

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
|----------|---------------------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**