



主要信息

产品系列	TeSys Deca
产品类型	接触器
产品短名	LC1D
接触器应用领域	应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于无感或微感负载、电阻炉
使用类别	AC-1 AC-3 AC-3e
极数	3P
额定工作电压 [Ue]	电源回路: ≤ 690 V AC 25...400 Hz 电源回路: ≤ 300 V DC
额定工作电流 [Ie]	25 A (当运行温度 ≤ 60 °C) 当运行电压 ≤ 440 V AC AC-3对于电源回路 40 A (当运行温度 ≤ 60 °C) 当运行电压 ≤ 440 V AC AC-1对于电源回路 25 A (当运行温度 ≤ 60 °C) 当运行电压 ≤ 440 V AC AC-3e对于电源回路
控制回路电压 [Uc]	220 V AC 50/60 Hz

补充信息

电动机功率 (kW)	5.5 KW 当运行电压 $\leq 220\text{...}230$ V AC 50/60 Hz 11 KW 当运行电压 $\leq 380\text{...}400$ V AC 50/60 Hz 11 KW 当运行电压 $\leq 415\text{...}440$ V AC 50/60 Hz 15 KW 当运行电压 ≤ 500 V AC 50/60 Hz 15 KW 当运行电压 $\leq 660\text{...}690$ V AC 50/60 Hz
电机功率	3 Hp 当运行电压 $\leq 230/240$ V AC 50/60 Hz 对于1相电机 2 Hp 当运行电压 ≤ 115 V AC 50/60 Hz 对于1相电机 7.5 Hp 当运行电压 $\leq 230/240$ V AC 50/60 Hz 对于3相电机 15 Hp 当运行电压 $\leq 460/480$ V AC 50/60 Hz 对于3相电机 20 Hp 当运行电压 $\leq 575/600$ V AC 50/60 Hz 对于3相电机 7.5 Hp 当运行电压 $\leq 200/208$ V AC 50/60 Hz 对于3相电机
型号	LC1D
回路触点类型	3 NO
保护盖	带
约定发热电流 [Ith]	10 A (当运行温度 ≤ 60 °C) 对于信号回路 40 A (当运行温度 ≤ 60 °C) 对于电源回路
额定接通能力 [Irms]	140 A AC 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1 250 A DC 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1 450 A 当运行电压 ≤ 440 V 对于电源回路 符合 IEC 60947
额定分断能力	450 A 当运行电压 ≤ 440 V 对于电源回路 符合 IEC 60947

额定短时耐受电流 [Icw]	240 A 当运行温度≤40 °C 可持续10 s 对于电源回路 380 A 当运行温度≤40 °C 可持续1 s 对于电源回路 50 A 当运行温度≤40 °C 可持续10 分钟 对于电源回路 120 A 当运行温度≤40 °C 可持续1 分钟 对于电源回路 100 A 可持续1 s 对于信号回路 120 A 可持续500 ms 对于信号回路 140 A 可持续100 ms 对于信号回路
与继电器配合使用的熔丝	10 A gG, 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1 63 A gG 当运行电压≤690 V 配合 1 型, 对于电源回路 40 A gG 当运行电压≤690 V 配合 2 型, 对于电源回路
平均阻抗	2 MΩ - Ith 40 A 50 Hz 对于电源回路
每极功耗	3.2 W AC-1 1.25 W AC-3 1.25 W AC-3e
额定绝缘电压 [U _i]	电源回路: 690 V 符合 IEC 60947-4-1 电源回路: 600 V CSA 认证 电源回路: 600 V UL 认证 信号回路: 690 V 符合 IEC 60947-1 信号回路: 600 V CSA 认证 信号回路: 600 V UL 认证
过电压类别	III
污染等级	3
额定冲击耐受电压 [U _{imp}]	6 KV 符合 IEC 60947
安全可靠等级	B10d = 1369863 次 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 次 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
机械寿命	15 Mcycles
电气寿命	1.65 Mcycles 25 A AC-3 U _e 条件下 ≤ 440 V 1.4 Mcycles 40 A AC-1 U _e 条件下 ≤ 440 V 1.65 Mcycles 25 A AC-3e U _e 条件下 ≤ 440 V
控制回路特性	AC当50/60 Hz
浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
控制电压限额	0.3...0.6 U _c (-40...70 °C 线圈释放 AC 50/60 Hz) 0.8...1.1 U _c (-40...60 °C 线圈吸合 AC 50 Hz) 0.85...1.1 U _c (-40...60 °C 线圈吸合 AC 60 Hz) 1...1.1 U _c (60...70 °C 线圈吸合 AC 50/60 Hz)
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
(~50Hz保持)功耗 (VA)	7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
热消散	2...3 W at 50/60 Hz
动作时间	12...22 ms 闭合 4...19 ms 分断
最大操作频率	3600 次/小时当60 °C
接线能力	控制回路: 环形接线端子 接线片外径Ø: 8 mm 电源回路: 环形接线端子 接线片外径Ø: 10 mm
紧固扭矩	控制回路: 1.7 N.m 通过 环形接线端子 用螺丝刀 Ø 6 平口 螺丝: M3.5 控制回路: 1.7 N.m 通过 环形接线端子 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 螺丝: M3.5 电源回路: 2.5 N.m 通过 环形接线端子 用螺丝刀 Ø 8 一字 螺丝: M4 电源回路: 2.5 N.m 通过 环形接线端子 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 螺丝: M4 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 pozidriv No 2 电源回路: 2.5 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 pozidriv No 2
辅助触点类型	1 NO + 1 NC
辅助触点类型	类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 类型 与主触头状态成镜像 1 NC 符合 IEC 60947-4-1
信号回路频率	25...400 Hz
最小开关电压	17 V 对于信号回路
最小开关电流 [I _{min}]	5 MA 对于信号回路
绝缘电阻	> 10 MΩ 对于信号回路
不重迭时间	1.5 Ms 失电 NC及NO触点之间 1.5 Ms 得电 NC及NO触点之间
安装方式	导轨安装 底板安装

环境

标准	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60335-1
产品认证	GL[RETURN]BV[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]RINA[F
IP 保护等级	IP20 前面板 符合 IEC 60529
防护措施	TH 符合 IEC 60068-2-30
气候耐受	符合 IACS E10 暴露在潮热状态下 符合 IEC 60947-1 Annex Q category D 暴露在潮热状态下
周围空气温度	-40...60 °C 60...70 °C 有降容
工作海拔	0...3000 m
耐火及耐异常高温能力	850 °C 符合 IEC 60695-2-1
阻燃	V1 符合 UL 94
抗冲击、震动性能	抗震性能 触点打开时 (2 gn (5...300 Hz)) 抗震性能 触点闭合时 (4 gn (5...300 Hz)) 抗冲击性能 触点闭合时 (15 gn (11ms)) 抗冲击性能 触点打开时 (8 gn (11ms))
高度	85 Mm
宽度	45 Mm
深度	92 Mm
净重	0.37 Kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12 Cm
Package 1 Width	9.5 Cm
Package 1 Length	5.5 Cm
Package 1 Weight	434 G
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15 Cm
Package 2 Width	30 Cm
Package 2 Length	40 Cm
Package 2 Weight	7.489 Kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
无 PVC	是

合同保修

保修单

18 months

Product Life Status : **Commercialised**