Product data sheet Characteristics

E3SUPS10KHB1

Easy UPS 3S - UPS 10 kVA 400 V 3:3 com baterias internas – tempo de funcionamento 15 minutos



Price*: 7186.67 EUR



Visão geral

Apresentação	UPS trifásica de elevada eficiência com baterias internas proporcionando umtempo de funcionamento de 15 minutos. A UPS possui características de produto avançadas, especificações competitivas e uma conceção elétrica robusta, oque torna simples a continuidade da atividade no centro de dados ou na sala elétrica. Trata-se de uma UPS de 10 kVA excecionalmente fácil de instalar, operar, de se fazer a manutenção e o serviço, ideal para pequenas e médias empresas. Inclui filtro de pó e placas com revestimento adequado para ambientes adversos.
Prazo de entrega	Envio habitual em 6 semanas

Principal

Tensão de entrada	400 V trifásico	
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)	
Outras Tensões de Entrada	380 V 415 V	
Output voltage	400 V trifásico	
Outras Tensões de Saída	380 V 415 V	
Potência nominal em W	10 KW	
Potência nominal em VA	10 KVA	
Equipamento fornecido	Filtro de pó Manual de instalação	
Gama de produtos	Easy UPS 3S	

Pilhas e tempo de funcionamento

Tipo de bateria	VRLA	
Battery voltage	240V	
Maximum short-circuit current	10 KA	
Baterias pré-instaladas	1	
Ranhuras da bateria vazias	2	

Físico

Cor	Branco(RAL 9003)
Altura	140 Cm
Largura	38 Cm
Profundidade	92,8 Cm
Peso líquido	112 Kg
USB compatible	Yes

Entrada

Corrente máxima de entrada por fase	18 A
Entrada da Distorção Harmónica Total	Menos de 3% para plena carga
Load power factor	0,9 em avanço a 0,9 em atraso
Cos phi	0,99
Limites da tensão de entrada	304477 V
Frequência da rede	4565 Hz

Saída

Maximum configurable power in VA	10 KVA
Potência máxima configurável (Watts)	10 KW
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50 Hz sincronizada com a rede 60 Hz sincronizada com a rede
Distorção harmónica	Menos que 3%
DHT da Tensão de Saída	< 3% linear load
Tolerância da tensão de saída	+/- 1.5 %
Topologia	Conversão dupla online
Informações adicionais	UPS weight does not include battery weight.

Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM
---------------------------	--------------------------

Ambiental

040 °C
095 % não-condensação
03333 ft
-1540 °C
095 % não-condensação
0,000000000015240,000000000 M
60 dBA
516 W
IP20

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE	
Number of Units in Package 1	1	
Package 1 Height	164 Cm	
Package 1 Width	101,4 Cm	
Package 1 Length	56,3 Cm	
Package 1 Weight	145 Kg	



Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	₽ Sim

Garantia contratual

T ano de reparação no locar ou substituição com Arranque autorizado de fabric	Garantia	1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica
---	----------	--

Product Life Status : Comercializado

