



Visão geral

Prazo de entrega	Envio habitual em 3 semanas
------------------	-----------------------------

Principal

Tensão de entrada	400 V trifásico
Output voltage	400 V trifásico
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
Equipamento fornecido	Manual de instalação

Físico

Altura	15,2 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	40,6 Cm
Peso do produto	2,09 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Max line current	16 A
------------------	------

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60309 16 A

Conformidade

Certificações de produtos	CE
---------------------------	----

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,2 Cm
Package 1 Width	40,6 Cm
Package 1 Length	43,2 Cm
Package 1 Weight	3 Kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status :	Comercializado
-----------------------	-----------------------