



Visão geral

Apresentação	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable-runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other-network devices.
Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas

Principal

Tensão de entrada	230 V
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V
Output voltage	230 V
Potência nominal em W	1300 W
Potência nominal em VA	2000 VA
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C20
Output connection type	6 IEC 320 C13 1 IEC 320 C19
Número de unidade de bastidor	0U
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	CD com software CD de Documentação Cabo USB

Pilhas e tempo de funcionamento

Extendable Run Time	0
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	3 H
Quantidade de RBC™	1
Duração da bateria	3...5 Ano(S)
Alimentação da baterias (Watts)	166 W rated

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Entry level
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	21,6 Cm
Largura	17 Cm
Profundidade	44 Cm
Peso líquido	27,5 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Entrada

Limites da tensão de entrada	170...300 V ajustável 180...287 V
Frequência da rede	47...63 Hz

Saída

Distorção harmónica	Less than 5 % at full load
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Potência máxima configurável (Watts)	1300 W
Topologia	Linha Interactiva
Wave type	Onda sinusoidal
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50 Hz sincronizada com a rede

Conformidade

Certificações de produtos	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]GOST[RETURN]SABS[RETURN]VDE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Nível acústico	45 dBA
Dissipação de calor	135 Btu/H
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa	0...95 %
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

Comunicações e Gestão

Função de alarme	LCD multifunções, estado e consola de controlo
Vagas livres	0
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	300 J
Filtragem	Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33 Cm
Package 1 Width	59 Cm
Package 1 Length	37 Cm
Package 1 Weight	30 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**