

Product data sheet

Characteristics

PDX532IEC-300

Extensor de cabo de distribuição de alimentação TI modular da APC de 5 fios 32A IEC309 300cm



Visão geral

Prazo de entrega	Envio habitual em 3 semanas
------------------	-----------------------------

Principal

Tensão de entrada	400 V trifásico
Output voltage	400 V trifásico
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Equipamento fornecido	Manual de instalação

Físico

Altura	15,2 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	40,6 Cm
Peso do produto	3,19 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Max line current	32 A
------------------	------

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	32 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60309 32 A

Conformidade

Certificações de produtos	CE
---------------------------	----

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,2 Cm
Package 1 Width	40,6 Cm
Package 1 Length	43,2 Cm
Package 1 Weight	4,1 Kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**