



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	CD with software Documentation CD Rack mounting hardware Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable USB cable
Additional specification	Extended warranty package
Performance multiplier	1
Number of tare power	65 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Size UPS version	Trabalho em rede Servidor Telecom
UPS size	S
Value multiplier	1

Físico

Comprimento do cabo	2,00 M
Número de unidade de bastidor	2U
Profundidade	68,3 Cm
Altura	8,6 Cm
Localização de montagem montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Peso do Produto	44,28 Kg
Modo de montagem	Montado em bastidor
Two post mountable	0
USB compatible	No
Largura	48 Cm

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	BS1363A Britânica IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Limites da tensão de entrada	151...302 V ajustável 160...286 V
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V
Número de cabos	1
Tensão de entrada	230 V

Saída

Potência nominal em W	2700 W
Potência máxima configurável (Watts)	2700 W
Frequência de saída	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains 60 Hz +/- 0.1 % for 60 Hz nominal unsynchronised 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominais não sincronizada
Outras Tensões de Saída	220 V 240 V
Topologia	Linha Interactiva
Forma de onda	Onda sinusoidal
Nb of power socket outlets	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0049
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	1 %
Curve proportional loss	-0,0019
Curve square loss	0,0143
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Adequação da curva a dados eficazes de medição. Todas as medidas tomadas no modo de funcionamento normal, em condições ambientais típicos, com entrada eléctrica nominal e saída de carga resistiva.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Potência nominal em VA	3000 VA
Duração da transferência	Normal 4ms : máximo de 8ms

Conformidades

Certificações do produto	C-Tick CE EAC IRAM VDE WEEE
Marcação	GS Mark
Normas	EN 60950 EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Nível acústico	55 dBA
Dissipação de calor	348 Btu/H
Show note OP temperature	No

Baterias e autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	3 H
Quantidade de RBC™	1
Informações adicionais	Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240
Valor do electrólito líquido	0
Battery curve	C
Alimentação da baterias (Watts)	182 W rated
Battery power in VAH	547 VAh runtime
Duração da bateria	3...5 Ano
Extendable Run Time	0

Comunicações & Gestão

Ranuras livres	1
Painel de control	LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível	Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	320 J
------------------------------	-------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	51,7 Kg
Pacote 1 Altura	25,4 Cm
Pacote 1 largura	60 Cm
Pacote 1 Comprimento	98 Cm
Número de unidades no pacote 3	8

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos

Garantia contratual

Garantia	6 anos (requer registro)
----------	--------------------------

Product Life Status :	Comercializado
-----------------------	----------------