

SMT3000RMI2UNC

APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA,
Rackmount 2U, 230V, 8 tomadas IEC C13+1x
IEC C19, placa de rede, AVR, LCD



by Schneider Electric



Price*: 3343.82 EUR



Visão geral

Apresentação	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable-runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other-network devices.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tensão de entrada	230 V
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V
Output voltage	230 V
Outras Tensões de Saída	220 V 240 V
Potência nominal em W	2700 W
Potência nominal em VA	3000 VA
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	BS1363A Britânica IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Número de unidade de bastidor	2U
Comprimento do cabo	2,00 M
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	CD com software Cabo de alimentação amovível específico por país CD de Documentação Manual de instalação Guias de apoio para montagem em bastidor Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS Sonda de temperatura Cabo USB Placa de Gestão Web/SNMP

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Pilhas e tempo de funcionamento

Informações adicionais	Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240
Extendable Run Time	0
Baterias pré-instaladas	0
Ranhuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	3 H
Quantidade de RBC™	1
Duração da bateria	3...5 Ano(S)
Alimentação da baterias (Watts)	182 W rated

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	8,6 Cm
Largura	48 Cm
Profundidade	68,3 Cm
Peso líquido	44,19 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Entrada

Limites da tensão de entrada	151...302 V ajustável 160...286 V
Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Saída

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Potência máxima configurável (Watts)	2700 W
Duração da transferência	4ms típico
Topologia	Linha Interactiva
Wave type	Onda sinusoidal
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede

Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]EAC[RETURN]IRAM[RETURN]RCM[RETURN]VDE[RETURN]UK PSTI
Marcação	GS Mark
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Nível acústico	55 dBA
Dissipação de calor	348 Btu/H
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...40 °C

Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M
Humidade relativa	0...95 %
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

Comunicações e Gestão

Função de alarme	LCD multifunções, estado e consola de controlo
Desligar de Emergência (EPO)	Opcional
Placas SmartSlot™ pré-instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	320 J
------------------------------	-------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,4 Cm
Package 1 Width	98 Cm
Package 1 Length	60 Cm
Package 1 Weight	51,59 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**