



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Cartão de garantia Dispositivos de disjunção de montagem rack
-----------------------	--

### Físico

Cor	Preto
Profundidade	68,27 Cm
Altura	13 Cm
Peso do Produto	91 Kg
Número de unidade de bastidor	3U
Largura	43,2 Cm

### Conformidades

Normas	OSHPD
--------	-------

### Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % non-condensing
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	Sem condensação 0...95 %

### Baterias e autonomia

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem do dispositivo	Empilhamento de Baterias em armário próprio
Battery voltage	+/- 192 V
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC	2

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	105,5 Kg
Pacote 1 Altura	42 Cm
Pacote 1 largura	60 Cm
Pacote 1 Comprimento	100 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

### Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**