



Visão geral

Apresentação	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tensão de entrada	230 V
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V
Output voltage	230 V
Outras Tensões de Saída	220 V 240 V
Potência nominal em W	10000 W
Potência nominal em VA	10000 VA
Output connector type	Cabos 3-fios (1F+N+T) 1
Número de unidade de bastidor	5U
Provided equipment	1 Cabo USB 1 Cabo de configuração RS-232 2 Dispositivos de disjunção de montagem rack 2 Guias de apoio para montagem em bastidor 1 external battery pack 1 battery cable manual do utilizador

Pilhas e tempo de funcionamento

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Battery voltage	240V
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	5 H
Duração da bateria	3..5 Ano(S)
Alimentação da baterias (Watts)	1170 W rated

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto(RAL 7010)
Altura	22 Cm
Largura	43,8 Cm
Profundidade	61,5 Cm
Peso líquido	78 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor
USB compatible	Yes
Posição de montagem	Horizontal

Entrada

Limites da tensão de entrada	110...300 V 60 % load 176...300 V carga total
Number of input connectors	1 Cabos 3-fios (1F+N+T)
Frequência da rede	40...70 Hz detecção automática

Saída

Maximum configurable power in VA	10000 VA
Potência máxima configurável (Watts)	10000 W
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede
Distorção harmónica	1 %
Topologia	Conversão dupla online
Wave type	Onda sinusoidal
Eficiência	94 % carga total)
Informações adicionais	Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Crest factor	3 : 1

Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]TISI
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...60 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de armazenamento	0...15000 M
Nível acústico	58 dBA
Dissipação de calor	2128 Btu/H
Grau de proteção IP	IP20

Comunicações e Gestão

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Desligar de Emergência (EPO)	Sim
Vagas livres	1
Função de alarme	LCD multifunções, estado e consola de controlo

Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	600 J
------------------------------	-------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	4
Package 1 Height	49 Cm
Package 1 Width	60 Cm
Package 1 Length	87 Cm
Package 1 Weight	88 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**