



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Cabo de sinalização RS-232 de UPS Básica CD with software Rack mounting support rails User manual USB cable
Max runtime	4 Min
Number of tare power	41 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Físico

Comprimento do cabo	1,50 M
Número de unidade de bastidor	2U
Cor	Black
Profundidade	31,2 Cm
Altura	8,6 Cm
Peso do Produto	11 Kg
USB compatible	Yes
Largura	43,7 Cm

Entrada

Frequência da rede	40...70 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Limites da tensão de entrada	110...285 V adjustable (half load) 160...280 V
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V
Número de cabos	1
Tensão de entrada	230 V

Saída

Potência nominal em W	800 W
Potência máxima configurável (Watts)	800 W
Frequência de saída	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains
Outras Tensões de Saída	220 V 240 V
Crest factor	3 : 1
Topologia	Conversão dupla online
Forma de onda	Onda sinusoidal
Nb of power socket outlets	3 IEC 60320 C13
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0468
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	5 %
Curve proportional loss	0,0447
Curve square loss	0,0209
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Ajustamento à curva de dados medidos de acordo com o Método de Ensaio da ENERGY STAR para Fontes de Alimentação Ininterruptas. Todas as medidas-consideradas no modo de funcionamento normal, em condições ambientais típicas, com entrada elétrica de 230 V / 50 Hz e saída de carga resistiva equilibrada (PF = 1,0).
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Eficiência	88 % carga total)
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Potência nominal em VA	1000 VA

Conformidades

Certificações do produto	CE
Normas	IEC 62040-1-1 IEC 62040-1-2

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...30000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...50 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00... 15240,00 M
Nível acústico	50 dBA
Show note OP temperature	No
Grau de proteção IP	IP20

Baterias e autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	4 H
Informações adicionais	Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240
Valor do electrólito líquido	0
Battery curve	D
Alimentação da baterias (Watts)	38 W rated
Battery power in VAH	152 VAh runtime

Comunicações & Gestão

Ranuras livres	1
Painel de control	LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível	Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo-de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	600 J
------------------------------	-------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	13,1 Kg
Pacote 1 Altura	21,8 Cm
Pacote 1 largura	45,5 Cm
Pacote 1 Comprimento	55,1 Cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**