



by Schneider Electric



Price\*: 1745.94 EUR



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Tipo de produto ou componente	Bateria
Número de unidade de bastidor	3U
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Manual de instalação Manual do utilizador

### Pilhas e tempo de funcionamento

Blocos de baterias por "string"	16
Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	4
Montagem de dispositivos	Empilhamento de Baterias em armário próprio
Battery voltage	192V
Informações adicionais	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Quantidade de RBC&#153;	2

### Físico

Cor	Preto
Altura	13 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	66 Cm
Peso líquido	90,91 Kg
Modo de montagem	Rack-mounted with kit
USB compatible	No

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. \*Prices are indicative

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	41,3 Cm
Package 1 Width	60 Cm
Package 1 Length	100 Cm
Package 1 Weight	101,36 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**