

# SUVTP30KH3B4S

Smart-UPS VT da APC 30kVA 400V da APC  
c/3 Mód. da Bat. Exp. a 4, Arranque 5X8,  
Bypass Manut. Int., Capacidade de Func. em  
Paralelo



## Estado comercial

Aviso de fim de venda : JUL 05, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

## Visão geral

Prazo de entrega Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas

## Principal

Tensão de entrada	400 V trifásico
Outras Tensões de Entrada	380 V 415 V
Output voltage	400 V trifásico
Outras Tensões de Saída	380 V 415 V
Potência nominal em W	24000 W
Potência nominal em VA	30000 VA
Output connector type	Cabos 4-fios (3PH + G) 1 Cabos 5 fios (3PH + N + G) 1
Ligações - terminais	1 terminais de parafuso
Equipamento fornecido	Módulos de baterias pré-instalados CD com software Placa de Gestão da Rede Módulos de alimentação pré-instalados Manual do utilizador Suportes Aparafusáveis Manual de instalação Start up included

## Pilhas e tempo de funcionamento

Tipo de bateria	VRLA
Baterias pré-instaladas	3
Ranuras da bateria vazias	1
Tempo normal de recarga	5 H
Quantidade de RBC&#153;	3
Battery voltage	+/-192 V (bateria bipartida referenciada ao neutro)
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria	+/-154 V
Alimentação da baterias (Watts)	1492 W rated
Duração da bateria	3...5 Ano(S)

Battery graph comments	Tempos de funcionamento calculados com base nos dados do vendedor da bateria, em condições ambientais típicas, sem consumo eléctrico e saída equilibrada PF = 0.8.
Extendable Run Time	1

## Geral

Topologia	Conversão dupla online
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	Yes

## Físico

Cor	Preto
Altura	149 Cm
Largura	52,3 Cm
Profundidade	84,2 Cm
Peso líquido	536,82 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

## Entrada

Frequência da rede	40...70 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 Cabos 5 fios (3PH + N + G)
Limites da tensão de entrada	304...477 V
Corrente máxima de entrada por fase	41 A
Capacidade de corrente de comutação	63 A
Cos phi	0,98

## Saída

Maximum configurable power in VA	30000 VA
Potência máxima configurável (Watts)	24000 W
Frequência de saída   ( sincronizada com a rede)	47...53 Hz para 50Hz nominais sincronizada com a rede 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominais não sincronizada
Wave type	Onda sinusoidal
Distorção harmónica	Less than 5 % at full load
Corrente de saída máxima	48 A
Crest factor	3 : 1
Bypass type	Bypass de serviço incorporado Bypass estático incorporado
Informações adicionais	Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica

## Conformidade

Certificações de produtos	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]RCM
---------------------------	-----------------------------

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...3333 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-50...40 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000... 15240,0000000000 M
Nível acústico	55 dBA

Dissipação de calor	3685 Btu/H
Grau de proteção IP	IP20

### Comunicações e Gestão

Vagas livres	0
Placas SmartSlot&trade; pré-instaladas	Network management card 2 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Desligar de Emergência (EPO)	Sim

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	164,3 Cm
Package 1 Width	65 Cm
Package 1 Length	106,2 Cm
Package 1 Weight	568,18 Kg

### Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Take-back	Take-back program available

### Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição, Serviço de start up
----------	---

Product Life Status : **Fim da comercialização**

### SUVTP30KH3B4S pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



#### GVSUPS30KB4HS

UPS Galaxy VS de 30 kW 400 V, 2 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Ar

Qtd 1

Data de substituição: |