

# SYA8K8RMI

Symmetra LX 8kVA Escalável para 8kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V



## Visão geral

Apresentação	High performance, redundant power protection with scalable power and runtime-for space-constrained server rooms, and voice and data networks.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

## Geral

Equipamento fornecido	CD com software CD de Documentação Manual de instalação Manual do utilizador Placa de Gestão Web/SNMP
Additional specification	4kVA power increments
Performance multiplier	1
Number of tare power	200 W
Number of power module free slots	1
Number of power module filled slots	2
Redundant	Yes
Size UPS version	Trabalho em rede Servidor Telecom
UPS size	L
Value multiplier	1

## Físico

Número de unidade de bastidor	13U
Cor	Preto Prateado
Profundidade	68,8 Cm
Altura	57,2 Cm
Localização de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Peso net	178,18 Kg
Modo de montagem	Montado em bastidor
Two post mountable	0
USB compatible	No
Largura	47,2 Cm

## Entrada

Frequência da rede	45...65 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 Cabos 3-fios (1F+N+T) 1 Cabos 5 fios (3PH + N + G)
Limites da tensão de entrada	155...276 V 290...480 V 3:1
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V 380 V 415 V
Entrada da Distorção Harmônica Total	Menos de 7% para plena carga
Tensão de entrada	230 V Trifásico
Cos phi	0,98

## Saída

Potência nominal em W	5600 W
Potência máxima configurável (Watts)	5600 W
Distorção harmônica	Less than 5 % at full load
Frequência de saída   ( sincronizada com a rede)	47...63 Hz sincronizada com a rede 60 Hz +/- 0.1 % para 60Hz nominais não sincronizada 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominais não sincronizada
Outras Tensões de Saída	220 V 240 V
Crest factor	Até 5 : 1
Topologia	Conversão dupla online
Forma de onda	Onda sinusoidal
Output connector type	Cabos 3-wire (H N + E) 1
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Eficiência	90 % carga total)
Graph display	1
Corrente de saída máxima	36 A
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	8000 VA
Potência nominal em VA	8000 VA

## Conformidades

Certificações do produto	C-Tick CE GOST VDE
Normas	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022, classe A EN 55024 EN 60950 IEC 60950

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...4572,00 M
Nível acústico	62 dBA
Dissipação de calor	2762 Btu/H
Show note OP temperature	No

## Baterias & Autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	2
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	3 H
Informações adicionais	Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240
Valor do electrólito líquido	0
Battery curve	C
Alimentação da baterias (Watts)	574 W rated
Battery power in VAH	1728 VAh runtime
Duração da bateria	3...5 Ano
Battery option	SYARMXR3B3I 1 4320 VAh SYARMXR3B3I 2 6912 VAh SYARMXR9B9I 1 9504 VAh SYARMXR9B9I 2 17280 VAh SYARMXR9B9I 3 25056 VAh SYARMXR9B9I 4 32832 VAh SYARMXR9B9I 5 40608 VAh SYARMXR9B9I 6 48384 VAh
Extendable Run Time	1




## Comunicações & Gestão

Ranuras livres	1
Placas SmartSlot&trade; pré-instaladas	Network management card 2 with environmental monitoring
Painel de control	LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível	Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade
Desligar de Emergência (EPO)	Sim

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	216,82 Kg
Pacote 1 Altura	78,7 Cm
Pacote 1 largura	59,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	99,7 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 <a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 <a href="#">Sim</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

### Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**