

主要信息

产品系列	Harmony XVB Universal
产品类型	指示灯组
指示装置类型	发光单元
信号类型	闪烁
安装直径	70 Mm
组件名称	XVBC
材料	聚碳酸酯
灯源	不包括灯泡, 黄
指示灯类型	白炽灯 和 BA 15d 底座 受保护的LED 白炽灯
额定电源电压 [Us]	24 V 交流 24...48V DC 直流

补充信息

组装方式	客户装配, 最多 5个单元
Maximum power dissipation in W	7 W
接线能力	螺栓紧固, <= 1 x 1.5 mm ² 带接线端子
额定绝缘电压 [Ui]	250 V 符合 IEC 60947-1
标称电压极限	0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 KV 符合 IEC 60947-1
闪烁频率	1 Hz
CAD 总宽度	70 Mm
CAD 总高度	63 Mm
CAD 总深度	70 Mm
净重	0.16 Kg

环境

污染等级	2
产品认证	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]JUL 508
符合标准	EN/IEC 60947-5-1
保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C
环境温度	-25...50 °C: 白炽灯 -25...50 °C: 白炽灯泡、氖灯泡、LED灯泡
电击保护级别	级别 I 对支持管 符合 IEC 61140 Class II 在底座单元上 符合 IEC 61140

IP 保护等级	"IP65" 在固定座 XVBZ0. 符合 IEC 60529 IP66 在底座单元上 符合 IEC 60529
NEMA防护等级	Type 4X 符合 UL (室内)

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.0 Cm
Package 1 Width	8.0 Cm
Package 1 Length	9.3 Cm
Package 1 Weight	144.0 G
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30.0 Cm
Package 2 Width	30.0 Cm
Package 2 Length	40.0 Cm
Package 2 Weight	5.858 Kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。


合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

不带“闪光”放电管单元的指示灯

尺寸

下图为产品的最基本配置。根据产品特性选择级数，以便获得 b 尺寸。




- (1) 基座单元 XVBC21，需另购
- (2) 灯光或声音信号单元
- (3) 保护盖（基座单元 XVBC21 随附）

灯光或声音信号单元的数量（无“闪光”）	b (毫米)	b (英寸)
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

带“闪光”放电管单元的指示灯

尺寸

下图为产品的最基本配置。根据产品特性选择级数，以便获得 b 尺寸。



- (1) 基座单元 XVBC07，需另购
- (2) 灯光或声音信号单元
- (3) “闪光”单元，需另购

灯光或声音信号单元的数量 (不包括“闪光”放电管)	b (毫米)	b (英寸)
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06

Product Life Status : **Commercialised**