



### Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau télécom 19"
Équipement fournis	Gestionnaire de câble arrière 1 Montage de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 2 Porte-étiquette 4
Couleur	Gris foncé

### Complémentaires

Mode de raccordement	Blocs de raccordement à broches autodévidantes LSA sur PCB
Nombre de ports	50 2
Nombre d'unité de rack	1U
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA66 GF20 pièce en plastique PA (polyamide) 6 pièce en plastique Plastique pièce en plastique
Largeur	490 Mm
Profondeur	230 Mm
Hauteur	45 Mm
Poids du produit	2,8 Kg

### Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...55 °C
Normes	CEI 60297 NF C 20-150

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	27,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	55,000 Cm
Poids de l'emballage 1	2,717 Kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 Cm

Longueur de l'emballage 2	60,000 Cm
Poids de l'emballage 2	17,140 Kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	45,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 Cm
Poids de l'emballage 3	80,560 Kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**