

Uus moodulsüsteem on sündinud...

> Acti9

Täielik kõrgtasemeline
moodulsüsteem
lõppjaotusvõrkudele.

Schneider
Electric



5 põlvkonda

kogemust sel tegevusalal ja 21 uut
patenti teevad Acti 9-st madalpinge
moodulsüsteemide uue standardi



Uus baasmoodulsüsteem, mis muudab teie elektripaigaldise turvalisemaks, lihtsamaks ja tõhusamaks



Kompromissitult
kõrge kvaliteediga
moodulsüsteem

Toetusime kompromissitult täpse ja kvaliteetse moodulsüsteemi loomisel viie põlvkonna kogemusele madalpinge alal. Acti 9 võimaldab kiireimat ja paindlikemat paigaldust ning kõrvaldab täielikult turvalisusprobleemid hooldamisel ja kasutamisel. Olles projekteeritud kõige keerukamate võrkude ja keskkondade tarbeks ning säilitama kuluefektiivsust, on see kõige paindlikum, koordineeritud, põhjalikum ja uuenduslikum madalpinge moodulsüsteemide tooteperekond, mis hetkel turul on saadaval.




Acti 9 tagab
ohutuse, lihtsuse
ja tõhususe kogu
paigaldise eluea
vältel



Acti 9:
moodulsüsteemide
5. põlvkond

Kaitseseadmed

- > Automaatkaitselülitid
- > Rikkevoolukaitsmed
- > Vigi moodulid
- > Liigpingepiirikud
- > Automaattaaskäivitid
- > Kaugjuhtimispuldid
- > Elektrilised abiseadmed



Ohutum

VisiSafe ja Class 2
tagavad täieliku
ohutuse kogu
paigaldise eluea vältel



Tõhusam

VisiTrip, kõrge häirekindlus
ja automaattaaskäivitid
tõstavad varustuspiidevust
ja suurendavad töökindlust

Juhtimisseadmed

- > Kontaktorid
- > Impulssreleed
- > Indikaatorlambid
- > Nupud
- > Elektriarestid
- > Selektorlülitid

Paigaldusseadmed

- > IP20B klemmid
- > Jaotusplokk
- > Täisvalik paigaldus- ja juhistikutarvikuid



Lihtsam ja nutikam

Kaks sertifikaati ühel tootel, 100% moodulkaitaselüliti ja rikkevoolukaitselüliti ühilduvus, lihtne tellimine ja konstruktsioon

Täielikult BMS-ühilduv, kuni 50% lihtsam paigaldus, paindlik juhtrežiim kohandub muutustega, 100% taaskäideldavad

100%

ohutu nii
paigaldajale kui
kasutajale isegi
kõige raskemas
keskkonnas



Parim valik tööstus-
ja ärihoonetele



Kavandatud ohutust silmas pidades – ka kõige raskemates keskkondades

Ohutus ennekõike – Acti 9 süsteem pakub teile, teie klientidele ja nende paigaldistele parimat võimalikku kaitset. Tagab 100% turvalise kasutuse ja hoolduse nii teile kui ka teie klientidele. Rahvusvahelised sertifikaadid ja arvukad ohutusuuendused tähendavad, et Acti 9 süsteem ületab ka kõige rangemaid nõudeid ning tagab teile hoolduse täieliku ohutuse kogu paigaldise eluea vältel.

Kõikehõlmav sertifitseerimine



Pakub täielikku, tõendatud kaitset

Acti 9 on täielikult testitud, kooskõlastatud ja sertifitseeritud nii riiklike kui rahvusvaheliste organisatsioonide poolt. See tagab, et teie paigaldis on ohutu ja vastab kõigile asjaomastele ohutusstandarditele, tõendab teie klientidele, et kasutate heakskiidetud materjale ja järgite häid tavasid.

Tagab täiesti ohutu hoolduse



VISI-SAFE

Saadaval ainult
Schneider Electric'ult

VisiSafe

VisiSafe tagab, et järgnev vooluring on alati ohutu, sõltumata liigpinge tingimustest, kulumisest või kasutaja kogemusest, isegi kõige raskemates tingimustes.

Roheline riba näitab kontaktide ohutut asendit.

Ainulaadsed turvameetmed:

- Kõrgeim impulsspinge taluvus: Uimp = 6 kV
 - Tagab seadmete liigpinge tingimustest sõltumata pikema tööea.
- Suurim reostustaluvus moodulseadmete hulgas: Reostusaste: tase 3
 - Tõeliselt universaalne toode, mis sobib ideaalselt kõigisse oludesse, isegi tolmu- ja niiskusesse ja voolu juhtiva saastega keskkonda.
- Tipptasemel isolatsioonipinge: 500 V
 - Moodulseade lülitit liigutava kasutaja täieliku ohutuse.

Pakub täielikku kaitset elektrilöögi eest



Saadaval ainult
Schneider
Electric'ult

Class 2 esipaneel

Acti 9 on ainus sellise ohutustasemega seade turul. Vahed kaitsme pinna ja sisemiste detailide vahel on levinud standarditest üle kahe korra suuremad. See tagab riskivaba käsitlemise kogu paigaldise eluea vältel, olenemata keskkonnast või kasutaja kogemustest.

Võimaldab nullriskiga lukustamist, tagades kaitse ja ohutuse



Sisseehitatud lukustusvõimalus

Acti 9 kaugjuhtimisseadmel on tugev sisseehitatud lukustus, mis võimaldab tagatud kaitse ja ohutuse saavutamiseks täieliku lukustamise. See väldib lüliti liikumise ja tahtmatu või lubamatu kasutamise, millega kindlustate oma töötajate või lepingupartnerite alatise ohutuse.

Koormuskaitse tagab pika tööea



Kiirsulguv mehhanism

Kõigi Acti 9 rikkevoolukaitsmete ja kaitselülite kiire reageerimine vähendab kulumist ja pingelangusid, aitab vältida seadmete enneaegset vananemist ja ülekuumenemist.



Projekteeritud seisakute minimeerimiseks ja tüütute rakendumiste vältimiseks

Tänu sellistele funktsioonidele nagu VisiTrip, mis vähendab oluliselt diagnostikale ja remondile kuluvat aega, ning rikkevoolukaitsmete häirekindlusele võimaldab Acti 9 lihtsustada hoone haldamist, elimineerida seisakud ning muudab teie äri veelgi konkurentsivõimelisemaks, kärpides töökulusid kaugelasuvatel infrastruktuuriobjektidel.

Lühemad seisakud, parem varustuskindlus



VisiTrip minimeerib seisakud ja lühendab remondiaega

Tuvastate rikke ainsa pilguga ja näete lihtsalt oma võrgu seisundit. VisiTrip näitab lihtsama hoonehalduse ja lühemate katkestuste saavutamiseks üksnes rikkis väljaviiku, võimaldades kiiret diagnoosimist, probleemide lahendamist ja süsteemi taaskoormamist.

VISI-TRIP

Saadaval ainult
Schneider Electric'ult

“Kui ma paigaldan Acti 9, siis tean, et ei pea tulema tööd üle tegema.”



100%

ennetav hooldus

0%

töökatkestusi

Väldib tarbetuid rakendumisi

Saadaval ainult
Schneider Electric'ult

Rikkevoolukaitselülite kõrge **häirekindlus (SI)** tagab parima varustuskindluse ja elektrilise immuunsuse, eriti seal, kus kilp puutub kokku elektromagnetiliste või keemiliste mõjutustega. Samuti vastab see kõigi missioonikriitiliste rakenduste (haiglad, andmetötluskeskused, telekommunikatsioon ja tunnelid) kõrgendatud varustuskindluse nõuetele.

Parandab töökindlust



Acti 9 seadmed pakuvad maksimaalset varustuskindlust. Laiendatud diskriminatsioonivahemikud võimaldavad varustuskindluse tagamiseks mitmesuguseid lahendusi, piirates seisakuid ainult konkreetse vooluringiga ning jättes ülejäänud paigaldise puutumata.

Kohapealseks sekkumiseks puudub vajadus



Acti 9 kasutab uut automaattaaskäiviti abiseadet (ARA iC60), mis on projekteeritud kaugel asuvate infrastruktuuriobjektide puhul sekkumiskulude vähendamiseks. Ära langeb vajadus mõõduvriketele reageerivate kohapealsete üksuste järele, mis vähendab kaugete objektide sekkumiskulusid.

Lihtne ja nutikas |



Õige lahendus igale rakendusele

Acti 9 lihtsustab hoonete ja tööstusobjektide lõppjaotust, pakkudes teile õigete tehniliste näitajatega õige lahenduse iga rakenduse tarbeks. Vastavalt sellele, kuidas kujunevad uued paigaldusstandardid ja muudetakse ehitusnõudeid, saab Acti 9 süsteemi lihtsalt skaleerida vastavalt teie vajadustele. See on paindlik ja avatud süsteem "kõik-ühes", integreeritud komponentidega, mis suudavad suhelda mis tahes hoonehaldussüsteemiga.

Välja töötatud selliselt, et seda on lihtne valida, kerge projekteerida ja mugav paigaldada

Lihtne projekteerida ja valida

Vastavuses kahe sertifikaadiga



Acti 9 vastab nii IEC/EN 947 (tööstus) kui IEC/EN 898 (äri) standarditele – kaks sertifikaati ühel tootel – mis teeb selle täiuslikuks nii äri- kui ka tööstusrakenduste jaoks.

Tagab 100% koordineerituse




100% koordineatsioon rikkevoolukaitsmete ja moodulkaitseelülite vahel tähendab, et enam pole vaja tuhnida tehnilistes juhendites või koordineatsioonitabelites. Lisaks on Reflex iC60 (juhtimis- ja indikatsiooniplokiga integreeritud moodulkaitseelülit) puhul kasutatud ainulaadset „kõik-ühes“ põhimõtet, mis on täielikult kaetud tootja garantiiga.

Toetab lihtsat tellimist ja projekteerimist

Sisukohane osade numeratsioon tähendab, et vigu ega kahtlusi tellimisel ja projekteerimisel ei teki. Toote tüübi, pooluste arvu ja muud nimiaandmed leiab ainsa pilguga.

A9XXX225 = 2P, 25A

Sobib iga hoonehaldussüsteemiga



Reflex iC60 kasutab täieliku lihtsuse saavutamiseks sisseehitatud signaalseadmeid. Selle juhtrežiimi paindlikkus kohandub lihtsalt muudatustega teie paigaldises, optimeerides valgustuse ja hooneautomaatika projekteerimise aega.

30%

kilpidest modifitseeritakse kas projekteerimis-, kaabeldus- või vastuvõtufaasis. See pikendab objekti valmimisaega

Reflex iC60: Acti 9 süsteemi „kõik-ühes“ integreeritud liinikaitselülid



Saadaval ainult
Schneider Electric'ult

Reflex iC60 ühendab juhtimis- ja indikatsiooniplokiga täiturseadme moodulkaitseelülitiga. Seade on kavandatud arenema ja kohanduma koos äri- ja tööstushoonete valgustuse juhtimise rakenduste muutuvate nõuetega, suhtleb lihtsalt, ilma lisaseadmete või moderniseerimiseta hoonehaldus- jms süsteemidega. Komplektis on kõik, mida teil vaja läheb.

Lihtne ja nutikas



Lihtne paigaldus

Kuni 50% vähem kaabeldust



Reflex iC60 „kõik-ühes“ printsiip tähendab kuni 50% vähem juhtmetikku, kaablitöid ning tõhusamat kontrollimist ja ühendamist.

Valgustuse juhtimise süsteem Reflex iC60 „kõik-ühes“ kontseptsiooni kasutamisel (paremal) ja ilma (vasakul).

Võimaldab suure jõuga, usaldusväärset pingutamist



Terminalide kahekordne kinnitusjõu taluvus tagab tugevamad ühendused.

Ohutud ja kindlad ühendused



Annab kiirete, ergonomiliste ja ohutute IP20B klemmikaitikute abil kindla ühenduse.

“Acti 9-ga on kõik lihtsam. Olgu rakendus milline tahes, minul kahtlusi ei ole.”

Lihtne kasutada

Pakub paremat loetavust



Ergonoomiline liides spetsiaalse värvikoodiga lukustusseadmele. N indikaator tagab lihtsa loetavuse ja kiire hoolduse.

Võimaldab kiiret sekkumist



Suur voluuhela tähistusala ei tekita kahtlusi ahela tuvastamisel. Acti 9 kleepkirjamasin jätab professionaalse mulje.

Spetsiaalsed lisaseadmed



Acti 9 süsteemil on kõikehõlmav lisaseadmete nimekiri: lihtsalt paigaldatav lukustussüsteem, jaotusplokk, keeratava käepideme kinnitus kilbile, kruvikatted, tihendatavad klemmikatted, plug-in-kiirkinnitusega alusplaadid, eraldusliistud, kinnitatavad markerid.

Kerge täiendada

Sobitub teie paigaldisega



Kahepoolne DIN liistu lukusti võimaldab kaitsme vahetamist ilma kammklemmi eemaldamata. See kohandub uute nõuetega ja lihtsustab kilbi täiendamist.

Areneb koos objekti muutuvate nõuetega



Multiclip jaotussüsteem lubab kiirelt väljaviike lisada ja faase tasakaalustada. Multiclip võimaldab teha turvalisi, kruvideta ühendusi.

100%

koordinatsioon moodulkaitselüliti ja aktiveerimissüsteemi vahel

15%

ajasääst projekteerimisel ja paigaldusel

Ilus ja keskkonnasõbralik



Tasemel ergonoomika ja tähelepanu igale detailile

Acti 9 loodud selleks, et teda märgata. Kasutasime puhtaid jooni ning eripäraseid, kergelt kumeraid vorme, et anda Acti 9-le veatu välimus. See räägib läbimõeldud, kasutajasõbralikust esteetikast ja erilisest tähelepanust pisiasjade suhtes. Märgistatud ahelate selgus avaldab teie klientidele muljet.



Acti 9 lubab teil märgata ja tunnetada erinevust

Kvaliteetne, maitsekas ja täpne

Isegi siis, kui hoiate Acti 9-t käes, tajute kõrget kvaliteeti. Kontaktid sulguvad kiiresti ja täpselt, ilma vähimagi kahtlase müra. Komponentide täpne sobivus ja siledad pinnad näitavad, et märkate erinevust juba enne kasutamist.

“Kvaliteetse toote tunnete ära juba seda kätte võttes.”



Energia parem kasutamine algusest lõpuni

Acti 9 aitab teil püsida kooskõlas rangemaks muutuvate energiasäästu- ja keskkonnasertifikaatide ning -nõuetega nii täna kui ka tulevikus. Seadme keskkonnamõju on minimaalne – projekteerimisfaasist alates ja kogu paigaldise eluea vältel selle jäätmekäitluseni. Disaini ja tehnoloogia abil pakub Acti 9 teile parimat kombinatsiooni väiksemast keskkonnamõjust ja suuremast tõhususest, mida keskkond tänapäeval vajab.

Acti 9: teie turvaline, tõhus ja lihtne madalpinge moodulsüsteemi valik.

100%

100% ümbertöödeldavad
ja taaskasutatavad
materjalid
100% RoHS-ühilduv
100% REACH

20%


väiksem
energiakadu

Liinikaitselülitid

1 poolus,
1 poolus + neutraal,
2 poolust,
3 poolust,
4 poolust.

Elektrilised abiseadmed

Teavitus, rakendus,
näit ja kaugjuhtimise
staatuse näit



100%

ohutu nii paigaldajale
kui kasutajale isegi
kõige raskemas
keskkonnas

100%

koordineeritus
liinikaitselüliti
ja täiturseadme
vahel


100%

ennetav hooldus

"Mul on iga rakenduse jaoks alati õige lahendus
õige hinna ja tehniliste parameetritega."

Juhtimine

Kontaktorid, impulssreleed,
nupud, elektriarvestid,
selektorlülitid jne.



Tüüp 2 või 3,
1 poolus,
1 poolus + neutraal,
2 poolust,
3 poolust,
3 poolust + neutraal,
4 poolust.

Liigpingepiirikud

2 poolust,
3 poolust,
4 poolust.

Täiturseadmega
kombineeritud liinikaitselüliti

Automaattaaskäivitid

15%

ajasääst
projekteerimisel
ja paigaldusel

0%

töökatkestusi

>

Parim valik
tööstus- ja
ärihoonetele

Atraktiivne ja keskkonnasõbralik

Liinikaitselülitid

iC60 N, H, L, LMA

Icu (A) 400V juures - IEC/EN 60898-1	6000, 10000, 15000
Icu (kA) 415V juures - IEC/EN 60947-2	10, 15, 20, 25, 50, 70, 100
Tüüp	1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P
Nimivool (A)	0,5 kuni 63
Karakteristikud	B, C, D
Standardid	IEC/EN 60947-2, 60898-1
Kaitseaste	IP20/IP40



Lisa-rikkevoolukaitsmed

vigi iC60

RCD tüüp	Asi, A, AC,
Tüüp	2P, 3P, 4P
Nimivool (A)	25, 40, 63
Standardid	IEC/EN 61009-1
Tundlikkus (mA)	10, 30, 100, 300, 300 $\bar{\square}$, 500, 500 $\bar{\square}$, 1000 $\bar{\square}$
Kaitseaste	IP20/IP40



Rikkevoolukaitsmed

iID

RCD tüüp	Asi, A, AC, B
Tüüp	2P, 4P
Nimivool (A)	16 kuni 125
Standardid	IEC/EN 61008-1
Tundlikkus (mA)	10, 30, 100, 300, 300 $\bar{\square}$, 500, 500 $\bar{\square}$
Kaitseaste	IP20/IP40



Lüüpingepiirikud, tüüp 2 või 3

iPF, iPRD

Tüüp	1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
I _{max} (kA)	8, 20, 40, 65
Standardid	IEC 61643-1, IEC 61643-11
Kaitseaste	IP20/IP40



Täiturseadmega kombineeritud liinikaitselülitid

Reflex iC60N, iC60H

Karakteristikud	B, C, D
Tüüp	2P, 3P, 4P
Nimivool (A)	10, 16, 25, 40
Standardid	IEC 60947-2
Elektriline vastupidavus	30000 tsüklit (AC1) 6000 tsüklit (AC5 a/b) 50000 tsüklit (AC21)
Kaitseaste	IP20/IP40



Juhtimine	iCT	iTL	iPB	iSSW	iIL	iEN, iME
Funktsioon	Kontaktorid	Impulssreleed	Nupud	Lülitid	Indikaatorid	Elektriarestid
Tüüp	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P	ühene, kahene, ühene + indikaatortuli	1P, 2P, 3P, 4P	ühene, kahene, vilkuv, pingekontroll	üks faas, kolm faasi, kolm faasi ja neutraal
Nimivool (A)	16, 25, 40	16 & 32	20	20 kuni 125		40 kuni 6000
Standardid	IEC/EN 61095	EN 60669-1, EN 60669-2-2	IEC 60669-1, IEC 60947-5-1	IEC 60669-1, IEC 60669-2-4, IEC 60947-3, IEC 60947-5-1	IEC 60947-5-1	IEC 62053-21, IEC 61557-12
Elektriline vastupidavus (lülitusoperatsioone)	100 päevas	100.000 AC22(16A) 200.000 AC22(32A)	30,000 AC22	30,000 AC22		

Kilbikestad: MINI PRAGMA
Pindpaigaldus
Süvispaigaldus

Moodulite arv



Valge uksega

Läbipaistva uksega

Valge uksega

Läbipaistva uksega

6

MIP10106

MIP10106T

MIP20106

MIP20106T

8

MIP12108

MIP12108T

MIP22108

MIP22108T

12

MIP12112

MIP12112T

MIP22112

MIP22112T

18

MIP12118

MIP12118T

MIP22118

MIP22118T

24

MIP12212

MIP12212T

MIP22212

MIP22212T

36

MIP12312

MIP12312T

MIP22312

MIP22312T

KAEDRA IP65

Moodulid

1 x 12

2 x 12

2 x 12

3 x 12

Tootekood





13981

13983

13991



13985

Ahelate kaitse ülekoormuse ja lühiste vastu iC60N
Mooduliinikaitseülitid Icu = 6000A, IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898-1



Karakteristik	B		C	
In (A)	1 POOLUSELINE	3 POOLUSELINE	1 POOLUSELINE	3 POOLUSELINE
6	A9F73106	A9F73306	A9F74106	A9F74306
10	A9F73110	A9F73310	A9F74110	A9F74310
16	A9F73116	A9F73316	A9F74116	A9F74316
20	A9F73120	A9F73320	A9F74120	A9F74320
25	A9F73125	A9F73325	A9F74125	A9F74325
32	A9F73132	A9F73332	A9F74132	A9F74332
40	A9F73140	A9F73340	A9F74140	A9F74340
50	A9F73150	A9F73350	A9F74150	A9F74350
63	A9F73163	A9F73363	A9F74163	A9F74363



Lisad iC60, iID lisaseadmetele ja elektriseadmetele
rikkevoolukaitse: Vigi iC60, AC tüüp



Tundlikkus	30mA	300mA	30mA	300mA
25A	A9V41225	A9V44225	A9V41325	A9V44325
40A	A9V41240	A9V44240	A9V41340	A9V44340
63A	A9V41263	A9V44263	A9V41363	A9V44363

30mA — inimeste kaitse elektrilöökide vastu; 300mA — süttimise vastu


Rikkevoolukaitse: inimeste ja alade kaitse: iID, AC tüüp (*-A)



Tundlikkus	30mA	300mA	30mA	300mA
25A	A9R41225	A9R44225	A9R41425	A9R44425
40A	A9R41240	A9R44240	A9R41440	A9R44440
63A	A9R41263	A9R44263	A9R41463	A9R44463
80A	A9R11280	A9R14280	A9R11480	A9R14480
100A	A9R21291*	A9R24291*	A9R21491*	A9R24491*

* A tüüp — integreeritud kaitse äikesest ja vooluvõrgu häiretest põhjustatud juhuslike rakendumiste vastu

Seadmete kaitse otsese ja kaudse äikeselöögi ning vooluvõrgust tuleva ülepinge eest: iPRD



Sisenev	Maandus-süsteem	"Up - (kV) L/T : N/T"	1P	1P+N	3P	3P+N
iPRD40r	TT & TN	< 1,4	A9L16561			
	TT & TN-S	< 1,4		A9L16562		A9L16564
	TN-C	< 1,4			A9L16445	
iPRD20	TT & TN	< 1,1	A9L16571			
	TT & TN-S	< 1,4		A9L16572		A9L16574
	TN-C	< 1,1			A9L16447	


Elektrilised lisaseadmed IC60 ja iID jaoks

iOF	iOF/SD+OF	iMN	iMSU	iMX
240...415 VAC	240...415 VAC	220...240V AC	>255 V AC	100...415 V AV
A9A26924	A9A26929	A9A26960	A9A26479	A9A26476

Kaitstud ahelate juhtimine ja lahutus: iSW lülitid

20A	A9S61120	A9S60120	A9S60220	A9S60320	A9S60420
32A	A9S61132	A9S60132	A9S60232	A9S60332	A9S60432
40A		A9S60140	A9S60240	A9S60340	A9S60440
63A		A9S60163	A9S60263	A9S60363	A9S60463
100A		A9S60191	A9S60291	A9S60391	A9S60491
125A		A9S60192	A9S60292	A9S60392	A9S60492

iSSW ümberlülitid




A9E18070

A9E18073



iPB nupplülitid, 110...230V AC



A9E18032





A9E18033

Punane

A9E18034

Roheline

Kaugjuhtimine ja signaleerimine: iIL lidiikaatorid 110...230 V AC



Punane
Roheline





A9E18320
A9E18321

A9E18325

A9E18036

A9E18037

iCT Kontaktorid, 230...240V



Ajalise viite
moodul iATEt
kontaktorile



16A

A9C22711

A9C22712

A9C22813

A9C22814

20A

A9C22722

25A

A9C20731

A9C20736

A9C20833

A9C20834

40A

A9C20842

A9C20843

A9C20844

63A

A9C20862

A9C20863

A9C20864

A9C15419

100A

A9C20882




A9C20884

iTL impulssreleed, 230...240V

iTL impulssreleed

iETL laiendused

Keskjuhtimismoodul
iATLc



16A

A9C30811

A9C30812

A9C32816

32A


A9C30831

A9C30831 + A9C32836

A9C32836

A9C15404

Elektrijaotus: Kammklemm



24 moodulit

48 moodulit

1 pooluseline

14881

14891

3 pooluseline


14883

14893

Ühendusliisaseadmed

Pistikud

Jaotusplokk 63A



Ülalsisenev

04040

Kaablid


Isoleeritud


Altsisenev


19096

14885

04041


Alates
Nov. 2010

1P, 1P+N, 2P
A9C701327
3P, 4P
A9C701347
RCA kaugjuhtmisseedmed iC60 liinikaitselülite jaoks

Alates
Nov. 2010

Liinikaitselülite jaoks
1P, 1P+N, 2P
3P, 4P
Koos Ti24
liidesega
A9C701127
A9C701147
Ilma Ti24
liideseta
A9C701227
A9C701247
Reflex iC60 liinikaitselüliti koos Ti24 liidesega
Kaugjuhtmine pideva või impulsskontaktiga vastavalt ühele kolmest kasutaja valitud režiimile.

Alates
Märts 2011

Nimivool (In)
Karakteristik
B
C
D
10A
A9C61210
A9C62210
A9C63210
16A
A9C61216
A9C62216
A9C63216
25A
A9C61225
A9C62225
A9C63225
40A
A9C61240
A9C62240
-
10A
A9C61310
A9C62310
A9C63310
16A
A9C61316
A9C62316
A9C63316
25A
A9C61325
A9C62325
A9C63325
40A
A9C61340
A9C62340
-
Voolumõõtja
iEM2000

iEM2010

iME1

iME4

iME4zrt

Vool, A
0...40
0...40
0...63
0...63
40...6000
Otsene
mõõtmine
Kuni 40A
Kuni 40A
Kuni 63A
Kuni 63A
-
Kaugjuhtimine
-
100 imp. 1 kW kohta
-
-
1 imp. 10kW kohta
Tootekood
A9MEM2000
A9MEM2010
A9M17065
A9M17075
A9M17072
Lisaseadmed ja tarvikud
Pöördnupp iC60 jaoks
Lukustus
Eraldusmoodul 6mm

Musta käepidemega
A9A27005

Punase käepidemega
A9A27006
10tk pakis
A9A26970

A9A27062

Make the most of your energy

Schneider Electric Eesti AS

Pärnu mnt. 139E/2, 11317 Tallinn

Klienditeenindus: + 372 6580 777

Faks: + 372 6580 701

E-post: support@ee.schneider-electric.com

→ www.schneider-electric.ee