

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Elektronischer Schalter, Dämmerungsschalter
Electronic switch, photo-electric switch

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2009-10; EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1):2010-03; EN 60669-2-1:2004 + A1:2009



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5008062-1690-0001 / 164721

File ref.:

Ausweis-Nr. 40028953

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2009-12-11

(letzte Änderung/updated 2013-02-07)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
 Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*
 5008062-1690-0001 / 164721 / CC3 / DU

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
 2013-02-07 2009-12-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028953
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028953.

Elektronischer Schalter, Dämmerungsschalter
Electronic switch, photo-electric switch

Typ(en) / <i>Type(s)</i> :	Bemessungssteuerspannung <i>Rated control voltage</i>	Bemessungslast <i>Rated load</i>	Bemessungsstrom <i>Rated current</i>
A) CCT15368	AC 220-240 V	2300 W Glühlampenlast	16 A ohmsche Last 10 AX
		2300 W <i>Incandescent lamp load</i>	16 A <i>resistive load</i> 10 AX
B) CCT15284	AC 220-240 V	2300 W Glühlampenlast	16 A ohmsche Last 10 AX
		2300 W <i>Incandescent lamp load</i>	16 A <i>resistive load</i> 10 AX
C) CCT15250	AC 220-240 V	2600 W Glühlampenlast (Schließer)	16 A ohmsche Last 10 AX
		2600 W <i>Incandescent lamp load (NO)</i>	16 A <i>resistive load</i> 10 AX
D) CCT15251	AC 220-240 V	2600 W Glühlampenlast (Schließer)	16 A ohmsche Last 10 AX
		2600 W <i>Incandescent lamp load (NO)</i>	16 A <i>resistive load</i> 10 AX
E) CCT15252	AC 100-240 V	2600 W Glühlampenlast (Schließer)	16 A ohmsche Last 10 AX
		2600 W <i>Incandescent lamp load (NO)</i>	16 A <i>resistive load</i> 10 AX
F) CCT15253	AC 100-240 V	2600 W Glühlampenlast (Schließer)	16 A ohmsche Last 10 AX
		2600 W <i>Incandescent lamp load (NO)</i>	16 A <i>resistive load</i> 10 AX

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
 Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*
 5008062-1690-0001 / 164721 / CC3 / DU

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
 2013-02-07 2009-12-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028953
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028953.

Typ(en) / <i>Type(s)</i> :	Bemessungssteuerspannung <i>Rated control voltage</i>	Bemessungslast <i>Rated load</i>	Bemessungsstrom <i>Rated current</i>
G) CCT15490	AC 230-240 V	2600 W Glühlampenlast (Schließer) 2600 W Incandescent lamp load (NO)	16 A ohmsche Last 10 AX 16 A resistive load 10 AX
H) CCT15491	AC 230-240 V	2600 W Glühlampenlast (Schließer) 2600 W Incandescent lamp load (NO)	16 A ohmsche Last 10 AX 16 A resistive load 10 AX
I) CCT15492	AC 100-240 V	2600 W Glühlampenlast (Schließer) 2600 W Incandescent lamp load (NO)	16 A ohmsche Last 10 AX 16 A resistive load 10 AX
J) CCT15493	AC 100-240 V	2600 W Glühlampenlast (Schließer) 2600 W Incandescent lamp load (NO)	16 A ohmsche Last 10 AX 16 A resistive load 10 AX

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Schaltungsnummer
Switch pattern No.

6
 Für / for A), B), C), D), G), H)
 6+6
 Für / for E), F), I), J)

Anbringungsart
Method of mounting

Einbau auf Hutschiene nach DIN 60715
Built in on top-hat rail according to DIN EN 60175

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*
5008062-1690-0001 / 164721 / CC3 / DU

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2013-02-07 2009-12-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028953
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028953.

Schutzart
Degree of protection

IP20, Lichtsensor IP55 oder IP66
IP20, Light-sensor IP 55 or IP 66

Anmerkung(en)
Remark(s)

VDE EMV geprüft nach Abschnitt 26
VDE EMC tested according to clause 26

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC3
Section CC3