

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002224

AENOR certifica que | AENOR certifies that

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

Domicilio social / Registered office
suministra el producto / supplies the product

CL BAC DE RODA, 52 EDIFICIO A 08019 BARCELONA (España)

Interruptor automático para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobrecorrientes, para uso doméstico y análogos (ID)
Residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection (RCCB's)

conforme con / in compliance with

UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)
UNE-EN 61008-1:2013/A11:2016 (EN 61008-1:2012/A11:2015)
UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014)
UNE-EN 61008-1:2013/A12:2017
UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014)
UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1:1994/A11:1998)
UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994)

Referencias / References

Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site

CM BARRANQUET, 57 46133 MELIANA (Valencia - España)

Esquema de certificación
Certification scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de modificación / Modified on
Fecha de expiración / Validity date

2010-12-17
2020-01-17
2022-08-04

Este certificado anula y sustituye al 030/002224, de fecha 2018-12-13
This certificate supersedes 030/002224, dated 2018-12-13

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002224

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: Schneider Electric
Frecuencia/ Frequency: 50 Hz

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Corriente asignada/ Rated current	Tensión asignada (Un)/ Rated voltage	Corriente diferencial/ Rated residual current	I Δ m	I _m	I _{nc}	I Δ c	Tipo/ Type	Información adicional/ Additional information
A9R10225	2P	25 A	230 V-	10 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R11280	2P	80 A	230 V-	30 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R14280	2P	80 A	230 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R14291	2P	100 A	230 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R14480	4P	80 A	400 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R15263	2P	63 A	230 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC-S	(1)
A9R15280	2P	80 A	230 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC-S	(1)
A9R15440	4P	40 A	400 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC-S	(1)
A9R15463	4P	63 A	400 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC-S	(1)
A9R15480	4P	80 A	400 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC-S	(1)
A9R17440	4P	40 A	400 V-	500 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC-S	(1)
A9R17463	4P	63 A	400 V-	500 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC-S	(1)
A9R17480	4P	80 A	400 V-	500 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC-S	(1)
A9R81225	2P	25 A	230 V-	30 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R81240	2P	40 A	230 V-	30 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R81263	2P	63 A	230 V-	30 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R81425	4P	25 A	400 V-	30 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R81440	4P	40 A	400 V-	30 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R81463	4P	63 A	400 V-	30 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R84225	2P	25 A	230 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R84240	2P	40 A	230 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R84263	2P	63 A	230 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R84425	4P	25 A	400 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R84440	4P	40 A	400 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
A9R84463	4P	63 A	400 V-	300 mA	1500 A	1500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)

(1) -5/40 °C. Debe protegerse con fusible gG de 100 A / Shall be back up protected by gG 100 A fuse. Designación comercial "iID" / Commercial name "iID"

Fecha de emisión / First issued on 2010-12-17
Fecha de modificación / Modified on 2020-01-17
Fecha de expiración / Validity date 2022-08-04

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com