


## CB TEST CERTIFICATE

## CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS Electropole 31 Rue Pierre Mendes France, Eybens 31 38050 GRENOBLE CEDEX 9 France
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	GEWISS S.p.A. Via A. Volta 1 24069 CENATE SOTTO BG Italy
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	GEWISS PORTUGAL LDA. Apartado 129 Z.I. - 2a fase - 4560-043 Bustelo 4560 PENAFIEL Portugal
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	3P - 4P; 400 V; In 10-13-16-20-25-32 A; Curves B-C; IΔn 30-300 mA; Type A - A [SI] - AC; Icn 6000 A (see Test Report Ref. No. PB16-0001974-01-00)
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	 SCHNEIDER ELECTRIC
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	CTF Stage 2
Model / Type Ref. Réf. de type	Series Acti9 iC60 (See Additional Sheet)
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)	-
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI	61009-1(ed.3);am1;am2 61009-2-1(ed.1)
National differences / Comments Les différences nationales / Commentaires	EU Group Differences
As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat	PB16-0001974-01-00; from PB16-0001974-01-01 to PB16-0001974-01-18

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

 IMQ S.p.A.  
 Via Quintiliano 43 I-20138 Milano, Italy


**Description of range of the RCBOs - Series Acti9 iC60 (4P)**

Series	Type reference	Curve; In	Poles	Rated voltage	Rated short-circuit capacity	I <sub>2t</sub> characteristic	I $\Delta$ n	Type
Acti9 iC60	A9D87410	B10	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D87413	B13	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D87416	B16	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D87420	B20	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D87425	B25	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D87432	B32	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D97410	B10	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D97413	B13	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D97416	B16	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D97420	B20	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D97425	B25	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D97432	B32	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D52410	C10	4P	400 V~	6000 A	Class 1	300 mA	A
Acti9 iC60	A9D52416	C16	4P	400 V~	6000 A	Class 1	300 mA	A
Acti9 iC60	A9D52420	C20	4P	400 V~	6000 A	Class 1	300 mA	A
Acti9 iC60	A9D52425	C25	4P	400 V~	6000 A	Class 1	300 mA	A
Acti9 iC60	A9D52432	C32	4P	400 V~	6000 A	Class 1	300 mA	A
Acti9 iC60	A9D57410	C10	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	AC
Acti9 iC60	A9D57416	C16	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	AC
Acti9 iC60	A9D57420	C20	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	AC
Acti9 iC60	A9D57425	C25	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	AC
Acti9 iC60	A9D57432	C32	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	AC
Acti9 iC60	A9D67410	C10	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D67413	C13	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D67416	C16	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D67420	C20	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D67425	C25	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D67432	C32	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D77410	C10	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D77413	C13	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D77416	C16	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D77420	C20	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D77425	C25	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D77432	C32	4P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A [SI]

**Description of range of the RCBOs - Series Acti9 iC60 (4P)**

Series	Type reference	Curve; In	Poles	Rated voltage	Rated short-circuit capacity	I <sub>t</sub> characteristic	I <sub>Δn</sub>	Type
Acti9 iC60	A9D55410	C10	4P	400 V~	6000 A	Class 1	300 mA	AC
Acti9 iC60	A9D55416	C16	4P	400 V~	6000 A	Class 1	300 mA	AC
Acti9 iC60	A9D55420	C20	4P	400 V~	6000 A	Class 1	300 mA	AC
Acti9 iC60	A9D55425	C25	4P	400 V~	6000 A	Class 1	300 mA	AC
Acti9 iC60	A9D55432	C32	4P	400 V~	6000 A	Class 1	300 mA	AC

**Description of range of the RCBOs - Series Acti9 iC60 (3P)**

Series	Type reference	Curve; In	Poles	Rated voltage	Rated short-circuit capacity	I <sub>t</sub> characteristic	I <sub>Δn</sub>	Type
Acti9 iC60	A9D67310	C10	3P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D67313	C13	3P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D67316	C16	3P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D67320	C20	3P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D67325	C25	3P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D67332	C32	3P	400 V~	6000 A	Class 1	30 mA	A