


CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS Electropole 31 Rue Pierre Mendes France, Eybens 31 38050 GRENOBLE CEDEX 9 France
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	GEWISS S.p.A. Via A. Volta 1 24069 CENATE SOTTO BG Italy
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	GEWISS PORTUGAL LDA. Apartado 129 Z.I. - 2a fase - 4560-043 Bustelo 4560 PENAFIEL Portugal
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	2P - 3P; 230 V; In 10-13-15-16-20-25-32 A; Curves B-C; I Δ n 30-300 mA; Type A - A [SI] - AC; Icn 10000 A (see Test Report Ref. No. PB16-0001974-02-00)
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	 SCHNEIDER ELECTRIC
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	CTF Stage 2
Model / Type Ref. Réf. de type	Series Acti9 iC60 - Resi9 iC60 (See Additional Sheet)
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)	-
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI	61009-1(ed.3);am1;am2 61009-2-1(ed.1)
National differences / Comments Les différences nationales / Commentaires	EU Group Differences
As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat	PB16-0001974-02-00; from PB16-0001974-02-01 to PB16-0001974-02-22

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

 IMQ S.p.A.
 Via Quintiliano 43 I-20138 Milano, Italy


Description of range of the RCBOs - Series Acti9 iC60 (2P)

Series	Type reference	Curve; In	Poles	Rated voltage	Rated short-circuit capacity	I^2t characteristic	$I\Delta n$	Type
Acti9 iC60	A9D37210	B10	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D37213	B13	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D37216	B16	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D37220	B20	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D37225	B25	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D37232	B32	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D50210	C10	2P	230 V~	10000 A	Class 3	300 mA	AC
Acti9 iC60	A9D50216	C16	2P	230 V~	10000 A	Class 3	300 mA	AC
Acti9 iC60	A9D50220	C20	2P	230 V~	10000 A	Class 3	300 mA	AC
Acti9 iC60	A9D50225	C25	2P	230 V~	10000 A	Class 3	300 mA	AC
Acti9 iC60	A9D50232	C32	2P	230 V~	10000 A	Class 3	300 mA	AC
Acti9 iC60	A9D07210	C10	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	AC
Acti9 iC60	A9D07216	C16	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	AC
Acti9 iC60	A9D07220	C20	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	AC
Acti9 iC60	A9D07225	C25	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	AC
Acti9 iC60	A9D07232	C32	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	AC
Acti9 iC60	A9D17210	C10	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D17213	C13	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D17216	C16	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D17220	C20	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D17225	C25	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D17232	C32	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D27210	C10	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D27213	C13	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D27216	C16	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D27220	C20	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D27225	C25	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D27232	C32	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D54210	C10	2P	230 V~	10000 A	Class 3	300 mA	A
Acti9 iC60	A9D54216	C16	2P	230 V~	10000 A	Class 3	300 mA	A
Acti9 iC60	A9D54220	C20	2P	230 V~	10000 A	Class 3	300 mA	A
Acti9 iC60	A9D54225	C25	2P	230 V~	10000 A	Class 3	300 mA	A
Acti9 iC60	A9D54232	C32	2P	230 V~	10000 A	Class 3	300 mA	A
Acti9 iC60	A9D47210	B10	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A [SI]

Description of range of the RCBOs - Series Acti9 iC60 (2P)

Series	Type reference	Curve; In	Poles	Rated voltage	Rated short-circuit capacity	I^2t characteristic	$I\Delta n$	Type
Acti9 iC60	A9D47213	B13	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D47216	B16	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D47220	B20	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D47225	B25	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D47232	B32	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A [SI]
Acti9 iC60	A9D34215	B15	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D34220	B20	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D14215	C15	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D14220	C20	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A

Description of range of the RCBOs - Series Acti9 iC60 (3P)

Series	Type reference	Curve; In	Poles	Rated voltage	Rated short-circuit capacity	I^2t characteristic	$I\Delta n$	Type
Acti9 iC60	A9D17310	C10	3P	230 V~	10000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D17313	C13	3P	230 V~	10000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D17316	C16	3P	230 V~	10000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D17320	C20	3P	230 V~	10000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D17325	C25	3P	230 V~	10000 A	Class 1	30 mA	A
Acti9 iC60	A9D17332	C32	3P	230 V~	10000 A	Class 1	30 mA	A

Description of range of the RCBOs - Series Resi9 iC60 (2P)

Series	Type reference	Curve; In	Poles	Rated voltage	Rated short-circuit capacity	I^2t characteristic	$I\Delta n$	Type
Resi9 iC60	R9D37210	B10	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Resi9 iC60	R9D37215	B15	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Resi9 iC60	R9D37220	B20	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Resi9 iC60	R9D37225	B25	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Resi9 iC60	R9D17210	C10	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Resi9 iC60	R9D17215	C15	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Resi9 iC60	R9D17220	C20	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A
Resi9 iC60	R9D17225	C25	2P	230 V~	10000 A	Class 3	30 mA	A