

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107405442

发证日期: 2023年11月29日

有效期至: 2023年11月28日

委托人名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France
生产企业名称 及生产地址	SCHNEIDER ELECTRIC INDIA Pvt. Ltd SURVEY NO 215VILLAGE - GAGILLAPUR MEDAK ROADRANGAREDDY DISTRICTHYDERABAD - 500 043, (A.P.) INDIA
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 LC1D188, LC1D258, LC1DT32, LC2DT32, LC1DT40, LC2DT40; 详见参数附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107405442

第 1 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1D188, LC1D258, LC1DT32, LC2DT32, LC1DT40, LC2DT40;

LC1D188, LC1DT32, LC2DT32

Ui: 690V;

Ith: 32A;

AC-3: Ue/Ie: AC230V/15A, AC400V/15.5A, AC440V/18A, AC500V/16.1A, AC690V/11.7A;

AC-3: Ue/Ie: AC230V/15A, AC400V/15.5A, AC440V/18A, AC500V/16.1A, AC690V/11.7A;

AC-4: Ue/Ie: AC230V/12.5A, AC400V/12.92A, AC440V/15A, AC500V/13.42A, AC690V/9.75A;

AC-1: Ue/Ie: 230V/400V/440V/500V/690V/32A

LC1D258, LC1DT40, LC2DT40

Ui: 690V;

Ith: 40A;

AC-3: Ue/Ie: AC230V/20A, AC400V/22A, AC440V/25A, AC500V/23A, AC690V/17A;

AC-3e: Ue/Ie: AC230V/20A, AC400V/22A, AC440V/25A, AC500V/23A, AC690V/17A;

AC-4: Ue/Ie: AC230V/16.7A, AC400V/18.34A, AC440V/20.84A, AC500V/19.2A, AC690V/14.2A;

AC-1: Ue/Ie: 230V/400V/440V/500V/690V/40A

LC1D188, LC1D258: 4P(2NO+2NC), LC1DT32, LC2DT32, LC1DT40, LC2DT40: 4P(4NO);

Us:

AC12V/21V/24V/32V/36V/42V/48V/60V/100V/110V/115V/120V/127V/140V/200V/
208V/220V/230V/240V/277V/380V/400V/415V/440V/480(*)V/500(*)V/575(*)V/600(*)
V/660(*)V/690(*)V, 50/60Hz;

DC5V/12V/20V/24V/32V/36V/48V/60V/72V/96V/100V/110V/125V/155V/174V/
200V/220V/250V/305V/348V/440V/543(*)V/575(*)V/600(*)V;

DC(Low Consumption)5V/12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/96V/110V/220V/250V;

(*)注: 这些线圈电压不适用于弹簧接线件产品。

配用辅助触头: (本体)

1NO+1NC;

Ith: 10A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC23107405442

第 2 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：


AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 600V/0.2A

带弹簧卡接线：

AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 400V/1.8A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 250V/0.55A。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107405442

第3页 / 共6页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

<u>LC1</u>	<u>D258</u>	<u>3</u>	<u>M7</u>	<u>S207</u>
I	II	III	IV	V
I	产品基本型号 LC1-单个接触器 LC2-可逆接触器(仅适用DT32和DT40)			
II	规格和触头形式 D188: 2NO+2NC D258: 2NO+2NC DT32: 4NO DT40: 4NO			
III	接线方式 空白-螺钉 3-弹簧 6-环型接线件			
IV	线圈代码 见“线圈代码表”			
V	后缀 空白-标准型 S207-铁路行业使用 (仅使用环型接线件: dc/lc 线圈产品) XS207-铁路行业使用 (仅使用环型接线件: dc/lc 线圈产品, 不带双向峰值限定二极管)			



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107405442

第 4 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

<u>LC1</u>	<u>D258</u>	<u>3</u>	<u>M7</u>	<u>S207</u>
I	II	III	IV	V

I	Basic product type LC1- single contactor LC2-reversing contactor
II	Size and contact types D188 (2NO+2NC) D258 (2NO+2NC) DT32 (4NO) DT40 (4NO)
III	Type of connection Blank- screw connection 3-Spring connection 6-Ring lug connection
IV	Coil code See table below:
V	Specification code Blank- standard version S207- railway industry specification (for ring lug connection only: dc / lc coil) XS207 -railway industry specification (for ring lug connection only: dc / lc coil without bidirectional peak limiting diode)

Note: "S207" & "XS207" specification version differs from the standard products only by the use of different plastic materials for following safety parts :

- Base = PA66
- Sup. Arc Shield (used as Arc control chute and as Enclosure part) = PA66
- Inf. Arc Shield (used as Arc control chute) = PA66
- Power terminal enclosure (Enclosure part) = PA66
- Aux. terminal enclosure (Enclosure part) = PA66



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107405442

第 5 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Coil code tables :

Coil code	Us(V)	Frequency	Coil code	Us(V)	Frequency
J7	12	50 / 60Hz	LE7	208	50 / 60Hz
Z7	21	50 / 60Hz	M7	220	50 / 60Hz
B7	24	50 / 60Hz	P7	230	50 / 60Hz
C7	32	50 / 60Hz	U7	240	50 / 60Hz
CC7	36	50 / 60Hz	W7	277	50 / 60Hz
D7	42	50 / 60Hz	Q7	380	50 / 60Hz
E7	48	50 / 60Hz	V7	400	50 / 60Hz
EE7	60	50 / 60Hz	N7	415	50 / 60Hz
K7	100	50 / 60Hz	R7	440	50 / 60Hz
F7	110	50 / 60Hz	T7	480 (*)	50 / 60Hz
FE7	115	50 / 60Hz	S7	500 (*)	50 / 60Hz
G7	120	50 / 60Hz	SC7	575 (*)	50 / 60Hz
FC7	127	50 / 60Hz	X7	600 (*)	50 / 60Hz
GC7	140	50 / 60Hz	YC7	660 (*)	50 / 60Hz
L7	200	50 / 60Hz	Y7	690 (*)	50 / 60Hz

Coil code	Us(V)	Frequency	Coil code	Us(V)	Frequency
AD	5	DC	GD	125	DC
JD	12	DC	PD	155	DC
ZD	20	DC	QD	174	DC
BD	24	DC	LD	200	DC
BND	32	DC	MD	220	DC
CD	36	DC	UD	250	DC
ED	48	DC	TD	305	DC
ND	60	DC	VD	348	DC
SD	72	DC	RD	440	DC
DD	96	DC	WD	543 (*)	DC
KD	100	DC	SCD	575 (*)	DC
FD	110	DC	XD	600 (*)	DC

Coil code	Us(V)	Frequency	Coil code	Us(V)	Frequency
AL	5	LC	NL	60	LC
JL	12	LC	SL	72	LC
ZL	20	LC	DL	96	LC
BL	24	LC	FL	110	LC
CL	36	LC	ML	220	LC
EL	48	LC	UL	250	LC

(*) Note : these coil voltages are not available for spring connection versions



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号：CQC23107405442

第 6 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：



中国质量认证中心