

I-Line® Indoor, Plug-In Busway (225–600 A)



Electroducto enchufable I-Line® para interiores (de 225 a 600 A)

Canalisation préfabriquée enfichable I-Line® pour usage à l'intérieur (225–600 A)

Instruction Bulletin

Boletín de instrucciones

Directives d'utilisation

45123-174-01D

Retain for Future Use. /

Consevar para uso futuro. /

À conserver pour usage ultérieur.



SQUARE D

by Schneider Electric

I-Line® Indoor, Plug-In Busway (225–600 A)

Class 5610

Instruction Bulletin

45123-174-01D

Retain for future use.



SQUARE D

by Schneider Electric

Hazard Categories and Special Symbols

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, service or maintain it. The following special messages may appear throughout this bulletin or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.



The addition of either symbol to a "Danger" or "Warning" safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are not followed.



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

▲ DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will result in** death or serious injury.

▲ WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result in** death or serious injury.

▲ CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result in** minor or moderate injury.

CAUTION

CAUTION, used without the safety alert symbol, indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result in** property damage.

NOTE: Provides additional information to clarify or simplify a procedure.

Please Note

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Table of Contents

Introduction	4
Safety Precautions	4
Receiving, Handling, and Storage	5
General	5
Receiving	5
Handling	5
Moisture Protection During Storage	6
Installation	6
Vertical Mounting for Fusible Switch Plug-in Units	8
Steps To Take Before Energizing, After Installation	8
Energizing the Equipment	9
Maintenance	10
Hanger Applications	11
Insulation Resistance Log Sheet	12

List of Figures

Figure 1: Seismic Qualification Label	4
Figure 2: Joining Busway Sections	6
Figure 3: Installing Ground Connection Screws	7
Figure 4: Securing Joint Covers	7
Figure 5: Tightening Joint Bolts	7
Figure 6: Fusible Switch Plug-in Unit Diagram	8

List of Tables

Table 1: Fusible Switch Plug-in Unit Locations	8
Table 2: Hanger Catalog Numbers.....	11

Introduction

This bulletin contains instructions for the handling, storage, installation, operation, and maintenance of I-Line® indoor, plug-in busway equipment (225–600 A) manufactured by Schneider Electric. The purchaser's engineering, installation, and operating staff supervisors should familiarize themselves with this bulletin and become acquainted with the appearance and characteristics of each piece of the busway.

Every I-Line busway device is carefully inspected and packaged at the assembly plant. Construction is checked, both structurally and electrically. After a complete inspection, the busway is prepared for shipment. Each section is packaged for easy handling before installation. The catalog number is plainly marked on each shipping section.

NOTE: This bulletin includes an Insulation Resistance Log Sheet on page 12. Use it to record final insulation resistance readings taken before energizing as well as important maintenance information that must be forwarded to the end user.

Safety Precautions

! DANGER


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Close covers at all unused openings.
- The successful operation of this equipment depends upon proper handling, installation, operation, and maintenance.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Follow the safety label instructions on this equipment and inside this bulletin.

Figure 1: Seismic Qualification Label



See Table 2 on page 11 to determine the catalog number(s) of the proper hangers for your application.

Receiving, Handling, and Storage

⚠ WARNING

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- Protect this equipment from contaminants such as water, salts, concrete, and other corrosive environments before, during, and after installation.
- Do not sit, walk, or stand on this equipment.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

General

Proper planning and coordination between trades, heating contractors, and plumbing contractors are important for a good busway layout.

At all times, busway must be supported independently such that its weight does not rest on top of switchboards or transformers.

Before connecting this product to any existing Square D® brand busway, consult your local Schneider Electric representative for proper coordination of products.

Receiving

Upon receipt, check the packing list against the equipment received to ensure the order and shipment are complete. Claims for shortages or other errors must be made in writing to Schneider Electric within 30 days of receipt of shipment. If a claim is not made within 30 days of receipt of the shipment, Schneider Electric will not be responsible for repair or replacement.

Also upon receipt, immediately inspect busway sections for any damage that may have occurred in transit. If damage is found or suspected, file a claim with the carrier immediately and notify your local Schneider Electric representative. Delivery of the equipment to a carrier at any of the Schneider Electric plants or other shipping point constitutes delivery to the purchaser and, regardless of freight payment, title and all risk of loss or damage pass to the purchaser at that time.

Handling

Handle busway with care to avoid damage to internal components and the enclosure or its finish. Avoid subjecting busway to twisting, denting, impact, and, in general, rough handling.

Make sure the equipment at the installation site is adequate for handling the busway. **Verify the lifting capacity of the crane or other equipment available.**

Use care when unpacking. Cut the banding that secures the package with band cutters. Use nail pullers when unpacking wooden crates.

If hoisting the busway with a crane, use nylon straps to distribute the weight of the section. If using cables, insert spreaders to avoid damage to the busway. If using a forklift, position the busway on the fork to distribute the weight properly. Take care not to damage the metal housing, which could result in a failure of the busway. Avoid using objects with sharp edges to lift the busway.

NOTE: Never drag the busway across the ground. Do not use busbar ends for lifting busway sections or fittings.

Moisture Protection During Storage

If busway is not installed and energized immediately, store it in a clean, dry space having a uniform temperature. Busway should not be stored outdoors. However, if outdoor storage is necessary, cover the busway securely to protect it from weather and contaminants. Temporary electrical heating should be installed beneath the cover to prevent condensation. Use at least three watts per cubic foot for the average environment. Heat must be evenly distributed beneath the cover.

Installation

Proper installation of I-Line indoor, plug-in busway is essential to proper busway operation. Follow these guidelines:


- Ambient temperature limits are -22 °F to 104 °F (-30 °C to +40 °C). Verify that temperatures of the operating environment are within this range.
- Provide sufficient horizontal and vertical clearance from walls and ceilings to provide easy access to joints.
- Level and plumb busway (align vertically and horizontally) before the final tightening of all joints.
- Ensure that all joint contact surfaces are free of contaminants.
- Align the busbar ends of adjoining sections, verifying proper busbar alignment, before sliding sections together.
- Refer to Schneider Electric layout drawings supplied with your project for proper installation sequence.
- Verify that the system phasing matches the busway phasing.
- During installation, pay special attention to riser busways to protect them from moisture from incomplete roofs, walls, etc.
- Refer to Table 2 on page 11 for hanger catalog numbers.
- For the busway component's center of gravity, refer to catalog # 5600CT9101, *Busway Systems*.

Before installing the busway, conduct an insulation resistance test on each busway device to check for possible damage or contamination during shipment or storage. With an insulation resistance tester rated at 1000 V, ensure phase-to-phase, phase-to-neutral, and ground isolation.

To install indoor busway:

1. Orient the busway sections so the "TOP" and "FRONT" sides face the same way. See the busway nameplate and Figure 2.

Figure 2: Joining Busway Sections




2. Remove two screws from each joint cover, and swing the covers outward to uncover the joint ends of the busway housing. See Figure 2.
3. Firmly holding the sides of the busway sections, slide the joint ends together in the direction shown by the arrows in Figure 2.
4. For 225 A busway only, install two ground connection screws as shown in Figure 3.
5. Rotate the joint covers back into position and secure each with four tie channel screws as shown in Figure 4.

Figure 3: Installing Ground Connection Screws




Figure 4: Securing Joint Covers



6. Using a socket wrench with an 18 in. (457 mm) or longer handle, torque each outer Visi-Tite® bolt head until it twists off and the red disc falls away. See Figure 5.

For maintenance or relocation of the busway, torque joint bolts to $70 \text{ lb-ft} \pm 10 \text{ lb-ft}$ ($95 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 13.5 \text{ N}\cdot\text{m}$). Consult NEMA bulletin BU 1.1 for further maintenance instructions.


Figure 5: Tightening Joint Bolts



NOTE: Before energizing the busway, refer to "Steps To Take Before Energizing, After Installation" on page 8.

Vertical Mounting for Fusible Switch Plug-in Units

Figure 6: Fusible Switch Plug-in Unit Diagram



Correct orientation of the busway is essential for proper mounting of fusible switch plug-in units. The busway must be positioned as shown in Figure 6 so that the "TOP" label is to the right and the neutral position is to the left.

Fusible switch plug-in units mount on busway in the locations identified in Table 1 so that switch blades open downward to comply with paragraph 380-6 of the National Electric Code.

Table 1: Fusible Switch Plug-in Unit Locations

Fusible Switch Plug-in Unit	Door Hinge Location	Handle Location
PQ 30	Top	Bottom ¹
PQ 60	Top	Bottom ¹
PQ 100	Top	Bottom ¹
PS 200	Left	Right
PBQ 400	Bottom	Front
PBQ 600	Bottom	Front

¹ PQ 30, 60, and 100 A fusible switch plug-in units can be mounted on either side of plug-in busway because the switch blades operate perpendicular to the busway. However, the locating hook must engage the notch in the duct top flange, as indicated by the label on the plug-in unit.

Steps To Take Before Energizing, After Installation

Before energizing the busway, conduct an insulation resistance test on the busway run. With the load and line ends disconnected, and no overcurrent devices installed, use an insulation resistance tester rated at 1000 volts to ensure the system is free from short circuits and grounds (phase-to-phase, phase-to-neutral, and phase-to-ground). The megohm readings should not be less than the value calculated from the following formula. If they are, contact your local Schneider Electric representative.

$$\text{Megohms} = 100 \div \text{length of run (in feet)}$$

or

$$\text{Megohms} = 30.5 \div \text{length of run (in meters)}$$

Verify that the system phasing matches the busway phasing before reconnecting to transformers, switchboards, meters, etc.

NOTE: Log the insulation resistance readings in the Insulation Resistance Log Sheet on page 12. Give this bulletin, along with final insulation resistance readings, to the final user of the busway system.

Energizing the Equipment

▲ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Close covers at all unused openings.
- The successful operation of this equipment depends upon proper handling, installation, operation, and maintenance.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

When the equipment is energized for the first time, qualified electrical personnel should be present. If short circuits and ground faults caused by damage or poor installation practices have not been detected in the checkout procedure, serious damage can result when the power is turned on.

The busway should have no electrical load on it when it is energized. Because busway typically extends through several rooms and floor levels, ensure that all devices fed from the busway are in the off position.

Energize the equipment in sequence by starting at the source end of the system and working toward the load end. In other words, energize the main devices, then the feeder devices, and then the branch-circuit devices. Turn the devices to the "ON" position with a firm positive motion.

After all overcurrent devices have been turned on, loads such as lighting circuits, contactors, heaters, and motors may be turned on.

Busway, when operating properly, will have a moderate hum. Excessive noise may be an indication of hardware that has not been tightened or of metal parts that have been improperly assembled.

Occurrence of sparking at any point along the busway is not a normal condition. De-energize the busway immediately. Correct the cause of the sparking condition. Then conduct an insulation resistance test (see "Steps To Take Before Energizing, After Installation" above) before attempting to energize again.

Maintenance

⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Close covers at all unused openings.
- The successful operation of this equipment depends upon proper handling, installation, operation, and maintenance.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

Hydrocarbon spray propellants and hydrocarbon-based sprays or compounds will cause degradation of certain plastics. Before using products to clean, dry, or lubricate busway components during installation or maintenance, contact your local Schneider Electric representative.

Failure to follow this instruction can result in personal injury or equipment damage.

Although busway typically does not require much maintenance, inspect the busway once a year or after any severe electrical short circuit or ground fault. Perform the following maintenance procedures:

- Carefully inspect all visible electrical joints and terminals. Verify that bolts and nuts are correctly tightened.

Check torque on joint bolts. If the torque on any joint bolt is found to be less than 40 lb-ft (54.5 N·m), contact your local Schneider Electric representative. Insulators may be damaged due to overheating and re-torquing, which could cause a busway outage.

If joints or terminations are badly discolored, corroded, or pitted, or if they show evidence of having been subjected to high temperatures, the devices must be replaced with new, factory-built devices. Torque joint bolts to 70 lb-ft \pm 10 lb-ft (95 N·m \pm 13.5 N·m).

NOTE: Protect the busway from dirt, dust, or other material that may settle on the top and block the drain holes. When cleaning, use a brush, vacuum cleaner, or clean, lint-free rag. Do not use a blower or compressed air.

- Check the insulation resistance before re-energizing the busway. Keep a permanent record of resistance readings. If readings decrease appreciably with time, deterioration is occurring. Conduct the insulation resistance test from "Steps To Take Before Energizing, After Installation" on page 8.
- Energize equipment following the instructions in "Energizing the Equipment" on page 9.
- After performing all of the above inspections and necessary repairs, it may be desirable to perform an infrared temperature test on all electrical connections. Do this after the busway has been re-energized and has reached a stable operating temperature.
- Refer to NEMA bulletin BU 1.1 for additional maintenance instructions.

Hanger Applications

Table 2: Hanger Catalog Numbers

Ampere Rating (A)		Standard Application				Seismic Application		
		Horizontal		Vertical		Horizontal	Vertical	
AI	Cu	Flatwise	Edgewise	Fixed	Spring	Flatwise/ Edgewise	Fixed	Spring
225	225	HP2F	HP3E	HP2V	HP2VS	HP2SH	HP2V	HP2VS
400	400/600	HP3F	HP3E	HP3V	HP3VS	HP3SH	HP3V	HP3VS
600	—	HP5F	HP5E	HP4V	HP4VS	HP5SH	HP4V	HP4VS

Insulation Resistance Log Sheet

Date: Device:		Date: Device:		Date: Device:		Date: Device:	
Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ
A-G		A-G		A-G		A-G	
B-G		B-G		B-G		B-G	
C-G		C-G		C-G		C-G	
N-G		N-G		N-G		N-G	
A-B		A-B		A-B		A-B	
A-C		A-C		A-C		A-C	
B-C		B-C		B-C		B-C	
A-N		A-N		A-N		A-N	
B-N		B-N		B-N		B-N	
C-N		C-N		C-N		C-N	

Date: Device:		Date: Device:		Date: Device:		Date: Device:	
Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ
A-G		A-G		A-G		A-G	
B-G		B-G		B-G		B-G	
C-G		C-G		C-G		C-G	
N-G		N-G		N-G		N-G	
A-B		A-B		A-B		A-B	
A-C		A-C		A-C		A-C	
B-C		B-C		B-C		B-C	
A-N		A-N		A-N		A-N	
B-N		B-N		B-N		B-N	
C-N		C-N		C-N		C-N	

Date: Device:		Date: Device:		Date: Device:		Date: Device:	
Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ
A-G		A-G		A-G		A-G	
B-G		B-G		B-G		B-G	
C-G		C-G		C-G		C-G	
N-G		N-G		N-G		N-G	
A-B		A-B		A-B		A-B	
A-C		A-C		A-C		A-C	
B-C		B-C		B-C		B-C	
A-N		A-N		A-N		A-N	
B-N		B-N		B-N		B-N	
C-N		C-N		C-N		C-N	

Date: Device:		Date: Device:		Date: Device:		Date: Device:	
Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ
A-G		A-G		A-G		A-G	
B-G		B-G		B-G		B-G	
C-G		C-G		C-G		C-G	
N-G		N-G		N-G		N-G	
A-B		A-B		A-B		A-B	
A-C		A-C		A-C		A-C	
B-C		B-C		B-C		B-C	
A-N		A-N		A-N		A-N	
B-N		B-N		B-N		B-N	
C-N		C-N		C-N		C-N	

NOTE: The insulation resistance reading should not be less than $100 \div \text{length of run (in feet)}$ or $30.5 \div \text{length of run (in meters)}$.

Square D® is a trademark or registered trademark of Schneider Electric. Other trademarks used herein are the property of their respective owners.

Schneider Electric USA
5735 College Corner Road
Oxford, OH 45056 USA
1-888-SquareD
(1-888-778-2733)
www.schneider-electric.us

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

45123-174-01D **05/2009**
Replaces 45123-174-01 07/1996
© 1996–2009 Schneider Electric All Rights Reserved

Electroducto enchufable I-Line® para interiores (de 225 a 600 A)

Clase 5610

Boletín de instrucciones

45123-174-01D

Consevar para uso futuro.



Categorías de riesgos y símbolos especiales



Asegúrese de leer detenidamente estas instrucciones y realice una inspección visual del equipo para familiarizarse con él antes de instalarlo, hacerlo funcionar o prestarle servicio de mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer en este boletín o en el equipo para advertirle sobre peligros potenciales o llamar su atención sobre cierta información que clarifica o simplifica un procedimiento.

La adición de cualquiera de estos símbolos a una etiqueta de seguridad de "Peligro" o "Advertencia" indica la existencia de un peligro eléctrico que podrá causar lesiones personales si no se observan las instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para avisar sobre peligros potenciales de lesiones. Respete todos los mensajes de seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

! PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **podrá** causar la muerte o lesiones serias.

▲ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar la muerte o lesiones serias.

▲ PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar lesiones menores o moderadas.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN cuando se usa sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar daño a la propiedad.

NOTA: Proporciona información adicional para clarificar o simplificar un procedimiento.

Observe que

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Contenido

Introducción	4
Precauciones de seguridad	4
Recibo, manejo y almacenamiento	5
Información general	5
Recibo	5
Manejo	5
Protección contra la humedad durante su almacenamiento	6
Instalación	6
Montaje vertical de las unidades enchufables de interruptor fusible	8
Pasos a seguir antes de energizar el electroducto	9
Energización del equipo	9
Mantenimiento	10
Uso de los soportes	11
Hoja de registro cronológico de los valores de la resistencia de aislamiento	12

ESPAÑOL

Lista de figuras

Figura 1: Etiqueta de conformidad con actividad sísmica	4
Figura 2: Unión de las secciones del electroducto	7
Figura 3: Instalación de los tornillos de conexión a tierra	7
Figura 4: Sujeción de las cubiertas de la unión	7
Figura 5: Apriete de los tornillos de la unión	8
Figura 6: Diagrama de la unidad enchufable de interruptor fusible	8

Lista de tablas

Tabla 1: Ubicaciones de las unidades enchufables de interruptor fusible	8
Tabla 2: Números de catálogo de los soportes de montaje	11

Introducción

Este boletín contiene las instrucciones de manejo, almacenamiento, instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo del electroducto enchufable para interiores I-Line® fabricado por Schneider Electric. Tanto los ingenieros como el personal de supervisión, funcionamiento e instalación del comprador del equipo deberán familiarizarse con este boletín así como con el aspecto y las características de los componentes del electroducto.

Cada equipo de electroductos I-Line se inspecciona y empaca minuciosamente en la planta de montaje. Se verifican su estructura e instalación eléctrica. Despues de inspeccionarlo completamente, se prepara para su envío. Cada sección se empaca de tal manera para facilitar su manejo antes de la instalación y se envía claramente marcada con su número de catálogo correspondiente.

NOTA: Este boletín de instrucciones incluye una hoja de registro cronológico en la página 12 para anotar las lecturas de resistencia de aislamiento tomadas antes de energizar el equipo. También se incluye información importante de mantenimiento útil para el usuario final.

Precauciones de seguridad

! PELIGRO


PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Tape las aberturas sin usar con las cubiertas.
- El funcionamiento exitoso del equipo depende del manejo, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento adecuados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Siga las instrucciones de seguridad para este equipo y en la etiqueta incluida con este boletín.

Figura 1: Etiqueta de conformidad con actividad sísmica



Consulte la tabla 2 en la página 11 para determinar los números de pieza de los soportes de actividad sísmica apropiados para su aplicación.

Recibo, manejo y almacenamiento

▲ ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Proteja el equipo de contaminantes tales como agua, sales, concreto u otros entornos corrosivos antes, durante y después de su instalación.
- No se siente, camine o pare sobre el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Información general

La planificación y coordinación adecuadas entre los contratistas de la calefacción y plomería son muy importantes para lograr una buena disposición del electroducto.

El electroducto siempre deberá tener soporte independiente de tal manera que su peso no descance sobre la superficie de tableros de distribución o transformadores.

Antes de conectar este producto a cualquier electroducto marca Square D® existente, póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric para coordinar la entrega oportuna de los productos.

Recibo

Al recibir el equipo, revise la lista de embalaje y compárela con el equipo recibido para asegurarse de que no haya faltantes según la orden de compra y el envío. Cualquier reclamación de faltantes u otros errores se deberá presentar por escrito a Schneider Electric dentro de los 30 días de haber recibido el equipo. Si no presenta ninguna reclamación durante estos 30 días, Schneider Electric no se hará responsable de reparaciones o sustituciones.

Además, realice una inspección visual de las secciones del electroducto para ver si encuentra algún daño que pudo haber sucedido durante su transporte. Si encuentra algún daño o tiene alguna sospecha de daño, de inmediato presente una reclamación a la compañía de transportes y notifique a su representante local de Schneider Electric. La entrega del equipo a una compañía de transportes en cualquiera de las plantas de Schneider Electric u otro punto de embarque constituye la entrega al comprador, independientemente del pago de transporte, el título de propiedad y todos los riesgos de pérdida o daños se transfieren al comprador en ese momento.

Manejo

Maneje el electroducto con cuidado para evitar daños a los componentes del interior, al gabinete o su acabado. Evite la torsión, abolladuras, impactos bruscos y, en general, el manejo violento del electroducto.

Asegúrese de que el equipo existente en el sitio de instalación sea adecuado para su manejo. **Verifique la capacidad de elevación de la grúa u otro equipo disponible.**

Proceda con cuidado al desempacar. Utilice una tijera para cortar las tiras que sujetan el empaque. Utilice un sacaclavos con las jaulas de madera del embalaje.

Si levanta el electroducto con una grúa, utilice cintas de nailon para distribuir el peso de las secciones. Si utiliza cables, inserte vigas de separación para evitar daño al electroducto. Si utiliza un eslabón de

elevación, coloque el electroducto sobre el eslabón para distribuir el peso adecuadamente. Tenga cuidado de no dañar la caja de metal, esto podría hacer fallar el electroducto. Evite el uso de objetos con bordes filosos para levantar el electroducto.

NOTA: Nunca arrastre el electroducto por el suelo. No utilice los extremos de una barra de distribución para levantar las secciones del electroducto o sus accesorios de conexión.

Protección contra la humedad durante su almacenamiento

Si no se instala o energiza el electroducto de inmediato, almacénelo en un lugar limpio y seco con temperatura uniforme. No lo deje a la intemperie. Sin embargo, si hubiese que almacenarlo afuera, cubra el electroducto y sujetelo para protegerlo de la intemperie y contaminantes. Se deberá instalar calefacción eléctrica temporal por debajo de la cubierta para evitar condensación. Utilice por lo menos tres watts por pie cúbico en entornos con temperatura promedio. Se deberá distribuir la calefacción de manera uniforme por debajo de la cubierta.

Instalación

La instalación adecuada de los electroductos enchufables para interiores I-Line es esencial para el correcto funcionamiento del electroducto. Siga estas instrucciones:


- Los límites de temperatura ambiente son de -30 °C a +40 °C. Verifique que las temperaturas del entorno de funcionamiento se encuentren dentro de esta gama.
- Proporcione una separación horizontal y vertical suficiente de las paredes y los techos para tener acceso a las uniones.
- Nivele y verifique la alineación vertical y horizontal del electroducto antes de apretar las uniones en su posición final.
- Asegúrese de que las superficies de contacto de las uniones estén libres de contaminantes.
- Alinee los extremos de la barra de distribución de las secciones adyacentes y verifique la alineación correcta de la barra antes de unir las secciones.
- Consulte los dibujos de disposición de Schneider Electric provistos con su proyecto y siga la secuencia de instalación correcta.
- Verifique que las fases del sistema correspondan con las fases del electroducto.
- Durante su instalación, preste especial atención a los electroductos elevadores para protegerlos de la humedad provocada por techos y paredes incompletas, etc.
- Consulte la tabla 2 en la página 11 para obtener los números de catálogo para los soportes de actividad sísmica.
- Para obtener el centro de gravedad de los componentes del electroducto, consulte el catálogo no. 5600CT9101, *Sistemas de electroductos*.

Antes de instalar el electroducto, realice una prueba de resistencia de aislamiento en cada dispositivo del electroducto para ver si encuentra daños o contaminación causados durante el envío o almacenamiento. Utilice un probador de resistencia de aislamiento para tensión nominal de 1000 V para asegurar el aislamiento de fase a fase, de fase a neutro y a tierra.

Para instalar el electroducto para interiores:

1. Oriente las secciones (parte superior y frente) del electroducto en la misma dirección. Consulte la placa de datos del electroducto y la figura 2.

Figura 2: Unión de las secciones del electroducto




2. Retire los dos tornillos de la cubierta de cada unión y gire las cubiertas hacia fuera para descubrir los extremos de las uniones de la caja del electroducto. Vea la figura 2.
3. Sosteniendo firmemente los lados de las secciones del electroducto, deslice los extremos de las uniones juntos en el sentido que muestran las flechas en la figura 2.
4. En los electroductos de 225 A solamente, instale dos tornillos de conexión a tierra como se muestra en la figura 3.
5. Gire las cubiertas de las juntas para regresarlas a su lugar y sujetéelas con cuatro tornillos en los canales de unión como se ilustra en la figura 4.

Figura 3: Instalación de los tornillos de conexión a tierra



Figura 4: Sujeción de las cubiertas de la unión



- Utilice una llave de tubo con una palanca de 457 mm (18 pulg) o más larga, apriete la cabeza exterior del tornillo Visi-Tite® hasta romperla y el disco rojo se desprenda. Vea la figura 5.

Durante el servicio de mantenimiento o reubicación del electroducto, apriete los tornillos de la unión en $95 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 13,5 \text{ N}\cdot\text{m}$ (70 lbs-pies ± 10 lbs-pies). Consulte el boletín BU 1.1 de NEMA para obtener instrucciones de mantenimiento adicionales.


Figura 5: Apriete de los tornillos de la unión



NOTA: Antes de energizar el electroducto, consulte “Pasos a seguir antes de energizar el electroducto” en la página 9.

Montaje vertical de las unidades enchufables de interruptor fusible

Figura 6: Diagrama de la unidad enchufable de interruptor fusible



La orientación correcta del electroducto es esencial para obtener un montaje apropiado de las unidades enchufables de interruptor fusible. El electroducto se deberá colocar como se muestra en la figura 6 de tal manera que la etiqueta “TOP” se encuentre a la derecha y la posición neutra, a la izquierda.

Las unidades enchufables de interruptor fusible se montan en el electroducto en la ubicación identificada en la tabla 1 para que las cuchillas del interruptor se abran hacia abajo en cumplimiento con los requisitos del párrafo 380-6 del Código nacional eléctrico de los Estados Unidos (NEC) o NOM-001 SEMP (MEX).

Tabla 1: Ubicaciones de las unidades enchufables de interruptor fusible

Unidad enchufable de interruptor fusible	Ubicación de la bisagra de la puerta	Ubicación de la palanca
PQ 30	Arriba	Abajo ¹
PQ 60	Arriba	Abajo ¹
PQ 100	Arriba	Abajo ¹
PS 200	Izquierda	Derecha
PBQ 400	Abajo	Frontal
PBQ 600	Abajo	Frontal

¹ Las unidades enchufables de interruptor fusible PQ30, 60 y 100 A se pueden montar en cualquier lado del electroducto ya que las cuchillas del interruptor funcionan de forma perpendicular al electroducto. Sin embargo, el gancho de colocación debe encajar a la muesca del borde superior del electroducto, tal como se indica en la etiqueta de la unidad enchufable.

Pasos a seguir antes de energizar el electroducto

Antes de energizar el electroducto, realice una prueba de resistencia de aislamiento al tendido del electroducto. Con los lados de carga y línea desconectados, y sin dispositivos de sobrecorriente instalados, utilice un probador de resistencia de aislamiento para tensión nominal de 1000 V para asegurarse de que el sistema esté libre de cortocircuitos y tierras (de fase a fase, de fase a neutro y de fase a tierra). Las lecturas del megóhmímetro no deberán ser inferiores a los valores calculados de la siguiente fórmula. Si son, comuníquese con su oficina local de ventas de Schneider Electric.

$$\text{Megohms} = 100 \div \text{longitud de tendido (en pies)}$$

O

$$\text{Megohms} = 30,5 \div \text{longitud de tendido (en metros)}$$

Verifique que las fases del sistema coincidan con las fases del electroducto antes de volver a conectar a los transformadores, tableros de distribución, medidores, etc.

NOTA: Anote las lecturas de resistencia de aislamiento en la hoja de registro cronológico en la página 12. Entregue este boletín, junto con las últimas lecturas de resistencia de aislamiento, al usuario final del sistema del electroducto.

Energización del equipo

! PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar, hacer funcionar, dar servicio o mantener este equipo. Este documento no se debe considerar como información suficiente por aquéllos que no conocen el funcionamiento, servicio o mantenimiento de este equipo.
- Tape las aberturas sin usar con las cubiertas.
- El funcionamiento exitoso del equipo depende del manejo, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento adecuados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Cuando se energiza el equipo por primera vez, deberá estar presente el personal eléctrico especializado. Si durante el procedimiento de comprobación no se han detectado cortocircuitos y fallas a tierra causados por daños o procedimientos indebidos de instalación, estos pueden causar daños serios cuando se energice el equipo.

No deberá haber cargas eléctricas en el electroducto cuando se energice. Debido a que el electroducto típicamente ocupa varias salas y niveles de piso, asegúrese de que todos los dispositivos que se alimentan del electroducto estén apagados.

Energice el equipo en secuencia comenzando con el extremo de la fuente del sistema y hacia el extremo de carga. En otras palabras, energice los dispositivos principales, luego los alimentadores y a continuación, los circuitos derivados. Encienda los dispositivos con un movimiento positivo y firme.

Después de encender todos los dispositivos de sobrecorriente, entonces se podrán encender las cargas tales como los circuitos de alumbrado, contactores, calentadores y motores.

El electroducto (cuando funciona correctamente) zumbará moderadamente. El ruido excesivo puede ser una indicación de tornillería mal apretada o de piezas de metal incorrectamente montadas.

No es normal que se produzcan chispas en el electroducto. Desenergícelo de inmediato. Corrija la causa de las chispas; luego realice una prueba de resistencia de aislamiento de acuerdo con los procedimientos descritos en "Pasos a seguir antes de energizar el electroducto" en la página 9 antes de volver a energizar.

Mantenimiento

ESPAÑOL

▲ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Tape las aberturas sin usar con las cubiertas.
- El funcionamiento exitoso del equipo depende del manejo, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento adecuados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

▲ PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO

Propileno en aerosol de hidrocarburos así como los aerosoles o compuestos de hidrocarburos causarán la degradación de algunos plásticos. Antes de utilizar cualquier producto para limpiar, secar o lubricar los componentes durante la instalación o el mantenimiento, póngase en contacto con su oficina local de ventas de Schneider Electric.

El incumplimiento de esta instrucción puede causar lesiones serias o daño al equipo

Aunque el electroducto típicamente no necesita mucho mantenimiento, realice una inspección visual una vez al año o después de un cortocircuito eléctrico severo o falla a tierra. Realice los siguientes procedimientos de mantenimiento:

- Minuciosamente realice una inspección visual de todas las uniones eléctricas y terminales. Verifique que los tornillos y las tuercas estén correctamente apretados. Verifique el apriete de los pernos de unión. Si algún perno tiene un par de apriete inferior a 54,23 N•m (40 lbs-pie), comuníquese con Schneider Electric. Es posible que los aisladores estén dañados debido a sobrecalentamientos y nuevo apriete, lo cual causaría una falta de corriente al electroducto.

Si las uniones o las terminaciones presentan una coloración anormal, o se ven corroídas o picadas, o si muestran evidencia de haber sido sometidas a altas temperaturas, se deberán sustituir los dispositivos con unos nuevos contruidos en la fábrica. Apriete los pernos de unión a $94,91 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 13,56 \text{ N}\cdot\text{m}$ (70 lbs-pie ± 10 lbs-pie).

NOTA: Proteja el electroducto contra la suciedad, polvo u otros materiales que pudieran depositarse en la parte superior y bloquear los agujeros de drenaje. Cuando lo limpie, utilice un cepillo, aspiradora o un trapo sin peluzas. No utilice un soplador o aire comprimido.

- Revise la resistencia de aislamiento antes de volver a energizar el electroducto. Mantenga un registro permanente de las lecturas de resistencia (consulte la hoja de registro cronológico en la página 12). Si las lecturas disminuyen considerablemente con el transcurso del tiempo, esto es una indicación de deterioro. Realice la prueba de resistencia de aislamiento de "Pasos a seguir antes de energizar el electroducto" en la página 9.
- Energice el equipo siguiendo las instrucciones en la "Energización del equipo" en la página 9.
- Después de realizar todas las inspecciones anteriores y reparaciones necesarias, tal vez desee llevar a cabo una prueba de temperatura con equipo infrarrojo en todas las conexiones eléctricas. Realice esto después de volver a energizar el electroducto y después de haber alcanzado una temperatura de funcionamiento estable.
- Consulte el boletín de NEMA BU 1.1 para obtener instrucciones adicionales de mantenimiento.

Uso de los soportes

Tabla 2: Números de catálogo de los soportes de montaje

Valor nominal (A)		Aplicación estándar				Aplicación sísmica		
		Horizontal		Vertical		Horizontal	Vertical	
AI	Cu	Plano	De canto	Fijo	Resorte	Plano/ De canto	Fijo	Resorte
225	225	HP2F	HP3E	HP2V	HP2VS	HP2SH	HP2V	HP2VS
400	400/600	HP3F	HP3E	HP3V	HP3VS	HP3SH	HP3V	HP3VS
600	—	HP5F	HP5E	HP4V	HP4VS	HP5SH	HP4V	HP4VS

ESPAÑOL

Hoja de registro cronológico de los valores de la resistencia de aislamiento

ESPAÑOL

Fecha: Dispositivo:	
Phase	MΩ
A-G	
B-G	
C-G	
N-G	
A-B	
A-C	
B-C	
A-N	
B-N	
C-N	

Fecha: Dispositivo:	
Phase	MΩ
A-G	
B-G	
C-G	
N-G	
A-B	
A-C	
B-C	
A-N	
B-N	
C-N	

Fecha: Dispositivo:	
Phase	MΩ
A-G	
B-G	
C-G	
N-G	
A-B	
A-C	
B-C	
A-N	
B-N	
C-N	

Fecha: Dispositivo:	
Phase	MΩ
A-G	
B-G	
C-G	
N-G	
A-B	
A-C	
B-C	
A-N	
B-N	
C-N	

Fecha: Dispositivo:	
Phase	MΩ
A-G	
B-G	
C-G	
N-G	
A-B	
A-C	
B-C	
A-N	
B-N	
C-N	

Fecha: Dispositivo:	
Phase	MΩ
A-G	
B-G	
C-G	
N-G	
A-B	
A-C	
B-C	
A-N	
B-N	
C-N	

Fecha: Dispositivo:	
Phase	MΩ
A-G	
B-G	
C-G	
N-G	
A-B	
A-C	
B-C	
A-N	
B-N	
C-N	

Fecha: Dispositivo:	
Phase	MΩ
A-G	
B-G	
C-G	
N-G	
A-B	
A-C	
B-C	
A-N	
B-N	
C-N	

Fecha: Dispositivo:	
Phase	MΩ
A-G	
B-G	
C-G	
N-G	
A-B	
A-C	
B-C	
A-N	
B-N	
C-N	

Fecha: Dispositivo:	
Phase	MΩ
A-G	
B-G	
C-G	
N-G	
A-B	
A-C	
B-C	
A-N	
B-N	
C-N	

Fecha: Dispositivo:	
Phase	MΩ
A-G	
B-G	
C-G	
N-G	
A-B	
A-C	
B-C	
A-N	
B-N	
C-N	

Fecha: Dispositivo:	
Phase	MΩ
A-G	
B-G	
C-G	
N-G	
A-B	
A-C	
B-C	
A-N	
B-N	
C-N	

NOTA: La lectura de resistencia de aislamiento no deberá ser inferior a $100 \div$ la longitud del tendido (en pies) o $30,5 \div$ la longitud del tendido (en metros).

Electroducto enchufable I-Line® para interiores (de 225 a 600 A)
Boletín de instrucciones

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Square D® es una marca comercial o marca registrada de Schneider Electric. Cualquier otra marca comercial utilizada en este documento pertenece a sus respectivos propietarios.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

45123-174-01D **05/2009**

Reemplaza 45123-174-01 07/1996

© 1996–2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos

Canalisation préfabriquée enfichable I-Line® pour usage à l'intérieur (225–600 A) Classe 5610

Directives d'utilisation

45123-174-01D

À conserver pour usage ultérieur.



SQUARE D

by Schneider Electric

Catégories de dangers et symboles spéciaux

Lisez soigneusement ces directives et examinez l'appareillage afin de vous familiariser avec lui avant son installation, son fonctionnement ou son entretien. Les messages spéciaux qui suivent peuvent apparaître dans ce document ou sur l'appareillage. Ils vous avertissent de dangers potentiels ou attirent votre attention sur des renseignements pouvant éclaircir ou simplifier une procédure.



L'ajout de l'un ou l'autre des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » vous indique qu'un danger électrique existe et qu'il pourra y avoir des blessures corporelles si les directives ne sont pas suivies.

Ceci est le symbole d'une alerte de sécurité. Il sert à vous avertir d'un danger potentiel de blessures corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter toute situation potentielle de blessure ou de mort.

⚠ DANGER

DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures mineures ou modérées.

ATTENTION

ATTENTION, utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des dommages matériels.

REMARQUE : Fournit des renseignements complémentaires pour clarifier ou simplifier une procédure.

Veuillez noter

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Table des matières

Introduction	4
Mesures de sécurité	4
Réception, manutention et stockage	5
Généralités	5
Réception	5
Manutention	5
Protection contre l'humidité pendant le stockage	6
Installation	6
Montage vertical des interrupteurs à fusibles enfichables	8
Étapes à suivre avant l'activation	9
Activation de l'appareil	9
Entretien	10
Supports de montage	11
Journal des valeurs de la résistance de l'isolation	12

Liste de figures

Figure 1 : Étiquette de conformité sismique	4
Figure 2 : Joining Busway Sections	7
Figure 3 : Installing Ground Connection Screws	7
Figure 4 : Securing Joint Covers	7
Figure 5 : Tightening Joint Bolts	8
Figure 6 : Schéma de l'interrupteur à fusibles enfichable	8

Liste des tableaux

Tableau 1 : Emplacements des interrupteurs à fusibles enfichables	8
Tableau 2 : Numéros de catalogue des supports de montage.....	11

Introduction

Ce bulletin contient les directives de manutention, d'entreposage, d'installation, de fonctionnement et d'entretien des canalisations préfabriquées enfichables I-Line® pour usage à l'intérieur (225-600 A), fabriquées par Schneider Electric. Les superviseurs du personnel d'ingénierie, d'installation et d'utilisation de l'acheteur doivent prendre connaissance de ce manuel et connaître l'apparence et les caractéristiques de chaque pièce de cette canalisation préfabriquée.

Chaque dispositif de la canalisation préfabriquée I-Line est soigneusement inspecté et emballé à l'usine. La construction est vérifiée, tant du point de vue structure que du point de vue électrique. Après une complète inspection, la canalisation préfabriquée est préparée pour le transport. Chaque section est emballée afin de faciliter la manutention avant l'installation. Le numéro de catalogue est indiqué visiblement sur chaque section d'expédition.

REMARQUE : Ce bulletin de directives contient un journal des valeurs de la résistance de l'isolation à la page 12. Veuillez y inscrire les lectures de résistance d'isolation finales avant la mise sous tension ainsi que les informations d'entretien importantes qui doivent être envoyées à l'utilisateur.

Mesures de sécurité

FRANÇAIS

! DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Fermez les couvercles de toutes les ouvertures non utilisées.
- Le bon fonctionnement de cet appareil dépend de la manipulation, de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien appropriés.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Suivre les directives inscrites sur l'étiquette de sécurité de cet appareil et à l'intérieur des présentes directives.

Figure 1 : Étiquette de conformité sismique



Voir le tableau 2 à la page 11 pour déterminer le numéro de pièce des bons supports antiséisme pour votre application.

Réception, manutention et stockage

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Protégez cet appareil des produits contaminants tels que l'eau, les sels, le ciment et autres environnements corrosifs avant, pendant et après l'installation.
- Ne vous asseyez pas, ne marchez pas et ne montez pas sur cet appareil.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Généralités

Il est important d'organiser une coordination et une planification correctes entre les métiers, professions, entrepreneurs de chauffage et de plomberie, afin d'accomplir une bonne pose de la canalisation préfabriquée.

À tout moment, la canalisation préfabriquée doit être soutenue indépendamment de façon que son poids ne repose pas sur des tableaux de distribution ou des transformateurs.

Avant de connecter ce produit à une autre canalisation préfabriquée de la marque Square D® existante, consulter le représentant Schneider Electric local au sujet de la coordination adéquate des produits.

Réception

À la réception, comparer la liste de l'emballage avec l'appareil reçu afin de vérifier si la commande et l'envoi sont complets. Réclamer les pièces manquantes ou autres erreurs à Schneider Electric par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de réception de l'envoi. Si la réclamation n'est pas faite dans un délai de 30 jours à partir de la date de réception, Schneider Electric ne sera responsable ni pour la réparation ni pour le remplacement.

Inspecter également, immédiatement après la réception, les sections de la canalisation préfabriquée pour repérer les dommages pouvant avoir eu lieu pendant le transport. En cas de dommages, ou suspicion de dommages, soumettre une réclamation auprès du transporteur immédiatement et notifier le représentant local Schneider Electric le plus proche. La livraison de l'appareil à un transporteur, à l'une des usines Schneider Electric ou autre lieu d'expédition, constitue la livraison à l'acheteur et, quelque soit le mode de paiement au transporteur, le titre et tous les risques de perte ou de dommages, passe à l'acheteur, à ce moment.

Manutention

Toute manutention de la canalisation préfabriquée doit être effectuée avec soin afin d'éviter d'endommager les composantes internes, l'enveloppe ou son fini. Éviter de tordre ou de cabosser la canalisation préfabriquée, d'entrer en collision avec et, d'une façon générale, toute manipulation brutale.

S'assurer que l'appareil du site d'installation est adéquat pour manipuler la canalisation préfabriquée. **Vérifier les capacités de levage de la grue ou autre appareil disponible.**

Déballer avec soin. Couper les bandes métalliques de retenue de l'emballage avec des coupoirs adéquats. Utiliser un tire-clovis pour déballer les caisses en bois.

Pour le levage de la canalisation préfabriquée à l'aide d'une grue, utiliser des lanières de nylon afin de répartir le poids de cette section. En cas

d'utilisation de câbles, insérer des entretoises afin d'éviter d'endommager la canalisation préfabriquée. En cas d'utilisation d'une fourche de levage, positionner la canalisation préfabriquée sur la fourche de telle façon que le poids soit réparti correctement. Faire attention de ne pas endommager l'enveloppe métallique, ce qui pourrait provoquer une panne de la canalisation préfabriquée. Pour lever la canalisation préfabriquée, éviter d'utiliser des objets aux bords coupants.

REMARQUE : Ne jamais tirer la canalisation préfabriquée sur le sol. Ne pas utiliser les extrémités des barres-bus pour lever des sections ou des joints de la canalisation préfabriquée.

Protection contre l'humidité pendant le stockage

Si la canalisation préfabriquée n'est pas immédiatement installée et mise sous tension, la ranger dans un espace propre et sec ayant une température uniforme. La canalisation préfabriquée ne doit pas être stockée à l'extérieur. Toutefois, si le stockage à l'extérieur est nécessaire, couvrir complètement la canalisation préfabriquée afin qu'elle soit protégée des intempéries et des polluants. Un chauffage électrique temporaire doit être installé sous la couverture de protection afin d'éviter la condensation. Utiliser au minimum trois watts par pied cube dans les environnements moyens. La chaleur doit être répartie uniformément sous la couverture de protection.

Installation

L'installation correcte de la canalisation préfabriquée enfichable I-Line pour usage à l'intérieur est essentielle à son bon fonctionnement. Suivre ces directives :

- Les limites de température ambiante sont : -30°C à +40°C. Vérifier si les températures de l'environnement de fonctionnement sont comprises dans cet écart.
- La neige peut s'accumuler et forcer l'eau à pénétrer dans la canalisation préfabriquée par les ouvertures d'aération. Surélever suffisamment la canalisation au-dessus du sol ou du toit afin que la neige ne puisse pas s'accumuler.
- Laisser un dégagement horizontal et vertical suffisant des murs et plafonds afin de faciliter l'accès aux joints.
- Mettre la canalisation préfabriquée à niveau et d'aplomb (aligner verticalement et horizontalement) avant le serrage définitif des joints.
- S'assurer que toutes les surfaces de contacts de joints sont libres de tous polluants.
- Aligner les extrémités des barres-bus des sections adjacentes, tout en vérifiant l'alignement correct des barres-bus, avant de joindre les sections par glissement.
- Se reporter aux schémas de pose Schneider Electric fournis avec le projet pour connaître la bonne séquence d'installation.
- Vérifier si le phasage du système correspond au phasage de la canalisation préfabriquée.
- Pendant l'installation, faire particulièrement attention aux élévations des canalisations et les protéger de l'humidité provoquée par des toits, murs incomplets ou autres.
- Se reporter au tableau 2 à la page 11 pour obtenir les numéros de catalogue des supports de montage.
- Pour obtenir le centre de gravité des composants de la canalisation préfabriquée, se reporter au n° de catalogue 5600CT9101, *Systèmes de canalisations préfabriquées*.

Avant d'installer la canalisation préfabriquée, effectuer un essai de résistance d'isolation sur chaque dispositif de la canalisation pour rechercher d'éventuels dommages ou pollutions ayant eu lieu pendant le transport ou le stockage. À l'aide d'un vérificateur de résistance d'isolation à valeur nominale de 1 000 V, s'assurer de l'isolation phase-à-phase, phase-à-neutre et de mise à la terre.

Pour installer la canalisation préfabriquée pour usage à l'intérieur :

1. Orienter les sections (Haut et Avant) de la canalisation préfabriquée dans le même sens. Voir la plaque signalétique de la canalisation et la figure 2.

Figure 2 : Jonction des sections de la canalisation préfabriquée





Figure 3 : Installation des vis de raccordement à la terre



2. Retirer les deux vis de chaque couvercle de la jonction et faire pivoter les couvercles vers l'extérieur afin d'exposer les extrémités de la jonction du logement de la canalisation préfabriquée. Voir la figure 2.
3. Tenir fermement les côtés des sections de la canalisation préfabriquée, faire coulisser ensemble les extrémités de la jonction dans le sens indiqué par les flèches à la figure 2.
4. Pour la canalisation préfabriquée de 225 A seulement, installer deux vis de raccordement à la terre comme indiqué à la figure 3.
5. Refermer les couvercles de la jonction et sécuriser à l'aide de quatre vis de profilé d'attache comme indiqué à la figure 4.


Figure 4 : Fixation des couvercles de la jonction



- À l'aide d'une clé à douille munie d'une poignée d'une longueur de 457 mm (18 po) ou plus longue, serrer chaque tête extérieure de boulon Visi-Tite® jusqu'à ce qu'elle se brise et que le disque rouge tombe. Voir la figure 5.

Pour l'entretien ou le changement d'emplacement de la canalisation préfabriquée, serrer les boulons de la jonction au couple de 95 N·m ± 13,5 N·m (70 lb-pi ± 10 lb-pi). Pour obtenir des directives d'entretien supplémentaires, consulter le bulletin NEMA BU 1.1.


Figure 5 : Serrage des boulons de la jonction



REMARQUE : Avant de mettre la canalisation sous tension, se reporter à « Étapes à suivre avant l'activation » à la page 9.

Montage vertical des interrupteurs à fusibles enfichables

Figure 6 : Schéma de l'interrupteur à fusibles enfichable



L'orientation correcte de la canalisation est essentielle au bon montage des interrupteurs à fusibles enfichables. La canalisation doit être placée comme indiqué à la figure 6, de façon que l'étiquette « HAUT » soit à droite et la position neutre à gauche.

Les interrupteurs à fusibles enfichables se montent sur la canalisation aux emplacements identifiés au tableau 1, de façon à ce que les lames de l'interrupteur s'ouvrent vers le bas, conformément au paragraphe 380-6 du Code national de l'électricité.

Tableau 1 : Emplacements des interrupteurs à fusibles enfichables

Interrupteurs à fusibles enfichables	Emplacement de la charnière de porte	Emplacement de la manette
PQ 30	En haut	Bottom ¹
PQ 60	En haut	Bottom ¹
PQ 100	En haut	Bottom ¹
PS 200	À gauche	À droite
PBQ 400	En bas	En avant
PBQ 600	En bas	En avant

¹ Les interrupteurs à fusibles enfichables PQ30, 60 et 100 A peuvent être montées sur l'un ou l'autre des côtés de la canalisation enfichable parce que les lames de l'interrupteur fonctionnent perpendiculairement à la canalisation. Cependant, le crochet d'emplacement doit engager l'encoche dans le rebord supérieur de la conduite, comme indiqué sur l'étiquette de l'unité enfichable.

Étapes à suivre avant l'activation

Avant d'activer la canalisation préfabriquée, procéder à un essai de résistance d'isolation sur la canalisation préfabriquée. Les extrémités de charge et de ligne étant déconnectées, et sans aucun dispositif de surintensité installé, utiliser un vérificateur de résistance d'isolation à valeur nominale de 1 000 V pour vous assurer que le système est libre de courts-circuits et de mises à la terre (phase-à-phase, phase-à-neutre et phase-à-terre). Les lectures en mégohms ne doivent pas être inférieures à la valeur calculée par cette formule. S'ils sont, contacter le bureau local des ventes de Schneider Electric.

Mégohms = $100 \div \text{longueur (en pieds)}$

ou

Mégohms = $30,5 \div \text{longueur (en mètres)}$

Vérifier si le phasage du système correspond au phasage de la canalisation préfabriquée avant de reconnecter toutes les connexions aux transformateurs, commutateurs, indicateurs et autres.

REMARQUE : Incrire les lectures de résistance d'isolation dans le tableau à la page 12. Donner ce bulletin avec les lectures de résistance finales à l'utilisateur final du système.

Activation de l'appareil

! DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- L'installation, le fonctionnement, la réparation ou l'entretien du matériel électrique ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Les directives contenues dans ce document sont insuffisantes pour permettre aux personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires d'opérer, de réparer ou d'entretenir ce matériel.
- Fermez les couvercles de toutes les ouvertures non utilisées.
- Le bon fonctionnement de cet appareil dépend de la manipulation, de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien appropriés.

**Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

Des électriciens qualifiés doivent être présents lors du démarrage initial de l'appareil. Si les erreurs de courts-circuits ou de mise à la terre provoquées par des dommages ou par une mauvaise installation ne sont pas détectées au cours de la procédure de vérification, des dommages matériels sérieux peuvent survenir lors de la mise sous tension.

La canalisation préfabriquée ne doit avoir aucune charge électrique au moment du démarrage. Puisque la canalisation préfabriquée s'étend typiquement à travers plusieurs pièces et plusieurs niveaux, s'assurer que tous les dispositifs alimentés par la canalisation préfabriquée sont en position d'arrêt.

Mettre l'appareil sous tension par étapes, en commençant à l'extrémité source du système, puis en procédant jusqu'à l'autre extrémité. Autrement dit, activer les dispositifs principaux, puis les dispositifs d'alimentation, enfin les dispositifs branchés sur le circuit d'artère. Mettre les dispositifs à la position « MARCHE » d'un mouvement ferme et sûr.

Après la mise en marche de tous les dispositifs de surintensité, les charges telles que les circuits d'éclairage, les contacteurs, les chaufferettes, puis les moteurs peuvent être mis en marche.

En bon fonctionnement, la canalisation préfabriquée produit un bourdonnement modéré. Un bruit excessif peut être l'indication d'un mauvais serrage d'une pièce de matériel ou d'un mauvais assemblage de pièces métalliques.

La présence d'étincelles à un point quelconque de la canalisation préfabriquée indique une condition anormale. Désactiver la canalisation préfabriquée immédiatement. Corriger la cause des étincelles, puis effectuer un essai de résistance d'isolation selon « Étapes à suivre avant l'activation » à la page 9 avant de tenter de remettre sous tension.

Entretien

⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Fermez les couvercles de toutes les ouvertures non utilisées.
- Le bon fonctionnement de cet appareil dépend de la manipulation, de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien appropriés.

**Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

⚠ ATTENTION

RISQUES DE DOMMAGES MATÉRIELS

Des propulseurs de pulvérisation d'hydrocarbures et des vaporisations ou composés à base d'hydrocarbures provoquent la dégradation de certains plastiques. Avant d'utiliser des produits pour nettoyer, sécher ou lubrifier des composants au cours de l'installation ou de l'entretien, contactez le bureau des ventes local de Schneider Electric.

Si cette directive n'est pas respectée, cela peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

Bien que normalement la canalisation préfabriquée n'exige que peu d'entretien, il faut l'inspecter une fois par an ou après un court-circuit sérieux ou après un défaut de mise à la terre. Effectuer les procédures d'entretien suivantes :

- Inspecter soigneusement toutes les jonctions et les raccords électriques visibles. Vérifier si les boulons et les écrous sont serrés correctement. Vérifier le couple des boulons sur les jonctions. Si un boulon de jonction est serré à un couple inférieur à 54,23 N•m (40 lb-pi), contacter Schneider Electric. Les isolateurs peuvent être défectueux par suite de surchauffe et de re-couplage, ce qui peut provoquer une panne de la canalisation préfabriquée.

Si des jonctions ou des raccords sont décolorés, corrodés ou troués de façon notable, ou s'ils présentent des dégradations provenant de l'exposition à de hautes températures, les dispositifs doivent être remplacés par des dispositifs neufs, fabriqués en usine. Serrer les boulons à 94,91 N•m \pm 13,56 N•m (70 lb-pi \pm 10 lb-pi).

REMARQUE : Protéger la canalisation préfabriquée des saletés, de la poussière ou autres matériaux pouvant s'accumuler sur le dessus et bloquer les trous de vidange. Pour le nettoyage, utiliser une brosse, un aspirateur ou un chiffon propre non pelucheux. Ne pas utiliser ni un ventilateur ni de l'air comprimé.

- Vérifier la résistance d'isolation avant de réactiver la canalisation préfabriquée. Conserver un rapport permanent des lectures de résistance (voir « Journal des valeurs de la résistance de l'isolation » à la page 12). Si les lectures diminuent de façon notable en fonction du temps, une détérioration est présente. Effectuer l'essai de résistance d'isolation comme indiqué à « Étapes à suivre avant l'activation » à la page 9.
- Activer les appareils suivant les directives de « Activation de l'appareil » à la page 9.
- Après avoir effectué toutes les inspections ci-dessus et les réparations nécessaires, il peut être préférable d'effectuer un essai de température infrarouge sur toutes les connexions électriques. Effectuer cet essai une fois que la canalisation préfabriquée est sous tension et a atteint une température de fonctionnement stabilisée.
- Se reporter au bulletin NEMA BU 1.1. pour obtenir les directives d'entretien supplémentaires.

Supports de montage

Tableau 2 : Numéros de catalogue des supports de montage

Courant nominal (A)		Application standard				Application sismique		
		Horizontal		Vertical		Horizontal	Vertical	
AI	Cu	Sur le plat	Sur le chant	Fixe	Ressort	Sur le plat / Sur le chant	Fixe	Ressort
225	225	HP2F	HP3E	HP2V	HP2VS	HP2SH	HP2V	HP2VS
400	400/600	HP3F	HP3E	HP3V	HP3VS	HP3SH	HP3V	HP3VS
600	—	HP5F	HP5E	HP4V	HP4VS	HP5SH	HP4V	HP4VS

FRANÇAIS

Journal des valeurs de la résistance de l'isolation

Date: Dispositif:		Date: Dispositif:		Date: Dispositif:		Date: Dispositif:	
Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ
A-G		A-G		A-G		A-G	
B-G		B-G		B-G		B-G	
C-G		C-G		C-G		C-G	
N-G		N-G		N-G		N-G	
A-B		A-B		A-B		A-B	
A-C		A-C		A-C		A-C	
B-C		B-C		B-C		B-C	
A-N		A-N		A-N		A-N	
B-N		B-N		B-N		B-N	
C-N		C-N		C-N		C-N	

Date: Dispositif:		Date: Dispositif:		Date: Dispositif:		Date: Dispositif:	
Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ
A-G		A-G		A-G		A-G	
B-G		B-G		B-G		B-G	
C-G		C-G		C-G		C-G	
N-G		N-G		N-G		N-G	
A-B		A-B		A-B		A-B	
A-C		A-C		A-C		A-C	
B-C		B-C		B-C		B-C	
A-N		A-N		A-N		A-N	
B-N		B-N		B-N		B-N	
C-N		C-N		C-N		C-N	

Date: Dispositif:		Date: Dispositif:		Date: Dispositif:		Date: Dispositif:	
Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ	Phase	MΩ
A-G		A-G		A-G		A-G	
B-G		B-G		B-G		B-G	
C-G		C-G		C-G		C-G	
N-G		N-G		N-G		N-G	
A-B		A-B		A-B		A-B	
A-C		A-C		A-C		A-C	
B-C		B-C		B-C		B-C	
A-N		A-N		A-N		A-N	
B-N		B-N		B-N		B-N	
C-N		C-N		C-N		C-N	

REMARQUE : Les lectures de résistance en mégohms ne doivent pas être inférieures à $100 \div$ longueur (en pieds) ou $30,5 \div$ longueur (en mètres).

Canalisation préfabriquée enfichable I-Line® pour usage à l'intérieur (225–600 A)

Directives d'utilisation

Schneider Electric Canada
19 Waterman Avenue
Toronto, Ontario M4B 1Y2
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca

Square D® est une marque commerciale ou marque déposée de Schneider Electric. Toutes autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

45123-174-01D **05/2009**

Remplace 45123-174-01 07/1996

© 1996–2009 Schneider Electric Tous droits réservés

I-Line® Indoor, Plug-In Busway (225–600 A)
Electroducto enchufable I-Line® para interiores (de 225 a 600 A)
Canalisation préfabriquée enfichable I-Line® pour usage à l'intérieur (225–600 A)

Square D® is a trademark or registered trademark of Schneider Electric. Other trademarks used herein are the property of their respective owners.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric USA

5735 College Corner Road
Oxford, OH 45056 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.schneider-electric.us
45123-174-01D **05/2009**
Replaces 45123-174-01 07/1996
© 1996–2009 Schneider Electric
All Rights Reserved

Square D® es una marca comercial o marca registrada de Schneider Electric. Cualquier otra marca comercial utilizada en este documento pertenece a sus respectivos propietarios.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.

Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx
45123-174-01D **05/2009**
Reemplaza 45123-174-01 07/1996
© 1996–2009 Schneider Electric
Reservados todos los derechos

Square D® est une marque commerciale ou marque déposée de Schneider Electric. Toutes autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric Canada

19 Waterman Avenue
Toronto, Ontario M4B 1Y2
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca
45123-174-01D **05/2009**
Remplace 45123-174-01 07/1996
© 1996–2009 Schneider Electric
Tous droits réservés



California Proposition 65 Warning—Nickel Compounds and Bisphenol A (BPA)

Advertencia de la Proposición 65 de California—compuestos de níquel y Bisfenol A (BPA)

Avertissement concernant la Proposition 65 de Californie—composés de nickel et Bisphénol A (BPA)

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Nickel compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo compuestos de níquel, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris composés de nickel, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et Bisphénol A (BPA) reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

All trademarks are the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies.

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.schneider-electric.us

Todas las marcas comerciales son propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejército Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Toutes les marques commerciales sont la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées.

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
800-565-6699
www.schneider-electric.ca